

単管オプション

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

はしご・脚立

はしご

脚立

作業台

踏台

足場台

荷役用
作業台

高所
作業台

高所作業
リフト

足場板

単管・
足場用品


アルミ
ブリッジ

やぐら

トラスコ Adjust Base for Single Pipe 単管用アジャストベース

New

同商品群
在庫数 32 アイテム



特長 ●固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
●隙隙ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。
●スライド式でセットも簡単。
材質 ●再生樹脂
製造国 ●日本



トラスコ中山様 [128822]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	タイプ	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
256-4583	BB120	¥514	¥600	120角用	240×240	40	245	-
256-4584	BB140	¥514	¥600	140角用	240×240	40	233	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>


アラオ Roof Bases 足場ジャッキ用“ルーフベースα”

同商品群
在庫数 23 アイテム



AR-120
(120角用)

特長 ●熱による相手方への付着がありません。
●ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用できます。
材質 ●本体:ポリプロピレン
●モールド:特殊耐熱樹脂
製造国 ●日本



アラオ様 [128822]


発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	タイプ	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
489-8192	AR-120	¥1,886	¥2,500	120角用	120	12	1.25	0(-)
489-8206	AR-121	¥1,886	¥2,500	140角用	140	12	1.67	28(134)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>


アラオ Rubber Bases 足場ジャッキ用“ラバーベース”

同商品群
在庫数 23 アイテム



AR-118(120角用) AR-119(140角用)

特長 ●強化ゴム製で、表面に強力なリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です。
用途 ●滑り止め、傷つき防止用。
材質 ●特殊耐熱樹脂
製造国 ●日本



アラオ様 [128822]


発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	タイプ	縦×横×厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-8176	AR-118	¥299	¥450	120角用	130×130×4	50	72	6643(158)
489-8184	AR-119	¥299	¥450	140角用	150×150×4	50	100	2260(91)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

アラオ Jack Pellowes “ジャッキピロー”

同商品群
在庫数 23 アイテム



AR-033
(ジャッキ別売)

特長 ●緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
材質 ●外袋:耐熱用PEシート
●クッション部:PE発泡剤
製造国 ●日本

アラオ様 [128822]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-7391	AR-033	¥238	¥500	190×190	100	10	62(51)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

アラオ Jack Socks “ジャッキソックス”

同商品群
在庫数 23 アイテム



AR-032

特長 ●134~143φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です。
材質 ●綿100%
製造国 ●中国

アラオ様 [128822]


発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	寸法 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-7382	AR-032	¥250	¥250	150	100	38	31(29)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

アラオ Jack Pads S 圧縮ジャッキ用“ジャッキパッド”

同商品群
在庫数 23 アイテム



AR-030 AR-031

特長 ●特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。
材質 ●特殊樹脂
製造国 ●ベトナム

アラオ様 [128822]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	内径×外径 (mm)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-7366	AR-030	¥299	¥500	115×140	10	100	480	40(35)
489-7374	AR-031	¥299	¥500	120×150	10	100	560	142(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

タカミヤ Screw Anchor スクリューアンカー

同商品群
在庫数 38 アイテム



20300500

特長 ●木材に打ち込むアンカーです。
材質 ●スチール
製造国 ●日本

株式会社タカミヤ [820774]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
761-1293	20300500	¥319	オープン	100	0.03	1097(665)

ホームページ <http://www.takamiya.co>

タカミヤ Nut 高ナット

同商品群
在庫数 38 アイテム



20300510

特長 ●スクリューアンカーに使用するとめねじにできます。
材質 ●スチール
製造国 ●日本

株式会社タカミヤ [820774]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
761-1307	20300510	¥297	オープン	30	0.06	2(100)

ホームページ <http://www.takamiya.co>