

エービーシー商会

ABC

同商品群
在庫数 16 アイテム.Com
SDS

日本

One Component Poly Urethane Foam

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック®断熱補修・充填用

GSMP J-P
(断熱補修・
充填用)NFPRO
(断熱補修・
充填用)GSIS
(ノロ止め用)GSMGR
(専用ガン)IPC
GSMGR
(専用クリーナー)

- 特長**
- 繰返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
 - 最後まで無駄なく使えます。
 - ガンタイプなので充填作業が容易です。
 - JAIA F☆☆☆☆規格品です。
- 用途**
- サッシ、ドアまわりの結露防止に。
 - 高気密・高断熱住宅に。
- 材質**
- ウレタン樹脂
- 製造国**
- オランダ



壁と屋根の取り合い部の断熱に

断熱補修・充填用

発注単位1本

(価格改定日 19.06) 株式会社エービーシー商会 [226120]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	発泡体積 (L)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
382-3253	GSMP J-P	¥2,558	¥4,400	ピンク	36~40	750	12	1	4310(172)
382-6767	NFPRO	¥2,558	¥4,400	クリーム	36~40	750	12	1	2151(109)

ノロ止め用

発注単位1本

(価格改定日 19.06)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	発泡体積 (L)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
421-1723	GSIS	¥2,865	¥4,660	グレー	36~40	750	12	1	414(103)

専用ガン

- 特長**
- 吐出量の調整が簡単です。
 - 軽量ながら信頼性の高い構造です。

発注単位1台

(価格改定日 19.06)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	全長 (mm)	全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
273-8163	GSMGR	¥13,105	¥18,770	370	160	1	0.5	1662(92)

専用クリーナー

発注単位1本

(価格改定日 19.06)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
215-0867	IPC	¥2,566	¥3,450	500	12	0.4	2649(103)

☎商品のお問い合わせ:03-3507-7390 <http://www.abc-t.co.jp>

エービーシー商会

ABC

同商品群
在庫数 16 アイテム.Com
SDS

日本

Two-liquid type Foam Urethane

発泡ウレタン(2液エアゾール)インサルパック® HYPER#30NF



エービーシー商会

ABC

同商品群
在庫数 16 アイテム.Com
SDS

日本

One Component Poly Urethane Foam

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック®GS難燃B1フォーム



IP30NF

- 特長**
- 2液タイプ初のノンフロンタイプです。
 - JAIA F☆☆☆☆規格品です。
 - ショルダーストラップで、楽に施工できます。
 - 2液性の速硬化タイプで吹き付けも充填も可能です。
- 用途**
- 壁面吹き付けから瞬間充填に。
- 材質**
- 主成分:ウレタン樹脂
- 製造国**
- アメリカ



使用例



GSB1-P

- 特長**
- JISA 1321の難燃3級試験に合格した1液型発泡ウレタンです。
 - 繰返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
 - JAIA F☆☆☆☆規格品です。
- 用途**
- サッシ、ドアまわりの結露防止に。
- 材質**
- 主成分:ウレタン樹脂
- 製造国**
- オランダ

サッシまわりの
すき間充填に

発注単位1セット

(価格改定日 20.11) 株式会社エービーシー商会 [226120]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	発泡体積 (L)	容量 (g/セット)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
207-8968	IP30NF	¥6,750	¥9,000	クリーム	20~25	810	6	1.5	891(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3507-7240 <http://www.abc-t.co.jp>

発注単位1本

(価格改定日 19.06) 株式会社エービーシー商会 [226120]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	発泡体積 (L)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
382-3245	GSB1-P	¥3,596	¥5,830	ピンク	26~30	750	12	1	1385(104)

☎商品のお問い合わせ:03-3507-7390 <http://www.abc-t.co.jp>

セメダイン

セメダイン

同商品群
在庫数 1 アイテム.Com
SDS

日本

Hispanform-400

“ハイスパンフォーム-400”



SE-118

セメダイン[539407]

- 特長**
- エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
 - 約2倍に発泡します。
 - 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
- 用途**
- 配管部のすきま充填・断熱・結露防止に。
- 材質**
- 主成分:ウレタン
- 製造国**
- 韓国

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	発泡体積 (L)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-0995	SE-118	¥1,488	¥1,700	クリーム	12	400	12	510	2610(145)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

TRUSCO

オレンジブック.Com®

工場・作業現場のプロツール総合サイト

5つのポイント

- ① 全国の在庫状況がわかる!
- ② 最新のキャンペーン情報が充実!
- ③ あなたへのおすすめ商品を提案!
- ④ 豊富な商品データで選定をサポート!
- ⑤ 見積・発注ができる!