


アドバック
adpack

同商品群
在庫数 23 アイテム


Com
SDS

V.C.I. Paper

酸化性防錆紙(鉄・鉄鋼用)“GK-7M”

別作
可能AWGK7M09030
(ロールタイプ)AWGK7M609010
(シートタイプ)

特長 ●鉄鋼に優れた防錆力があります。 ●JIS Z1535合格品です。
用途 ●主に鉄鋼、自動車部品、機械部品などの鉄鋼製品の保管。
仕様 ●防錆期間:6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
●未開封3年間品質保持
材質 ●中性クラフト紙(防錆剤を含浸)
製造国 ●日本



使用例

ロールタイプ

発注単位1本

(価格改定日 19.04) アドコート紙[101939]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
321-5440	AWGK7M09030	¥6,600	¥6,600	900×30	0.13	10	2.7	806(111)
321-5300	AAAGK7M1000100	¥17,300	¥17,300	1000×100	0.13	3	9.0	403(94)

シートタイプ

発注単位1袋 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
321-5458	AWGK7M609010	¥3,150	¥3,150	900×600×0.13	10	20	0.5	499(96)
★509-7631	AAGK7M1010200	¥40,800	¥40,800	1000×1000×0.13	200	1	18.0	9(180)

☎商品のお問い合わせ:0774-66-1911 http://www.adpack.jp/

アドバック
adpack

同商品群
在庫数 23 アイテム

Com
SDS

V.C.I. Paper

防錆紙(鉄・鉄鋼用)“GP-7M”

別作
可能AAAGP7M1000100
(ロールタイプ)

特長 ●ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。 ●JIS Z1535合格品です。
用途 ●鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
仕様 ●防錆期間:12~36ヵ月 ●未開封3年間品質保持
材質 ●中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
製造国 ●日本

ロールタイプ

発注単位1本 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.04) アドコート紙[101939]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★509-7428	AAAGP7M1000100	¥20,400	¥20,400	1000×100	約0.15	1	10	219(173)

シートタイプ

発注単位1袋 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★509-7690	AAGP7M1010200	¥47,000	¥47,000	1000×1000×約0.15	200	1	20	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0774-66-1911 http://www.adpack.jp/


アドバック
adpack

同商品群
在庫数 23 アイテム


Com
SDS

V.C.I. Paper

防錆紙(長期鉄鋼用)“TK-610M”

別作
可能AWTK6M09030
(ロールタイプ)AWTK6M609010
(シートタイプ)

特長 ●長期保管タイプの鉄鋼用酸化性防錆紙です。 ●JIS Z1535合格品です。
用途 ●カッターなどの刃物や工具などの保管。
仕様 ●防錆期間:10~14ヵ月(ポリ袋で密封 12~60ヵ月)
●未開封3年間品質保持
材質 ●中性クラフト紙(防錆剤を塗工)
製造国 ●日本



使用例

ロールタイプ

発注単位1本

(価格改定日 19.04) アドコート紙[101939]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
321-5482	AWTK6M09030	¥7,400	¥7,400	900×30	0.1	10	2.5	345(83)
321-5342	AAATK6M1000100	¥18,950	¥18,950	1000×100	0.1	3	8.3	129(97)

シートタイプ

発注単位1袋 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
321-5491	AWTK6M609010	¥3,450	¥3,450	900×600×0.1	10	20	0.5	150(72)
★509-7711	AATK6M1010200	¥44,100	¥44,100	1000×1000×0.1	200	1	17.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0774-66-1911 http://www.adpack.jp/

アドバック
adpack

同商品群
在庫数 23 アイテム

Com
SDS

V.C.I. Paper

防錆紙(長期鉄鋼用)“TK-810M”

RoHS



AAATK8M1000100

特長 ●長期防錆用として、鉄に対して抜群の防錆力があります。
●防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
●JIS Z1535合格品です。
用途 ●鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
仕様 ●防錆期間:10~14ヵ月
●未開封3年間品質保持
材質 ●中性クラフト紙(防錆剤を塗工)
製造国 ●日本

アドバック
adpack

同商品群
在庫数 23 アイテム

Com
SDS

V.C.I. Paper

防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)“GKPX-8N”

RoHS



AUGKPX8N100100

特長 ●鉄に対して抜群の防錆力があります。
●ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
●JIS Z1535合格品です。
用途 ●鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
仕様 ●防錆期間:12~36ヵ月
●未開封3年間品質保持
材質 ●中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート+補強材(ポリエチレンクロス)
製造国 ●日本

発注単位1本 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く (価格改定日 19.04) アドコート紙[101939]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★509-7614	AAATK8M1000100	¥20,000	¥20,000	1000×100	約0.14	1	9	32(92)

☎商品のお問い合わせ:0774-66-1911 http://www.adpack.jp/

発注単位1本 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く (価格改定日 19.04) アドコート紙[101939]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★509-7720	AUGKPX8N100100	¥29,600	¥29,600	1000×100	約0.26	1	20	15(79)

☎商品のお問い合わせ:0774-66-1911 http://www.adpack.jp/