60° TN 穴つき形

被削材			BC8210	BC8220	BC8105	BC8110	BC8120	BC8130	BC5110	MB8110	MB8120	MB8130	MB4120	MB710	MB730	MBS140
	H	高硬度材	●	◐	●	●	◐	✻		●	◐	✻				
	K	鋳鉄							●				◐	●	◐	✻
	S	耐熱合金、チタン合金													●	
		焼結合金											◐			
インサート外観	呼び記号		コーテッドCBN							CBN						ソリッドCBN

切削状態(目安)：
●：安定切削　◐：一般切削　✻：不安定切削
ホーニング(呼び記号末尾)：B009ページをご参照ください。

インサート外観	呼び記号	BC8210	BC8220	BC8105	BC8110	BC8120	BC8130	BC5110	MB8110	MB8120	MB8130	MB4120	MB710	MB730	MBS140	IC	S	RE	LE	D1	形状
ニューブチカット	NP-TNGA160404FS6	●		●	▲	▲			●							9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408FS6	●		●	▲	▲			●							9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412FS6	●		●	▲	▲			●							9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404GS6	●		●	▲											9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408GS6	●		●	▲											9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412GS6	●		●	▲											9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404GA6		●			▲	●			●						9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408GA6		●			▲	●			●						9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412GA6		●			▲	●			●						9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404GH6		●		▲	▲	●									9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408GH6		●		▲	▲	●									9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412GH6		●		▲	▲	●									9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NEW NP-TNGA160404VA6		●													9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NEW NP-TNGA160408VA6		●													9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NEW NP-TNGA160412VA6		●													9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404TS6	●			▲											9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408TS6	●			▲											9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412TS6	●			▲											9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404TA6		●			▲	●			●	●					9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408TA6		●			▲	●			●	●					9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412TA6		●			▲	●			●	●					9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404TH6					▲	●				●					9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408TH6		●			▲	●				●					9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412TH6		●			▲	●				●					9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
ニューブチカット	NP-TNGA160402FS3	●			▲				●							9.525	4.76	0.2	1.5	3.81	
	NP-TNGA160404FS3	●		●	▲	▲		●	●			●				9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408FS3	●		●	▲	▲		●	●			●				9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412FS3	●		●	▲	▲		●	●			●				9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160402GS3	●			▲											9.525	4.76	0.2	1.5	3.81	
	NP-TNGA160404GS3	●		●	▲			●				●				9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408GS3	●		●	▲			●				●	▲	▲		9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412GS3	●		●	▲			●				●	▲	▲		9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160402GA3		●			▲				●						9.525	4.76	0.2	1.5	3.81	
	NP-TNGA160404GA3		●			▲	●			●						9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408GA3		●			▲	●			●						9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412GA3		●			▲	●			●						9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	
	NP-TNGA160404GH3		●		▲	▲	●									9.525	4.76	0.4	1.6	3.81	
	NP-TNGA160408GH3		●		▲	▲	●									9.525	4.76	0.8	1.7	3.81	
	NP-TNGA160412GH3		●		▲	▲	●									9.525	4.76	1.2	1.9	3.81	

● = NEW

●：標準在庫品　□：受注生産品
▲：現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品

□：受注生産品をお求めになる場合、最低ロット数は10個となります
(1ケース1個入りです)

▲ 2023年3月受注終了予定材種 ： MB710,MB730
代替材種はB008をご参照ください。