PDFは21年9月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-

45・90mm角 8-45シリーズアルミフレーム

ー1列溝ー

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

大口対応 BIG ORDER



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加工
P.735～P.748	P.749～P.754	P.757～P.766	P.767	P.799～P.812

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：45mm角の1列の溝数フレームです。フラット面があります。

Type 指定長	Type 固定長	M材質	S表面処理
GFS□8	KGFS□8	A6061SS－T6 相当	白アルマイト処理
NEFS□8	KNEFS□8	A6063S－T5	
EFS□8 HFS□8 HFSL□8	KEFS□8 KHFS□8 KHFSL□8	A6N01SS－T5	
HFS□B8	KHFS□B8		黒アルマイト処理

切断面・追加工部には表面処理がされていません。
タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

NEFST8－4545
EFST8－4545



HFST8－4545
HFSTB8－4545（黒アルマイト）



HFSLT8－4545（ライトタイプ）



GFST8－4545（高剛性）



EFSH8－4545



HFSH8－4545



EFSC8－4545



HFSC8－4545



■指定長フレーム

型式		L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モーメントmm⁴ ℓx	断面2次モーメントmm⁴ ℓy	¥基準単価 300mm未満 1～9本	¥スライド単価 300mm未満 10～49	¥スライド単価 300mm未満 50～160	¥基準単価/m 300mm以上 1～9本	¥スライド単価/m 300mm以上 10～49	¥スライド単価/m 300mm以上 50～160
NEFST8	4545	50～4000 ■商品によって6000mmまで対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。 対応できないフレームもあります。	1.80	667	14.67×10⁴	14.67×10⁴	470	440	420	1,620	1,530	1,450
EFST8							530	500	470	1,800	1,710	1,620
HFST8 HFSTB8（黒アルマイト）			1.92	713	14.00×10⁴	14.00×10⁴	550 780	520 740	490 700	1,850 2,600	1,750 2,470	1,660 2,340
HFSLT8（ライトタイプ）			1.58	585	11.13×10⁴	11.13×10⁴	450	420	400	1,520	1,440	1,360
GFST8（高剛性）			3.22	1195	24.46×10⁴	24.46×10⁴	1,000	950	855	3,340	3,170	2,850
EFSH8			1.82	674	14.60×10⁴	14.86×10⁴	580	550	520	1,940	1,840	1,740
HFSH8			1.97	731	14.30×10⁴	14.71×10⁴	590	560	530	1,980	1,880	1,780
EFSC8			1.82	675	14.93×10⁴	15.27×10⁴	580	550	520	1,940	1,840	1,740
HFSC8			1.98	735	14.41×10⁴	15.02×10⁴	590	560	530	1,990	1,890	1,790

■固定長フレーム（有効長さ4000mm P.570）

固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式		L mm	断面積 mm²	断面2次モーメントmm⁴ ℓx	断面2次モーメントmm⁴ ℓy	¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～20
KNEFST8	4545	4000（有効長さ）	667	14.67×10⁴	14.67×10⁴	5,910	5,610
KEFST8						6,570	6,240
KHFST8			713	14.00×10⁴	14.00×10⁴	6,660	6,320
KHFSTB8（黒アルマイト）						9,480	9,000
KHFSLT8（ライトタイプ）			585	11.13×10⁴	11.13×10⁴	5,480	5,200
KGFST8（高剛性）			1195	24.46×10⁴	24.46×10⁴	12,030	11,420
KEFSH8			674	14.60×10⁴	14.86×10⁴	6,980	6,630
KHFSH8			731	14.30×10⁴	14.71×10⁴	7,130	6,770
KEFSC8			675	14.93×10⁴	15.27×10⁴	6,980	6,630
KHFSC8			735	14.41×10⁴	15.02×10⁴	7,170	6,810

Price 価格

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex：HFST8－4545－185=550円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex：HFST8－4545－500
1,850×0.5m=920円（1円単位は切り捨て）

■指定長フレーム

数量区分	標準対応 小口	標準対応 大口	個別対応 大口
数　量	1～79	80～160	161～
出荷日	通常	+1日	お見積り

■固定長フレーム（有効長さ4000mm）

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～20	21～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式	L
HFST8－4545	800
KHFST8－4545	4000

Alteration 追加工
指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。
固定長フレームは追加工適用不可

Delivery 出荷日

■指定長フレーム
1 日目出荷　急 ストーク T 当日出荷　無料　ご注文締切 正午迄 P.134

■固定長フレーム（有効長さ4000mm）
1 日目出荷　急 ストーク T 当日出荷　無料　ご注文締切 正午迄 P.134