ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ハセガワ Hasegawa 日本

Aluminum Two-Way Ladder for Stairs

はしご兼用脚立(階段用) New

同商品群在庫数 72 アイテム

RYE-18B

特　長 ●最大階段段差75cmを解消することができます(6mmピッチ)。
●階段で使える片側ショートタイプです。

仕　様 ●踏ざん踏面幅:60mm
●脚部伸縮ピッチ:6mm
●脚部最大伸縮幅:450mm

材　質 ●主要部:アルミ合金

製造国 ●中国

使用例

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃別途　　長谷川工業㈱[765705]

発注コード	品　番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	はしご全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★211-5987	RYE-12B	¥22,138	¥32,200	100	1.02~1.47	1.83~2.62	292×167	2	7.1	-
211-5979	RYE-15B	¥25,300	¥36,800	100	1.31~1.76	2.45~3.38	292×167	2	8.5	-
211-5969	RYE-18B	¥29,288	¥42,600	100	1.61~2.06	3.06~4.00	292×167	2	9.6	-

☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845　http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

ナカオ NAKAO 日本

Stepladder c/w Adjustable 4 Legs

4脚調節脚立"のび太郎" New

同商品群在庫数 4 アイテム

JQN120

特　長 ●スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製兼用脚立です。
●ノブを下に押し下げると、脚が伸縮できる状態になり、手を離せば自動的にロックします。

仕　様 ●踏ざん踏面幅:3mm
●踏ざん間隔:300mm
●脚部伸縮ピッチ:4mm

材　質 ●アルミ

製造国 ●日本

梱包数:1台

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く　　㈱ナカオ[708907]

発注コード	品　番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	はしご全長(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-4892	JQN90	¥16,125	¥21,500	100	0.61~0.9	1.30~1.90	300×154	8.4	-
★851-4888	JQN120	¥19,125	¥25,500	100	0.94~1.23	1.90~2.50	300×154	4.7	-
★851-4889	JQN150	¥21,750	¥29,000	100	1.23~1.53	2.50~3.09	300×154	5.6	-
★851-4890	JQN180	¥24,000	¥32,000	100	1.53~1.83	3.09~3.69	300×154	6.5	-
★851-4891	JQN210	¥28,125	¥37,500	100	1.83~2.13	3.69~4.29	300×154	7.5	-

☎商品のお問い合わせ:083-287-1231　http://www.k-nakao.co.jp/

ハセガワ Hasegawa 日本

Extension Ladder

伸縮式はしご兼用脚立"ヴェロシティ"

同商品群在庫数 72 アイテム

LG-15417

特　長 ●1台で様々な使い方ができる多目的脚立です。
●長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。
●イベントホール、教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁などの高所作業に威力を発揮します。

仕　様 ●踏ざん踏面幅:25mm(外はしご)37mm(内はしご)
●ANSI(Type 1A)規格適合品

製造国 ●中国

キャスター付で持ち運びやすい

使用例

⚠注意
●LG-15413にはキャスターは付いていません。

梱包数:1台

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く　　長谷川工業㈱[765705]

発注コード	品　番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	はしご全長(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
158-5448	LG-15413	¥42,694	¥62,100	135	0.9~1.48	2.40~3.35	-	11.3	3(150)
158-5446	LG-15417	¥50,600	¥73,600	135	1.18~2.05	2.75~4.58	-	14.5	43(196)
159-1817	LG-15422	¥60,913	¥88,600	135	1.47~2.63	3.35~5.79	-	17.7	41(111)
★158-5447	LG-15426	¥64,075	¥93,200	135	1.78~3.22	3.95~7.00	-	22.7	42(96)

☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845　http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

ハセガワ Hasegawa 日本

Aluminum Stepladder

脚立はしご"コンビラダー"

同商品群在庫数 72 アイテム

TCL-30

特　長 ●天板上の上枠は状況に応じて収納しても使用可能です。
●壁に立て掛けてはしごとしても使用可能です。
●持ち運びに便利なハンドルが標準装備されています。

仕　様 ●欧州規格EN131認定品(第EP0527766号)
●踏ざん踏面幅:69mm

材　質 ●アルミ合金

製造国 ●中国

商品紹介動画

壁に立て掛けはしごとしても使用可能

ワークトレイ使用例

発注単位1台　　(価格改定日 19.03) 長谷川工業㈱[765705]

発注コード	品　番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	はしご全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
361-8269	TCL-23	¥79,063	¥115,000	150	1.65	2.35	-	1	14	3(100)
361-8277	TCL-30	¥98,863	¥143,800	150	2.2	2.95	-	1	18	6(86)

専用ワークトレイ

特　長 ●コンビラダー上部に取り付けることでねじ類や工具などの受け皿として使用できます。

発注単位1枚　　(価格改定日 19.03)

発注コード	品　番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	適合機種	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
361-8307	WTH	¥7,906	¥11,500	TCL-23/30	1	0.4	4(200)

☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845　http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/