



Strip of Paper Plaque

短冊銘板

別作
可能

特長 ●裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
仕様 ●裏面テープ付
●書体:丸ゴシック (JIS書体)
●彫刻方法:裏彫り
材質 ●透明アクリル (裏面白地塗装)
製造国 ●日本

電源	運転	停止
N104-1	N104-2	N104-3

操作電源	非常停止
N104-4	N104-5



発注単位1枚

㈱アイマーク [181668]

発注コード	品番	取扱価格 (1枚)	メーカー の取寄 (1枚)	表示内容	文字色	縦×横×厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
391-7967	N104-1	¥450	オープン	電源	黒	10×40×2	20	1	165(117)
391-7975	N104-2	¥450	オープン	運転	黒	10×40×2	20	1	44(119)
391-7983	N104-3	¥450	オープン	停止	黒	10×40×2	20	1	24(115)
391-7991	N104-4	¥450	オープン	操作電源	黒	10×40×2	20	1	49(114)
391-8009	N104-5	¥450	オープン	非常停止	赤	10×40×2	20	1	291(40)

☎商品のお問い合わせ:0898-25-3123 <http://www.aimark.co.jp/>

Plaque for Snap-Action Switch


スナップスイッチ用銘板

別作
可能

特長 ●裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
仕様 ●書体:丸ゴシック (JIS書体)
●彫刻方法:裏彫り
材質 ●透明アクリル (裏面白地塗装)
製造国 ●日本




S40-1



発注単位1枚

㈱アイマーク [181668]

発注コード	品番	取扱価格 (1枚)	メーカー の取寄 (1枚)	表示内容	文字色	縦×横×厚さ (mm)	穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
438-5039	S40-1	¥450	オープン	入切	黒	20×40×2	φ12.5	20	1	73(43)
438-5047	S50-1	¥450	オープン	入切	黒	25×50×2	φ12.5	20	1	5(20)


☎商品のお問い合わせ:0898-25-3123 <http://www.aimark.co.jp/>

Equipment Plate

機器銘板

RoHS

特長 ●水や熱に強いアルミ製です。
●裏面に粘着テープが付いています。
用途 ●機器の操作補助や誤操作防止に。
仕様 ●取付方法:貼付タイプ
材質 ●基材:アルミ ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本



128101



発注単位1枚

㈱日本緑十字社 [740538]

発注コード	品番	取扱価格 (1枚)	メーカー の取寄 (1枚)	表示内容	縦×横×厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
814-9510	128100	¥700	¥700	回転方向 (左矢印)	25×80×0.5	1	2	642(131)
814-9511	128101	¥700	¥700	回転方向 (右矢印)	25×80×0.5	1	2	662(95)
814-9514	128104	¥700	¥700	左矢印	25×80×0.5	1	2	92(47)
814-9515	128105	¥700	¥700	右矢印	25×80×0.5	1	2	147(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <http://www.jgc-inc.co.jp/>

別注品 制御盤用アクリル銘板のお問い合わせ

(株)アイマーク [181668]

制御盤用アクリル銘板を1枚からご希望の文字で彫刻します。

【押ボタン／セレクトスイッチ(メガネ銘板)】

【スナップスイッチ用銘板】




型番	縦	横	内径	厚み
P22	40	30	φ22.5	2
P223	50	40	φ22.5	2
P25	45	35	φ25.5	2
P30	50	40	φ30.5	2
P304	55	40	φ30.5	2

品番:型番 - 文字配置のアルファベット

(単位:mm)

短冊銘板／タイトル銘板

(株)アイマーク TEL:0898-25-3123 FAX:0898-25-3160 <http://www.aimark.co.jp/>