

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アルテコ **ALTECO W** **工業用 瞬間接着剤 "Wシリーズ" (木材・多孔質材用)** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●木材・多孔質材用瞬間接着剤です。
●木材多孔質材の接着に適しています。
●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●固着時間(23℃):10~40秒
材質 ●主成分:シアノアクリレート
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	粘度 (mPa·s)
W1-20G	150
W2-20G	1700

品番 粘度 (mPa·s)

W1-20G 150

W2-20G 1700

発注単位1本 (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2845	W1-20G	¥1,027	¥1,150	透明	20	25	40	239(125)
855-2846	W2-20G	¥1,027	¥1,150	透明	20	25	40	79(118)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO CN** **工業用 瞬間接着剤 "CNシリーズ" (耐衝撃タイプ)** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。
●金属の接着に適しています。
●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●固着時間(23℃):5~25秒
材質 ●主成分:シアノアクリレート
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	粘度 (mPa·s)
CN2-2G	3
CN4-2G	75

品番 粘度 (mPa·s)

CN2-2G 3

CN4-2G 75

発注単位1ケース (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1ケース)	メーカー希望小売価格 (1ケース)	色	容量 (g)	ケース入数 (本)	梱包数 (ケース)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2847	CN2-2G	¥1,473	¥1,500	透明	2	6	10	48	256(111)
855-2848	CN4-2G	¥1,473	¥1,500	透明	2	6	10	48	132(113)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO Z106** **工業用 瞬間接着剤 "Z106" (高粘度タイプ)** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●高粘度の瞬間接着剤です。
●糸引き液ダレが少ないタイプです。
●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●固着時間(23℃):15~40秒
材質 ●主成分:シアノアクリレート
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	粘度 (mPa·s)
Z106-20G	20

品番 粘度 (mPa·s)

Z106-20G 20

発注単位1本 (株)アルテコ [199980]


発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2849	Z106-20G	¥1,027	¥1,150	透明	20	25	40	225(110)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO GEL** **業務用 瞬間接着剤 "ジェル" (ゼリー状)** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●ゼリー状の瞬間接着剤です。
●糸引き液ダレがないタイプです。
●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●固着時間(23℃):15~60秒
材質 ●主成分:シアノアクリレート
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	粘度 (mPa·s)
GEL-3G	3
GEL-20G	20

品番 粘度 (mPa·s)

GEL-3G 3

GEL-20G 20

発注単位1箱 (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	色	容量 (g)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2850	GEL-3G	¥1,250	¥1,400	透明	3×4	4	25	40	216(142)
855-2851	GEL-20G	¥1,250	¥1,400	透明	20	1	25	40	441(147)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO EZ** **工業用 瞬間接着剤 "EZシリーズ" (速硬化タイプ)** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●超速硬化の瞬間接着剤です。
●難接着材や多孔質の接着に適しています。
●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●固着時間(23℃):2~30秒
材質 ●主成分:シアノアクリレート
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	粘度 (mPa·s)
EZ20-20G	20
EZ300-20G	300
EZ800-20G	800

品番 粘度 (mPa·s)

EZ20-20G 20

EZ300-20G 300

EZ800-20G 800

発注単位1本 (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2852	EZ20-20G	¥1,250	¥1,400	透明	20	25	40	78(312)
855-2853	EZ300-20G	¥1,250	¥1,400	透明	20	25	40	123(82)
855-2854	EZ800-20G	¥1,250	¥1,400	透明	20	25	40	135(85)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO Z84** **工業用 瞬間接着剤 "Z84" (低臭・低白化)** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●臭いと白化が少ない低臭・低白化タイプの瞬間接着剤です。
●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●固着時間(23℃):3~90秒
材質 ●主成分:シアノアクリレート
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	粘度 (mPa·s)
Z84-20G	20

品番 粘度 (mPa·s)

Z84-20G 20

発注単位1本 (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2855	Z84-20G	¥1,376	¥1,400	透明	20	25	40	328(151)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO PR150** **瞬間接着剤用 硬化促進剤 "PR150"** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。
●盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。
●白化現象を防止します。
用途 ●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●プリキ山高圧
材質 ●主成分:シクロペンタン
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	容量 (ml)
PR150-250ML	250

品番 容量 (ml)

PR150-250ML 250

発注単位1本 (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2856	PR150-250ML	¥1,900	¥1,900	淡黄色	250	10	260	95(159)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

アルテコ **ALTECO SPRAY PRIMER** **瞬間接着剤用 硬化促進剤 "スプレープライマー"** RoHS

同商品群 在庫数 29 アイテム

●Com SDS



特長 ●瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。
●盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。
●白化現象を防止します。
用途 ●工業用部品の接着・補修に。
仕様 ●エアゾール
材質 ●主成分:シクロペンタン
製造国 ●日本

用途

仕様

材質

製造国

品番	容量 (ml)
SPRAYPRIMER-100	100
SPRAYPRIMER-420	420

品番 容量 (ml)

SPRAYPRIMER-100 100

SPRAYPRIMER-420 420

発注単位1本 (株)アルテコ [199980]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-2857	SPRAYPRIMER-100	¥1,280	¥1,280	淡黄色	100	25	120	1284(88)
855-2858	SPRAYPRIMER-420	¥1,900	¥1,900	淡黄色	420	12	440	2409(140)

☎商品のお問い合わせ:072-627-1617 http://www.alteco.co.jp/

接着剤
補修剤

瞬間接着剤
接着剤
1液タイプ

接着剤
2液タイプ
ねじゆるみ
止め剤

接着剤用
ニスバー

UV硬化型
接着剤

スプレー
のり

ホットメルト
接着剤

工業用
シーリング剤

配管用
シール剤

金属用
補修剤

ゴム・
コンクリート用
補修剤

水中用
補修剤

簡易
補修剤

建築・内装用
補修剤

コーキング
ガン

建築用
シーリング剤

発泡
ウレタン