SSB-B/SSBS-B ストッパボルト - 頭部球面タイプ オススメ

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download　SUS ステンレス



● 使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。



● 六角頭部が球面になっています。
● 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
● 全商品にロックナットが付属しています。

● 材質・仕上げ　RoHS2適合

	SSB-B スティール製	SSBS-B ステンレス製
ねじ部	S45C相当 球面部焼入れ（硬度45HRC以上） 四三酸化鉄皮膜（黒）	SUS410 窒化処理（硬度40HRC以上）
ナット	SS400 三価クロメート処理	SUS304

寸法

単位：mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M（並目） 1	L2	T	R	L1	B	C（約）	質量（g）
SSB-M3-B		M3	1.5	2.4	6	2	5.5	6.4	1 - 2
SSB-M4-B		M4	2.1	3.2	8	2.8	7	8.1	2.3 - 5.2
SSB-M5-B		M5	2.4	4	8	3.5	8	9.2	3.7 - 9.7
SSB-M6-B	SSBS-M6-B	M6	3	5	10	4	10	11.5	7.2 - 15
SSB-M8-B	SSBS-M8-B	M8	3.7	6.5	12	5.5	13	15	15 - 40
SSB-M10-B		M10	4.5	8	16	7	17	19.6	38 - 63
SSB-M12-B		M12	5.2	10	20	8	19	21.9	54 - 99
SSB-M16-B		M16	6	13	25	10	24	27.7	108 - 155

価格

SSB-B スティール製　SSBS-B ステンレス製

単位：円

品番	L（mm） 2										
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
SSB-M3-B	240	240	240	240	240						
SSB-M4-B	190	190	190	190	190	190	190				
SSB-M5-B	190	190	190	190	190	190	190	190			
SSB-M6-B		200	200	200	200	200	200	200			
SSB-M8-B		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
SSB-M10-B					230	230	230	230	230	230	230
SSB-M12-B					270	270	270	270	270	270	270
SSB-M16-B								480	480	480	480
SSBS-M6-B					450		450	450			
SSBS-M8-B					520		520	520			

● 関連商品

ストッパボルトの受け側用に耐摩耗性にすぐれたストッピン SPM があります。
➡ P.1783

● 品番指定　直送　14時当日出荷　WEB NBKネットショップ

SSB - M10 - 30 - B

商品記号　1　2　頭部球面タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじ組み合わせ ➡ P.2153	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150
ステンレス製のみ対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金