QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

ネプロス nepros 日本

Ratchet Handle (90-Tooth)

ラチェットハンドル

New 修理 RoHS

●ギアは小判型ヘッドとしては世界最多の90枚を採用し、かつてない滑らかな動きと、強度を実現しました。●従来、ヘッド幅30mmを4mmシェイプアップし、圧倒的優位なコンパクトヘッド形状で、狭所作業の効率化、使い良さを実現しています。 ●コンパクトヘッドとグリップ部を絶妙の流線形状で接続し、握りやすさを実現しています。 ●連続作業でも、疲れを感じさせない使い心地は、プロの感性を研ぎ澄ます。 [材質]●特殊工具鋼、ゴム [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
428-3285	NBR390A	¥12,600	90	□9.5	180	1	245	-
563-1857	NBR390AS	¥12,600	90	□9.5	100	1	160	-
563-1859	NBR390AL	¥16,000	90	□9.5	275	1	380	-

ネプロス nepros 日本

9.5sq. Flex Ratchet Handle

フレックスラチェットハンドル

New 修理 RoHS

●狭所へのアクセスを飛躍的に向上させるフレックスヘッドです。●ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。 ●精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現しました。 ●送り角度:4° [材質]●特殊工具鋼、ゴム [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
563-1865	NBR390AF	¥22,800	90	□9.5	225	1	320	-
563-1864	NBR390AFL	¥24,800	90	□9.5	330	1	425	-

ネプロス nepros 日本

Compact Ratchet Handle

コンパクトラチェットハンドル

修理 RoHS

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°で、狭い場所での作業に活躍します。●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
112-9072	NBRC390S	¥10,300	90	□9.5	80	1	90	71(100)
110-7068	NBRC390	¥10,800	90	□9.5	125	1	120	125(116)
113-5332	NBRC390L	¥12,900	90	□9.5	175	1	150	75(160)

ネプロス nepros 日本

Compact Flex-Head Ratchet Handle

コンパクトフレックスラチェットハンドル

修理

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
113-3839	NBRC390FS	¥16,400	90	□9.5	100	1	110	86(116)
113-0619	NBRC390F	¥18,200	90	□9.5	150	1	140	67(102)

ネプロス nepros 日本

9.5sq. Stubby Ratchet Handle

スタッビラチェットハンドル

New 修理 RoHS

●スピンナハンドルなどを組み合わせて、狭小箇所や障害物を避けて作業可能です。●ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。 ●精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現しました。 ●NBR390Hの後継モデルです。 ●送り角度:4° [材質]●特殊工具鋼、ゴム [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
563-1867	NBR390AH	¥12,600	90	□9.5	74.5	1	135	-

ネプロス nepros 日本

Ratchet Handle

ラチェットハンドル

修理 RoHS

●ギアは小判型ヘッドとしては世界最多の90枚を採用し、かつてない滑らかな動きと、強度を実現しました。●バランスの良い太め(φ22)の中空グリップを採用しました。 ●ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
754-5703	NBR490	¥15,600	90	□12.7	250	1	610	126(83)
754-5711	NBR490L	¥19,600	90	□12.7	375	1	790	103(105)

京都機械工具 KTC 日本

Short Swivel Ratchet Handle

ショートスイベルラチェットハンドル

New 修理

●BRSW3シリーズの小型、取り回しの良さが生きるショートタイプです。●ヘッド部を持って、小指が掛かる長さ、手の中に納まる長さとしています。●ヘッド部を中心にハンドルが180度転回が可能です。 ●ソケットと同軸でハンドルの使用ができ、ラチェットドライバの様に使用することが可能です。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
457-5020	BRSW3S	¥7,286	72	□9.5	120	5	195	-

京都機械工具 KTC 日本

Short Ratchet Handle

ショートラチェットハンドル

修理

●ショートタイプです。狭い場所での作業に最適です。●ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個　京都機械工具(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	歯数(枚)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
373-3211	BR2S	¥4,131	36	□6.35	80	5	90	136(65)
373-3190	BR2FS	¥6,403	36	□6.35	80	5	90	83(237)