▶CoroDrill® DS20 穴あけ用チップ





ドリル径 15.00 - 27.00 mm
34.00 - 40.00 mm

P		●		●	●	●			P 鋼
M	●		●		●	●			M ステンレス鋼
K		●		●	●	●			K 鋳鉄
N						●	●		N 非鉄
S	●	●	●			●	●		S 耐熱合金
H		●			●	●			H 高硬度鋼

ドリル径 DC (mm)	チップ型番 -L5: 切りくずの伸びやすい材料 -M7: 鋼、鋳鉄、汎用 -H5: 強度の高いブレーカ、全ての材料 -L6: 耐熱合金、高硬度鋼 -S5: 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ		コーティング 1144	1344	2044	4324	4334	4344	超硬 H13A		寸法, mm 内接円 IC	チップ幅 W1	厚み S	穴径 D1	ノーズR RE
15～18	❍ 外周刃	DS20-0104-P-H5W			●		●	●				5.0	2.73		0.40
		0104-P-L5W			●	●	●	●				5.0	2.73		0.40
		0104-P-L6W						●				5.0	2.73		0.40
		0104-P-M7W				●	●	●				5.0	2.73		0.40
		0104-P-S5W						●	●			5.0	2.73		0.40
	⊙ 中心刃	DS20-0104-C-L5	●	●					●		6.0		2.30		0.35
		0104-C-M7		●							6.0		2.30		0.35
19～22	❍ 外周刃	DS20-0205-P-H5W			●		●	●				6.1	3.10		0.50
		0205-P-L5W			●	●	●	●				6.1	3.10		0.50
		0205-P-L6W						●				6.1	3.10		0.50
		0205-P-M7W				●	●	●				6.1	3.10		0.50
		0205-P-S5W						●	●			6.1	3.10		0.50
	⊙ 中心刃	DS20-0205-C-L5	●	●					●		7.3		2.60		0.35
		0205-C-M7		●							7.3		2.60		0.35
23～27	❍ 外周刃	DS20-0306-P-H5W			●		●	●				7.3	3.53		0.60
		0306-P-L5W			●	●	●	●				7.3	3.53		0.60
		0306-P-L6W						●				7.3	3.53		0.60
		0306-P-M7W				●	●	●				7.3	3.53		0.60
		0306-P-S5W						●	●			7.3	3.53		0.60
	⊙ 中心刃	DS20-0306-C-L5	●	●					●		8.9		3.00		0.35
		0306-C-M7		●							8.9		3.00		0.35
28～33	❍ 外周刃	DS20-0407-P-H5W			●		●	●				9.2	4.25		0.70
		0407-P-L5W			●	●	●	●				9.2	4.25		0.70
		0407-P-L6W						●				9.2	4.25		0.70
		0407-P-M7W				●	●	●				9.2	4.25		0.70
		0407-P-S5W						●	●			9.2	4.25		0.70
	⊙ 中心刃	DS20-0407-C-L5	●	●					●		11.1		3.20		0.35
		0407-C-M7		●							11.1		3.20		0.35
34～40	❍ 外周刃	DS20-0508-P-H5W			●		●	●				11.2	4.75		0.80
		0508-P-L5W			●	●	●	●				11.2	4.75		0.80
		0508-P-L6W						●				11.2	4.75		0.80
		0508-P-M7W				●	●	●				11.2	4.75		0.80
		0508-P-S5W						●	●			11.2	4.75		0.80
	⊙ 中心刃	DS20-0508-C-L5	●	●					●		13.4		3.50		0.35
		0508-C-M7		●							13.4		3.50		0.35
41～52	❍ 外周刃	DS20-0608-P-H5W			●		●	●				14.4	6.20		0.80
		0608-P-L5W			●	●	●	●				14.4	6.20		0.80
		0608-P-L6W						●				14.4	6.20		0.80
		0608-P-M7W				●	●	●				14.4	6.20		0.80
		0608-P-S5W						●	●			14.4	6.20		0.80
	⊙ 中心刃	DS20-0608-C-L5	●	●					●		17.5		3.90		0.35
		0608-C-M7		●							17.5		3.90		0.35
53～65	❍ 外周刃	DS20-0708-P-H5W			●		●	●				18.0	7.00		0.80
		0708-P-L5W			●	●	●	●				18.0	7.00		0.80
		0708-P-L6W						●				18.0	7.00		0.80
		0708-P-M7W				●	●	●				18.0	7.00		0.80
		0708-P-S5W						●	●			18.0	7.00		0.80
	⊙ 中心刃	DS20-0708-C-L5	●	●					●		21.8		4.50		0.35
		0708-C-M7		●							21.8		4.50		0.35

注文例：DS20-0104-P-H5W　10個