引出し耐荷重 (安全荷重) 25(5)kg　均等耐荷重 140kg

改正RoHS 10物質対応

CS Pearl Wagons

CSパールワゴン引出し付 NEW

•組立式•　•粉体塗装•　グリーン購入法適合商品

製品動画 https://youtu.be/dg4-hdvdZEY

中量タイプ・引出し付 堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。

均等耐荷重 140kg H600mm 上段引出し付・天板フラット型

棚板断面図　支柱 25.4φmm　ラッチ機構！

オプション仕切板もあります。(P382)

仕切板 取付例

●棚板厚：CSP-6061=0.8mm　CSP-7561=1.0mm　●中棚：50mmピッチで段替え可能（オプション棚板使用時）　（単位：mm）

間口×奥行×高さ	カラー	100φゴム車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	100φナイロンウレタン車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	100φサイレントエラストマー車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×600	●	324201 CSP-6061A	17kg	¥38,910	¥45,520	324204 CSP-6061ANU	16kg	¥42,130	¥49,290	324207 CSP-6061ASE	16kg	¥39,750	¥46,510
	●	324202 CSP-6061AI				324205 CSP-6061ANUI				324208 CSP-6061ASEI			
750×500×600	●	324211 CSP-7561A	23kg	¥44,910	¥52,500	324214 CSP-7561ANU	22kg	¥48,240	¥56,400	324217 CSP-7561ASE	22kg	¥45,670	¥53,400
	●	324212 CSP-7561AI				324215 CSP-7561ANUI				324218 CSP-7561ASEI			

均等耐荷重 140kg H740mm 上段引出し付・天板フラット型

棚板断面図　支柱 25.4φmm　ラッチ機構！

オプション仕切板もあります。(P382)

仕切板 取付例

●棚板厚：CSP-6072=0.8mm　CSP-7572=1.0mm　●中棚：50mmピッチで段替え可能　（単位：mm）

間口×奥行×高さ	カラー	100φゴム車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	100φナイロンウレタン車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	100φサイレントエラストマー車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×740	●	324301 CSP-6072A	20kg	¥45,530	¥53,300	324304 CSP-6072ANU	20kg	¥48,930	¥57,200	324307 CSP-6072ASE	20kg	¥46,240	¥54,100
	●	324302 CSP-6072AI				324305 CSP-6072ANUI				324308 CSP-6072ASEI			
750×500×740	●	324311 CSP-7572A	28kg	¥52,640	¥61,600	324314 CSP-7572ANU	28kg	¥56,090	¥65,600	324317 CSP-7572ASE	28kg	¥53,280	¥62,300
	●	324312 CSP-7572AI				324315 CSP-7572ANUI				324318 CSP-7572ASEI			

均等耐荷重 140kg H880mm 上段引出し付・天板フラット型

棚板断面図　支柱 25.4φmm　ラッチ機構！

オプション仕切板もあります。(P382)

仕切板 取付例

●棚板厚：CSP-6082=0.8mm　CSP-7582=1.0mm　●中棚：50mmピッチで段替え可能　（単位：mm）

間口×奥行×高さ	カラー	100φゴム車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	100φナイロンウレタン車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	100φサイレントエラストマー車 ○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×880	●	324401 CSP-6082A	20kg	¥45,530	¥53,300	324404 CSP-6082ANU	20kg	¥48,910	¥57,200	324407 CSP-6082ASE	20kg	¥46,240	¥54,100
	●	324402 CSP-6082AI				324405 CSP-6082ANUI				324408 CSP-6082ASEI			
750×500×880	●	324411 CSP-7582A	29kg	¥52,690	¥61,600	324414 CSP-7582ANU	28kg	¥56,120	¥65,700	324417 CSP-7582ASE	28kg	¥53,280	¥62,300
	●	324412 CSP-7582AI				324415 CSP-7582ANUI				324418 CSP-7582ASEI			

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。（通常は均等に荷重をおかけ下さい）
※キャスターは、ストッパー付2個