


# 圧着端子各種

## CRIMP TERMINAL

### ■丸形(R形)

圧着端子接続が可能な器具に最適な丸形1つ穴圧着端子です。

※ニチフ端子工業(株)製



### ■製品一覧 Selector Chart


型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension(mm)							備考 Note	
		$\phi d2$	B	L	F	E	$\phi D$	$\phi d$		
CR2-3.5	960	3.7	6.6	14.4	6.6	4.5	4.2	2.3	100ヶ入	
CR2-4		4.3	8.5	16.5	7.75					
CR2-5		5.3	9.5	17.0	7.75					
CR3.5-4	1,860	4.3	8.0	18.0	8.0	6.0	5.1	3.0		
CR3.5-5S		5.3	9.6	20.0	9.2					
CR5.5-4		4.3	9.5	19.5	8.25					6.5
CR5.5-5	5.3									
CR8-5	1,690	5.3	12.0	23.5	9.1	8.4	7.1	4.5		50ヶ入
CR14-5	3,440			27.5	11.5	10.0	9.0	5.8		
CR14-6				6.4						

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### ■先開形(Y形)

UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な先開形の圧着端子です。

※ニチフ端子工業(株)製



### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension(mm)							備考 Note
		$\phi d2$	B	L	F	E	$\phi D$	$\phi d$	
C3.5Y-4	2,410	4.3	8.0	18.0	7.2	6.0	5.0	3.0	100ヶ入
C5.5Y-5		5.2	9.0	18.2		6.5	5.6	3.4	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### ■100A 器具用 丸形2つ穴(RD形)

銅製スズメッキ2つ穴圧着端子です。適用電線にあわせてご使用ください。

※100A器具にはあらかじめZ0301が添付されています。

※ニチフ端子工業(株)製



### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	適用電線 Applicable Wire Size	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0300	22mm <sup>2</sup>	450	
Z0301	38mm <sup>2</sup>	490	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



オプションパーツ

M

圧着端子各種

適合規格等

