型式表示方法

注）CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路：D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

CE UKCA ［オプション］

リード線取出し方法

F－プラグイン
コンジットターミナル

CE/UKCA対応	●

オプション

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

配管仕様
(P, A, B, EA, EBポート)

無記号	横配管
B	裏配管※

※準標準

管接続口径(P, A, B, EA, EBポート)

無記号	サブプレートなし
02	1/4
03	3/8

※裏配管の場合1/4のみになります。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品注)

注）CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路：D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

プラグイン	VFR3	1	0	0	□	-	5	F	□	□	-	□	02	□	-	□		
ノンプラグイン	VFR3	1	1	1	□	-	1	D	□	□	-	□	02	□	-	□		リード線集中取出し形
ノンプラグイン	VFR3	1	4	0	□	-	1	G	□	□	-	□	02	□	-	□		リード線個別取出し形

シンボル

1	2位置シングル (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
2	2位置ダブル (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
3	3位置クローズドセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
4	3位置エキゾーストセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
5	3位置プレッシャセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)

ボディオプション

0	標準
1※	ダイレクトマニュアル

※準標準

パイロット方式

無記号	内部パイロット
R	外部パイロット

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3	AC110～120V 50/60Hz
4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V 50/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

オプション／VFR3□1□の場合

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

オプション／VFR3□4□の場合

無記号	なし
Z※	ランプ・サージ電圧保護回路付
S※	サージ電圧保護回路付

※グロメットタイプにはランプ付(Z)はありません。サージ電圧保護回路付(S)はグロメットタイプのみです。

リード線取出し方法／VFR3□1□の場合

	E－グロメットターミナル	D－DIN形ターミナル DO－DIN形ターミナルコネクタなし
CE/UKCA対応	—	●

リード線取出し方法／VFR3□4□の場合

	G－グロメット	E－グロメットターミナル	T－コンジットターミナル	D,Y－DIN形ターミナル DO,YO－DIN形ターミナルコネクタなし
CE/UKCA対応	—	—	—	●

パイロット弁手動操作の種類

無記号	ノンロックプッシュ式
A※	ノンロックプッシュ式A形(突出形)
B※	ロック式B形(要工具形)
C※	ロック式C形(レバー形)

※準標準

パイロット弁Ass'y型式表示方法

SF4－1 F □－70－□－□

コイル定格電圧

記号	定格電圧
1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3	AC110～120V50/60Hz
4	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V50/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

リード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路

記号	リード線取出し方法	ランプ	サージ電圧保護回路	適用電磁弁	CE/UKCA対応
F※	プラグイン	—	—	VFR3□0□ VFR3□1□	●
G	グロメット	—	—	VFR3□4□	—
GS		—	●		—
E	グロメットターミナル	—	—		—
EZ		●	●		—
T	コンジットターミナル	—	—		—
TZ		●	●		—
D	DIN形ターミナル	—	—		●
DZ		●	●		●
DO		—	—		●
DOZ		●	●		●
Y	DIN形ターミナル (DIN43650B規格タイプ)	—	—		●
YZ		●	●		●
YO		—	—		●
YOZ		●	●		●

手動操作の種類

無記号	ノンロックプッシュ式
A	ノンロックプッシュ式A形(突出形)
B	ロック式B形(要工具形)
C	ロック式C形(レバー形)

タイプ別記号

記号	適用電磁弁
無記号	VFR3□0□ VFR3□1□
1	VFR3□4□

※ VFR3□0□、VFR3□1□の場合のパイロット弁Ass'yはすべて、プラグイン(F)となります。

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品注)

注）CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路：D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, Fのみです。