

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スイストール SystemDrivershortratchet システムドライバーショートラチェット

同商品群
在庫数 3 アイテム



SD-SR01



SD-SR03

SD-SR07

特長 ●ラチェット機能が付いています。
●ハンドルに6種類のビットを内蔵しています。
●パラさず内部で交換できる便利なドライバーです。
●ショートタイプなので狭い場所での作業に適しています。
材質 ●ビット:クロムバナジウム鋼
●グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂

製造国 ●中国

発注単位 1セット

(価格改定日 21.07) 株式会社ツインズ [510957]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容	軸長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
496-6171	SD-SR01	¥2,588	¥4,140	①、②、⑤、⑥、スクリュー、キリ	40	124	10	195	96(74)
496-6180	SD-SR03	¥2,588	¥4,140	ヘックスロープ10、15、20、25、27、30	40	124	10	195	115(150)
496-6198	SD-SR07	¥2,588	¥4,140	①、②、③、④、⑤、⑥	40	124	10	195	317(99)

☎商品のお問い合わせ:047-449-8384 <http://www.twins-corp.com/>

VESSEL Ratchet Stubby Screwdriver ラチェットスタビードライバー

同商品群
在庫数 18 アイテム



TD-6700W-23



TD-6700FX-4
(フレキシブルシャフト付セット)

特長 ●新開発の72ギアラチェットはスムーズな回転で、握り直さず作業ができます。
仕様 ●マグネット入り(ビット)
材質 ●ビット:クロムバナジウム鋼
●グリップ:セルロースアセテート
製造国 ●日本

フレキシブルシャフト付セット

発注単位 1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	全長 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
829-0481	TD-6700W-23	¥850	オープン	77	2	10	98	3383(120)
835-6431	TD-6700FX-4	¥1,581	オープン	77	5	5	209	1650(105)

☎商品のお問い合わせ:06-6976-7771 <https://www.vessel.co.jp/>

ANEX Ratchet type Mini Stubby Screwdriver “ラチェット式ミニスタービードライバー”

同商品群
在庫数 13 アイテム



NO316

特長 ●スタービードタイプのラチェット機構採用で狭いスペースでの使用が可能です。
材質 ●ビット:特殊合金鋼
●本体:アルミニウム
セット内容 ●超短ビット①、②
●ラチェット本体、補助ハンドル、早回し
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	全長 (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
493-6485	NO316	¥1,250	¥1,750	31	6	82	563(679)

☎商品のお問い合わせ:0256-32-6321 <http://www.anextool.co.jp/>

SUNFLAG Ratche Mini Zero ラチェミニZERO

同商品群
在庫数 6 アイテム



194

特長 ●送り角度がゼロだからがたつきがありません。
●ギアレスでスムーズなネジ締めができます。
●滑らないクッションリング付です。
材質 ●ビット:特殊鋼
●グリップ:塩ビ
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
483-3520	194	¥1,393	¥1,950	ビット①No.2×②No.1、③No.3、対辺3、4、5、6	7	6	160	200(267)

☎商品のお問い合わせ:072-920-4845 <http://www.sunflag.co.jp/>

トネ Finger Ratchet Wrench “フィンガーラチェットレンチセット”

同商品群
在庫数 11 アイテム



FRB6S

特長 ●指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。
●回しやすく、力の入れやすいデザインです。
仕様 ●マグネット入り
付属品 ●ビット用ホルダ
製造国 ●日本

発注単位 1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
412-5142	FRB6S	¥2,686	¥3,620	7	6	80	259(103)

☎商品のお問い合わせ:0721-56-1850 <https://www.tonetool.co.jp/>

Wera Ratchet Bit Holder ラチェットビットホルダ

同商品群
在庫数 1 アイテム



051461

特長 ●ラチェット機能付きです。
●クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。
仕様 ●差込口:6.35mm
製造国 ●チェコ

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
431-7793	051461	¥5,959	オープン	142	1	121	230(165)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-7386 <https://www.orange-book.com/>

エンジニア Ratchet Stubby Driver ラチェットスタビー

同商品群
在庫数 2 アイテム



DR-03

特長 ●ラチェット機能と早回し機構付で作業効率が向上します。
仕様 ●先端:マグネット入り
●対辺寸法:6.35mm
材質 ●ビット:特殊鋼
●グリップ:樹脂
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	刃先	全長 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
368-7473	DR-03	¥1,449	¥1,560	①No.2/②No.1/③4.5mm	95	3	5	96	78(91)

☎商品のお問い合わせ:06-6974-0100 <http://www.engineer.jp/>