

研究・実験用機器	1
計測・測定・検査	2
実験設備・保管	3
ライフサイエンス・分析	4
NEW 試薬	5
容器・コンテナ	6
実験器具・材料・備品	7
洗浄・滅菌・清掃	8
安全保護用品	9

ESDフリース

品番	サイズ	価格(税抜)	照会No.
3-9150-01	XS	¥13,000	316760
3-9150-02	S	¥13,000	316760
3-9150-03	M	¥13,000	316760
3-9150-04	L	¥13,000	316760
3-9150-05	XL	¥13,000	316760

■ サイズ表(単位: cm)


サイズ	身丈	身幅	肩幅	袖丈
XS	63.5	53	41	57
S	65	54	43	58
M	66.5	55	45	59
L	69	57.5	47	60
XL	71.5	60	48.5	61

- 暖かいフリース素材のESD対策ウェアです。

- 仕様
 - 材質: ポリエステル(92%)・カーボン導電糸(8%)
 - 表面抵抗値: 10⁸Ω以下
 - 洗浄可能温度: 30℃以下



おすすめ



制電エプロン

品番	型番	幅×丈(mm)	価格(税抜)	照会No.
7-651-02	A0210	650×840	¥4,900	316760

- ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複合繊維)を格子模様に織り込んであります。
- 洗濯し繰り返し使用できます。

- 仕様
 - 材質: ポリエステル、アクリル
 - 表面抵抗値: 1.8×10⁸Ω
 - 入数: 1枚



- 上着のみで着脱しやすいエプロンタイプです。
- 腹部にホックが付いており、グラウンド可能接続点付衣類として使用可能です。


- 仕様
 - ESD管理値: 1×10⁵≤Rp<1×10¹¹
 - 材質: ポリエステル
 - ホック径: φ7mm



ESD袖付きエプロン

品番	型番	幅×丈(mm)	価格(税抜)	照会No.
62-2992-46	F-190-M	560×800	¥5,460	316770
62-2992-45	F-190-L	620×880	¥5,460	316770

※アース線は付属していません。



アズピュアESDソックス

品番	サイズ(cm)	色	入数	価格(税抜)	照会No.
4-1074-01	M(25~27)	黒	1足	¥700	316760
4-1074-02	S(22~25)			¥700	316760

※ポゾラン繊維とは火山灰などに含まれる天然物質ポゾランを使用した繊維です。

- 静電気対策機能付きの靴下です。

- 仕様
 - 材質: ポリエステル、ポゾラン繊維*
 - 表面抵抗: 10⁹Ω/□≤
 - 抗菌・防臭仕様



静電気帯電防止安全長靴

品番	型番	価格(税抜)	照会No.
1-2684-※	AE-011	¥14,000	316770

※ご注文の際はサイズコード表にてサイズの指定をお願いします。

- 靴底は耐油性に優れています。

- 仕様
 - 材質: 本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
 - 絶縁抵抗値: 10⁵~10⁹Ω
 - JIS T 8103ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S 合格品
 - 付属品: 調整用スペーサー(1足分)

■ サイズコード表(単位: cm)

品番	-11	-13	-15	-17	-18
サイズ	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0



10 クリーン環境 関連機器

開発・試作支援	11
レンタル	12
さくいん	13

中分類

クリーン環境用設備・備品	A
クリーン環境機器・用品	B
静電対策機器	C
静電対策用品	D
ウェア・キャリア・特殊精密工具	E

小分類

リストストラップ
アースプレート
指サック・静電手袋・腕カバー
導電マット
静電気防止シート・フィルム
静電気防止バッグ
収納ボックス
導電フォーム
導電コンテナ
導電作業台・収納棚
静電気除去ブラシ
その他
静電気対策用品