Accuride スライドレール C3832

L=R　ねじ付　輸入

閉ロック　開ロック　閉保持　開保持　ソフトクローズ
脱着　消音　原トラベル　ブレーキ

- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
- レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- 取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。
- アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます

【付属品】
- 十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11（特殊ねじ）

【注　意】
- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。



S=1/1



※1はC3832-10、12のみ96 mmです。
※2の長円穴はC3832-10にはありません。

取付調整用カム

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼	光沢クロメート処理（三価）
②	中間メンバー		
③	インナーメンバー		
④	リテーナー		（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール		―

本品は1セット（2本）単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/ペア	1箱
●	3D	190-111-832	C3832-10	250	254	―	―	―	―	192	―	―	―	382	39	770	10セット
●	3D	190-111-833	C3832-12	300	305					242	224			412	42	930	10セット
●	3D	190-111-834	C3832-14	350	356					292				441	45	1090	10セット
●	3D	190-111-835	C3832-16	400	406					342		320				1250	10セット
●	3D	190-111-836	C3832-18	450	457			320		392		352				1410	10セット
●	3D	190-111-837	C3832-20	500	508					442		416		412	42	1570	10セット
●	3D	190-111-838	C3832-22	550	559				416	492		352	448	382	39	1730	10セット
●	3D	190-111-839	C3832-24	600	610	224		416	―	542			480	353	36	1890	10セット
●	3D	190-111-840	C3832-26	650	660				544	592			544	324	33	2050	10セット
●	3D	190-111-841	C3832-28	700	711		288			642				294	30	2210	10セット

参照ページ 1 : P.522

最新情報はWEBサイトで https://www.sugatsune.co.jp/　掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。
輸入 このマークは輸入品です。寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります（P.23もご覧ください）。
2021-09-16　時点の情報です