LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 重量用

SUS

●オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
●3/4スライドの2段引です。

【推奨ねじ】
●M4バインド、またはM4トラスねじ

【注　意】
●取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。



S=1/1

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
②	インナーメンバー		
③	リテーナー		素地
④	ボール		

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	取付穴数 インナーメンバー	取付穴数 アウターメンバー	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/本	1箱
●	2D 3D	190-110-428	ESR5-12	305	221.8	–	152.4	254	–	149.2	273	6	8	1118	114	1000	12本
●	2D 3D	190-110-429	ESR5-14	355.8	259.9		203.2	304.8		200	323.8			1069	109	1100	12本
●	2D 3D	190-110-430	ESR5-16	406.6	298		254	355.6		250.8	374.6			1020	104	1200	12本
●	2D 3D	190-110-431	ESR5-18	457.4	348.8	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	425.4		10	1000	102	1500	12本
●	2D 3D	190-110-432	ESR5-20	508.2	361.5	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	476.2			971	99	1600	12本
●	2D 3D	190-110-433	ESR5-22	559	425	254	406.4	508	263.5	403.2	527			922	94	1700	12本
●	2D 3D	190-110-434	ESR5-24	609.8	450.4	279.4	457.2	558.8	288.9	454	577.8			873	89	1900	12本
●	2D 3D	190-110-435	ESR5-26	660.6	463.1	304.8	508	609.6	314.3	504.8	628.6			843	86	2100	12本
●	2D 3D	190-110-436	ESR5-28	711.4	501.2	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	679.4			785	80	2200	12本

参照ページ 1 : P.522

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。
輸入 このマークは輸入品です。寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(P.23もご覧ください)。