インサート ネガティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✠：強断続加工

CN

ひし形穴つき
80°

		T9205	T9215	T9225	T9235	T9105	T9115	T9125	T9135	T515	T5105	T5115	T5125	AH110	AH120	GT9530	AT9530	GT720	NS9530	NS520	TH10
P	鋼	●	●c	c✠	✠	●	●c	c✠	✠					●	●c	●c	●c	●c	●c	●c	●
M	ステンレス		●c											●	●c						●
K	鋳鉄	●c	●c			●c	●c			●c	●	c	✠	●	●c	●c	●c	●c	●c	●c	●
N	非鉄金属																				●
S	難削材													●	●c						
H	高硬度材																				



用途	ブレーカ記号	形番	T9205	T9215	T9225	T9235	T9105	T9115	T9125	T9135	T515	T5105	T5115	T5125	AH110	AH120	GT9530	AT9530	GT720	NS9530	NS520	TH10	RE	IC	S	D1
			コーティング														コーテッドサーメット			サーメット		超硬	寸法 (mm)			
仕上げ～中切削	TQ	CNMG120404-TQ		●	●												●	●		●			0.4	12.7	4.76	5.16
		CNMG120408-TQ		●	●												●	●		●			0.8	12.7	4.76	5.16
中切削	TA	CNMG120408-TA		●	●																		0.8	12.7	4.76	5.16
		CNMG120412-TA		●	●																		1.2	12.7	4.76	5.16
仕上げ～中切削	ZM	CNMG090408E-ZM		●	●			▲	▲														0.8	9.525	4.76	3.81
		CNMG120408-ZM		●	●	●		▲	▲	▲							●			●			0.8	12.7	4.76	5.16
		CNMG120412-ZM		●	●	●		▲	▲	▲							●						1.2	12.7	4.76	5.16
		CNMG120416-ZM		●	●			▲	▲														1.6	12.7	4.76	5.16
中切削	DM	CNMG120404-DM		●	●			▲	▲														0.4	12.7	4.76	5.16
		CNMG120408-DM	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲													0.8	12.7	4.76	5.16
		CNMG120412-DM	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲													1.2	12.7	4.76	5.16
	全周	CNMG090304		●	●			▲	▲											●			0.4	9.525	3.18	3.81
		CNMG090308	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲									●	●			0.8	9.525	3.18	3.81
		CNMG120404	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●			●		●	0.4	12.7	4.76	5.16
		CNMG120408	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	0.8	12.7	4.76	5.16
		CNMG120412	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●					●	●	1.2	12.7	4.76	5.16
		CNMG120416	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●									1.6	12.7	4.76	5.16
		CNMG160608	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲		●	●	●		●							0.8	15.875	6.35	6.35
		CNMG160612	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●		●							1.2	15.875	6.35	6.35
		CNMG160616	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●									1.6	15.875	6.35	6.35
		CNMG190608		●	●	●		▲	▲	▲													0.8	19.05	6.35	7.93
		CNMG190612	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●		●							1.2	19.05	6.35	7.93
		CNMG190616		●	●	●		▲	▲	▲	●	●	●	●		●							1.6	19.05	6.35	7.93

●：設定アイテム
▲：将来廃止予定アイテム

参照ページ： 外径ホルダ → C014 -　内径ホルダ → D019 -　J series ホルダ → G044
TungCap → K008 -　PINZBOHR® → K180 -　カートリッジ → K199 -