インサート ポジティブタイプ

●：連続加工
c：軽断続加工
✠：強断続加工

TP

三角形穴つき
60° ポジ11°

		T9215	T9225	T9125	GH110	SH725	SH730	GT9530	NS9530	TH10	UX30
		コーティング						コーテッドサーメット	サーメット	超硬	
P	鋼	c✠	●c	c✠	●	●c	●c	●c	●c	●	c
M	ステンレス		●c		●	●c	●c			●	c
K	鋳鉄		●c		●			●c	●c	●	
N	非鉄金属									●	
S	難削材				●		●c				
H	高硬度材										



用途	ブレーカ記号	形番	T9215	T9225	T9125	GH110	SH725	SH730	GT9530	NS9530	TH10	UX30	RE	IC	S	D1
仕上げ～中切削	TM	TPMT110204-TM	●	●									0.4	6.35	2.38	2.8
		TPMT110208-TM	●	●									0.8	6.35	2.38	2.8
		TPMT110304-TM	●	●									0.4	6.35	3.18	3.4
		TPMT110308-TM	●	●									0.8	6.35	3.18	3.4
		TPMT16T304-TM	●	●									0.4	9.525	3.97	4.4
		TPMT16T308-TM	●	●									0.8	9.525	3.97	4.4
	23	TPMT090202-23								●			0.2	5.56	2.38	2.5
		TPMT090204-23		●	▲					●			0.4	5.56	2.38	2.5
		TPMT110204-23		●	▲					●			0.4	6.35	2.38	2.8
		TPMT130304-23		●	▲					●			0.4	7.94	3.18	3.4
		TPMT130308-23		●	▲					●			0.8	7.94	3.18	3.4
		TPMT16T304-23								●			0.4	9.525	3.97	4.4
		TPMT16T308-23		●	▲					●			0.8	9.525	3.97	4.4
中切削	24	TPMT090204-24		●	▲					●			0.4	5.56	2.38	2.5
		TPMT110204-24		●	▲					●			0.4	6.35	2.38	2.8
		TPMT110208-24								●			0.8	6.35	2.38	2.8
		TPMT130304-24		●	▲					●			0.4	7.94	3.18	3.4
		TPMT130308-24		●	▲					●			0.8	7.94	3.18	3.4
		TPMT16T304-24		●	▲					●			0.4	9.525	3.97	4.4
		TPMT16T308-24		●	▲					●			0.8	9.525	3.97	4.4
仕上げ切削	W08	TPGT070100R-W08						●			●		0.03	4.37	1.59	2.58
		TPGT070100L-W08						●			●		0.03	4.37	1.59	2.58
		TPGT070101R-W08						●			●		0.1	4.37	1.59	2.58
		TPGT070101L-W08						●			●		0.1	4.37	1.59	2.58
		TPGT070102R-W08						●			●		0.2	4.37	1.59	2.58
		TPGT070102L-W08						●			●		0.2	4.37	1.59	2.58
		TPGT070104R-W08						●			●		0.4	4.37	1.59	2.58
		TPGT070104L-W08						●			●		0.4	4.37	1.59	2.58
		TPGT080200L-W08							●	●			0.03	4.76	2.38	2.3
		TPGT080202L-W08				●			●	●	●	●	0.2	4.76	2.38	2.3
		TPGT080204L-W08				●			●	●	●	●	0.4	4.76	2.38	2.3
仕上げ切削（シャープエッジ）	W08	TPGT070100FL-W08					●						0.03	4.37	1.59	2.58
		TPGT070100FR-W08					●						0.03	4.37	1.59	2.58
		TPGT070101FL-W08					●						0.1	4.37	1.59	2.58
		TPGT070101FR-W08					●						0.1	4.37	1.59	2.58
		TPGT070102FL-W08					●						0.2	4.37	1.59	2.58
		TPGT070102FR-W08					●						0.2	4.37	1.59	2.58
		TPGT070104FL-W08					●						0.4	4.37	1.59	2.58
		TPGT070104FR-W08					●						0.4	4.37	1.59	2.58

●：設定アイテム
▲：将来廃止予定アイテム

参照ページ： 取付け穴仕様 → B147　内径ホルダ → D041 -　カートリッジ → K193 -
トップボーラバイト → K213