

白硬注射筒

品番	容量 (mL)	目盛単位 (mL)	筒先形状	価格 (税抜)	照会No.
2-5636-01	1	0.05	中口	¥ 650	140550
2-5636-02	2	0.1		¥ 650	140550
2-5636-03	3			¥ 550	140550
2-5636-04	5			¥ 550	140550
2-5636-05	10		0.2	¥ 850	140550
2-5636-06	20	0.5	横口	¥ 950	140550
2-5636-07	30			¥ 1,300	140550
2-5636-08	50			1	¥ 1,850
2-5636-09	100	2	¥ 3,650	140550	
2-5636-10	200	4	¥ 13,500	140550	
2-5636-11	300	5	¥ 60,000	140550	
2-5636-12	500	10	¥ 96,600	140550	

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

■仕様

- 材質：硼珪酸ガラス
- 先端：ガラスルアー先



白硬注射筒 (洗腸器)

品番	容量 (mL)	目盛単位 (mL)	価格 (税抜)	照会No.
2-5637-01	30	1	¥ 1,300	140550
2-5637-02	50	5	¥ 1,850	140550
2-5637-03	100	10	¥ 3,650	140550
2-5637-04	200	4	¥ 13,500	140550
2-5637-05	300	5	¥ 60,000	140550
2-5637-06	500	10	¥ 96,600	140550

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

- 仕様 ● 材質：硼珪酸ガラス ● 筒先形状：中口



白硬注射筒 (ロック先)

品番	容量 (mL)	目盛単位 (mL)	価格 (税抜)	照会No.
1-6187-01	1(中口)	0.05	¥ 740	140550
1-6187-02	2(中口)	0.1	¥ 610	140550
1-6187-03	3(中口)		¥ 740	140550
1-6187-04	5(中口)		¥ 790	140550
1-6187-05	10(横口)		0.2	¥ 950
1-6187-06	20(横口)	0.5	¥ 1,160	140550
1-6187-07	30(横口)		¥ 1,470	140550
1-6187-08	50(横口)		1	¥ 2,100
1-6187-09	100(横口)	2	¥ 3,890	140550
1-6187-10	200(横口)	4	¥ 12,500	140550
1-6187-11	1ccツベルクリン(中口)	0.02	¥ 950	140550
1-6187-12	2ccツベルクリン(中口)	0.05	¥ 1,050	140550

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

■仕様

- 材質：注射筒/硼珪酸ガラス、ロック金具/真鍮クロムメッキ

注射針

品番	タイプ	外径×長さ (mm)	針先角度 (°)	価格 (税抜)	照会No.
2-5635-01	皮下1/2Rレギュラー	φ0.6×26	12	¥ 800	140550
2-5635-02	静脈中Sショート	φ0.7×33	18	¥ 800	140550

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

■仕様

- 材質：18-8ステンレス鋼
- 推奨シリンジ：白硬注射筒(1-6187-01~12)・注射コントロール(2-5632-01~04)
- 入数：1箱(12本入)

ルアーバルブ

品番	入数	価格 (税抜)	照会No.
1-7399-01	1袋(10個入)	¥ 2,000	140560

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

- 標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。
- ロック針が使えます。

- 仕様 ● 材質：本体/ポリカーボネート、ステム部/シリコンゴム

インター注射筒 (微量用)

品番	型番	容量 (mL)	目盛単位 (mL)	価格 (税抜)	照会No.
2-4984-01	00111211	0.25	0.01	¥ 2,200	140550
2-4984-02	00121311	0.5		¥ 2,000	140550
2-4984-03	00111011	1	0.01・0.125	¥ 1,200	140550
2-4984-04	00111111	2	0.02・0.25	¥ 1,350	140550

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

■仕様

- 材質：硼珪酸ガラス
- 筒先形状：中口
- 先端：ガラスルアー先



▶ 関連商品

このページの関連商品をご紹介します。ぜひご覧ください。

ルアー
フィッティング
▶ P.2082

