インサート ネガティブタイプ

●：連続加工
c：弱断続加工
✣：強断続加工

VN

ひし形穴つき
35°

		T9205	T9215	T9225	T9235	T6215	T6120	T6130	AH8005	AH8015	AH6225	AH6235	AH630	AH645	AH120	GH330	GT9530	GT720	AT9530	NS9530	NS520
P	鋼	●	●c	c✣	✣	c	c	✣			c✣	✣	c✣	✣	●c	●c				●c	●c
M	ステンレス		●c			●	●	c	●	c	●c	✣	c	✣	●c	●c				●c	●c
K	鋳鉄	●c	●c												●c	●c				●c	●c
N	非鉄金属																				
S	難削材								●	c					●c						
H	高硬度材																				



用途	ブレーカ記号	形番	T9205	T9215	T9225	T9235	T6215	T6120	T6130	AH8005	AH8015	AH6225	AH6235	AH630	AH645	AH120	GH330	GT9530	GT720	AT9530	NS9530	NS520	RE	IC	S	D1
			コーティング															コーテッドサーメット			サーメット		寸法 (mm)			
仕上げ切削	TF	VNMG120402E-TF		●	●		★				★	★									●		0.2	7.15	4.76	3.81
		VNMG120404E-TF		●	●		★				★	★									●		0.4	7.15	4.76	3.81
		VNMG120408E-TF		●	●		★				★	★									●		0.8	7.15	4.76	3.81
		VNMG160404-TF		★	★		★				★	★									●		0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-TF		★	★		★				★	★							●		●		0.8	9.525	4.76	3.81
	TSF	VNMG120402E-TSF		●	●		★				★	★						●		●	●		0.2	7.15	4.76	3.81
		VNMG120404E-TSF		●	●		★				★	★						●		●	●		0.4	7.15	4.76	3.81
		VNMG120408E-TSF		●	●		★				★	★						●		●	●		0.8	7.15	4.76	3.81
		VNMG160402-TSF		★	★		★				★	★				●		●		●	●		0.2	9.525	4.76	3.81
		VNMG160404-TSF	●	●	●	●	★				★	★				●		●		●	●		0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-TSF	●	●	●	●	★				★	★				●		●		●	●		0.8	9.525	4.76	3.81
		VNMG160412-TSF	●	●	●	●	★				★	★											1.2	9.525	4.76	3.81
	PS	VNMG160404-PS		●	●		★				★	★									★		0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-PS		●	●		★				★	★									★		0.8	9.525	4.76	3.81
仕上げ切削・軟鋼用	ZF	VNMG120404E-ZF		●	●		★				★	★									★		0.4	7.15	4.76	3.81
		VNMG120408E-ZF		●	●		★				★	★									★		0.8	7.15	4.76	3.81
		VNMG160404-ZF		●	●	●	★				★	★						●		●	●		0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-ZF		●	●	●	★				★	★						●		●	●		0.8	9.525	4.76	3.81
		VNMG160412-ZF		●	●	●	★				★	★									★		1.2	9.525	4.76	3.81
仕上げ切削	TS	VNMG160404-TS		●	●	●	★				★	★						●		●	●	●	0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-TS		●	●	●	★				★	★						●		●	●	●	0.8	9.525	4.76	3.81
		VNMG160412-TS		●	●	●	★				★	★									★		1.2	9.525	4.76	3.81
	SF	VNMG160404-SF					●	▲	▲			●		▲									0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-SF					●	▲	▲			●		▲									0.8	9.525	4.76	3.81
	SS	VNMG120404E-SS					●	▲	▲			●	●	▲	▲								0.4	7.15	4.76	3.81
		VNMG120408E-SS					●	▲	▲			●	●	▲	▲								0.8	7.15	4.76	3.81
		VNMG160404-SS					●	▲	▲			●	●	▲	▲	●	●						0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-SS					●	▲	▲			●	●	▲	▲	●	●						0.8	9.525	4.76	3.81
		VNMG160412-SS					●	▲	▲			●	●	▲	▲	●	●						1.2	9.525	4.76	3.81
	HRF	VNMG160404-HRF								●	●												0.4	9.525	4.76	3.81
		VNMG160408-HRF								●	●												0.8	9.525	4.76	3.81

★：2023 年発売予定
●：設定アイテム
▲：廃止予定アイテム

参照ページ： 外径ホルダ → C041 -　内径ホルダ → D074 -　TungCap → C042 -, K014 -