

1 研究・実験用機器  
2 計測・測定・検査  
3 実験設備・保管  
4 ライフサイエンス・分析

容器・コンテナ



### プラペール(フタ付き密閉タンク)

品番	型番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
1-2170-01	DSP-1F	1	φ130×125	¥ 400	168950
1-2170-02	DSP-3F	3	φ189×155	¥ 610	168950
1-2170-03	DSP-5F	5	φ225×175	¥1,000	168950

※目盛は付いていません。

● 密封性に優れています。

■ 仕様 ● 材質:PP

### ■ 仕様

- 材質: 本体・持ち手/PP、フタ/PE、金具/鋼
- 外寸法: 6型/265×290×215mm、9型/300×315×237mm、11型/335×360×257mm



### シールバケツ

品番	型番	容量(ℓ)	上部内径×下部内径×高さ(mm)	価格(税抜)	照会No.
3-7441-01	6型	6.5	φ220.8×φ173×202	¥1,200	168960
3-7441-02	9型	8.9	φ245 ×φ195×211	¥1,500	168960
3-7441-03	11型	11	φ269 ×φ213×240	¥1,800	168960

※目盛は付いていません。

● フタが柔らかいので、液体がこぼれにくく、臭いが漏れにくいシールバケツです。



柔軟性に優れ、横から強く押しても割れにくいです。



### タフバケツ

品番	型番(容量)	外寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
1-4933-11	8L	φ280×217	¥1,220	168960
1-4933-12	14L	φ320×275	¥1,430	168960

### ■ 仕様

- 材質: 本体/PE・EVA樹脂、柄/SUS201、グリップ/PP
- 目盛付き

### 希釈バケツ

品番	型番	容量(ℓ)	価格(税抜)	照会No.
1-8663-01	#20	20	¥3,110	168960

### ■ 仕様

- 外寸法: φ350×350mm
- 材質: PP
- 目盛: 1ℓ単位



### 18リットル缶セット

品番	型番	仕様	価格(税抜)	照会No.
2-8178-01	140	ペール缶・内容器×20枚	¥13,000	168950
2-8178-11	140B	交換内容器(ペール缶用)	¥ 580	168950

※フタは付属していません。

● 内容器を替えるだけでするので、洗浄の手間が省けます。

■ 仕様 ● 材質: PE



### ポリカーボ蓋付バケツ

品番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	照会No.
4-4015-02	10	φ273×255	φ253×245	¥4,120	168950
4-4015-01	13	φ294×268	φ270×260	¥4,300	168950

### ■ 仕様

- フタ4ヶ所パチン留め ● 一目盛: 最小目盛2ℓ、あとは1ℓ毎
- 材質: 本体・フタ/ポリカーボネート、吊り手(持手部分)/PP

中分類

A 樹脂製容器

B 樹脂製特殊容器

C ガラス製容器

D 金属製容器

E コンテナ・大型容器

小分類

シール容器

小型ケース類

密閉タンク・バケツ類

パット・トレー・カゴ

洗浄瓶・ハンドラップ・スプレー容器類