



耐熱用手袋

品番	全長(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
1-4917-02	330	1袋(1双入)	¥2,490	262860

- 耐油性・耐久性に優れています。
- 表面のニトリルコートにより、油がしみ込みにくくなっています。
- 仕様
 - 材質：表／ポリエステル・綿(ニトリル含浸加工)、裏地／起毛ポリエステル
 - 素材耐熱温度：180℃
 - 洗濯可



耐熱検査用手袋

品番	型番	全長(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
1-5290-01	MT776	260	1双	¥4,800	262860
1-5290-02	MT778	290		¥5,200	262860
1-5290-03	MT777	400		¥5,600	262860

- 耐熱・低発塵・耐摩耗性に優れています。
- 薄手・軽量でべたつかず、作業が容易です。
- MT778は平側の中間層に断熱材を入れた3層構造で、断熱性が高いです。
- 仕様
 - 材質：表面／合成皮革(ポリウレタン・ナイロン)、裏／ポリエステル、中(MT778)／アラミド混フェルト
 - 素材耐熱温度：220℃(5秒) ● サイズ：フリー



耐熱耐切創アラミド手袋

品番	型番	全長(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
1-2767-11	EGG-1K	230	1双	¥1,000	262860

- 仕様
 - 材質：パラ系アラミド繊維100%
 - 素材耐熱温度：250℃
 - 洗濯可



耐熱防災手袋

品番	型番	全長(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
1-2768-11	CGG200	280	1双	¥2,800	262860

- ※使用条件により異なりますが、滑り止め部はシリコン製のため、約150～200℃近辺で溶解する可能性があります。
- 厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。
 - 仕様
 - 材質：表／メタ系アラミド繊維コーネックス®100%、裏／メタ系アラミド繊維コーネックス®25%・難燃レーヨン75%
 - 滑り止め加工 ● 洗濯可 ● 素材耐熱温度／250℃(滑り止め部除く*)



耐熱手袋

品番	型番	全長(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
1-2769-01	EGG-420	240	1双	¥2,440	262860

- ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。
- 仕様
 - 材質：表／パラ系アラミド繊維テクノーラ®100%、裏／メタ系アラミド繊維コーネックス®他(パイル地編み)
 - 素材耐熱温度：400℃ ● 洗濯可



耐熱防災手袋

品番	型番	全長(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
8-1003-04	CGG-5(S)	220	1双	¥2,300	262860
8-1003-03	CGG5	240		¥2,300	262860

- ※200℃以下でご使用ください。
- 熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
 - 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
 - 仕様
 - 材質：メタ系アラミド繊維 ● 素材耐熱温度：400℃

研究・実験用機器	1
計測・測定・検査	2
実験設備・保管	3
ライフサイエンス・分析	4
容器・コンテナ	5
実験器具・材料・備品	6
洗浄・滅菌・清掃	7

安全保護用品

クリーン環境関連機器	9
開発・試作支援	10
レンタル	11

中分類

マスク	A
メガネ・ゴーグル	B
手袋	C
ウェア類	D
薬災・防災対策用品	E
標識類	F
保健・健康・医療室・保育用品	G

小分類

ラテックス製手袋
ニトリル製手袋
PVC(塩化ビニル)製手袋
ポリエチレン製手袋
その他プラスチック製手袋
耐薬品・耐溶剤手袋
耐熱・耐切創手袋
作業用手袋
革手袋
指サック
グローブホルダー・ボックス