

アルミ製水平器

特注
可能

(マグネット付)

L-550 L-550M 箱型アルミレベルV溝付

校正書
発行可

特注具体例

●900mm、1200mmにて水平気泡管の追加、
および位置変更可能

別途お見積り

BOX TYPE ALUMINIUM LEVEL WITH V-SHAPED DITCH

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き。



L-550 380mm

L-550M 380mm

垂直気泡管



垂直測定用端面マド付

水平気泡管



見やすい大径気泡管

※画像はすべてL-550

フレーム断面

19×50.5mm
V溝付測定面

●フレーム

- 箱型フレーム
- スケール目盛付
- V溝付測定面
- 表面アルマイト処理
- 押し成型材熱硬化処理

●気泡管

- チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)
- 白色シート付
- 4本目盛り
- 垂直測定用端面マド付
- 精度保持耐ショック厚手端面カバー付
- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.5mm/m=±0.0859'以内

●マグネット(L-550M)

- 100mm~230mmは1ヶ所付
- 300mm~1200mmは2ヶ所付
- 吸着力0.22KN(2ヶ所付の場合)

L-550 アルミレベル

サイズ	質量	入数	希望小売価格	JANコード
100mm	65g	5	1,400円	4 993711 504201
150mm	102g	5	1,950円	4 993711 504010
230mm	150g	5	2,110円	4 993711 504027
300mm	187g	5	2,210円	4 993711 504034
380mm	242g	5	2,420円	4 993711 504041
450mm	285g	5	2,520円	4 993711 504058
600mm	370g	5	2,810円	4 993711 504065
750mm	466g	1	3,670円	4 993711 504072
900mm	550g	1	4,080円	4 993711 504089
1200mm	730g	1	4,680円	4 993711 504119

L-550M マグネット付アルミレベル

サイズ	質量	入数	希望小売価格	JANコード
100mm	95g	5	2,000円	4 993711 505208
150mm	132g	5	2,550円	4 993711 505017
230mm	180g	5	2,700円	4 993711 505024
300mm	247g	5	3,020円	4 993711 505031
380mm	302g	5	3,220円	4 993711 505048
450mm	345g	5	3,350円	4 993711 505055
600mm	430g	5	3,640円	4 993711 505062
750mm	526g	1	4,520円	4 993711 505079
900mm	610g	1	4,940円	4 993711 505086
1200mm	790g	1	5,540円	4 993711 505116

※1本から受注可能

(マグネット付)


SVL-7 SVL-7M 箱型アルミレベルV溝付

校正書
発行可

BOX TYPE ALUMINIUM LEVEL WITH V-SHAPED DITCH

L-550アルミレベルのシルバーメッキタイプ！

SVL-7 300mm



SVL-7M 300mm

垂直気泡管



垂直測定用端面マド付

水平気泡管



見やすい大径気泡管

フレーム断面

19×50.5mm
V溝付測定面

●フレーム

- 箱型フレーム
- V溝付測定面
- 表面アルマイト処理
- 押し成型材熱硬化処理

●気泡管

- チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)
- 白色シート付
- 4本目盛り
- 垂直測定用端面マド付
- 精度保持耐ショック厚手端面カバー付
- 感度0.57mm/m=0.0328°
- 精度±1.7mm/m=0.0984'以内

●マグネット(SVL-7M)

- 100mm~230mmは1ヶ所付
- 300mm~600mmは2ヶ所付
- 吸着力0.22KN(2ヶ所付の場合)

SVL-7 アルミレベル

サイズ	質量	入数	希望小売価格	JANコード
150mm	102g	5	2,520円	4 993711 540315
230mm	150g	5	2,650円	4 993711 540322
300mm	187g	5	2,780円	4 993711 540339
380mm	242g	5	2,910円	4 993711 540346
450mm	285g	5	3,040円	4 993711 540353
600mm	370g	5	3,300円	4 993711 540360

SVL-7M マグネット付アルミレベル

サイズ	質量	入数	希望小売価格	JANコード
100mm	95g	5	2,340円	4 993711 540407
150mm	132g	5	2,780円	4 993711 540414
230mm	180g	5	2,910円	4 993711 540421
300mm	247g	5	3,300円	4 993711 540438
380mm	302g	5	3,430円	4 993711 540445
450mm	345g	5	3,560円	4 993711 540452
600mm	430g	5	3,820円	4 993711 540469

※1本から受注可能

価格はすべて税抜き価格です。

アルミ製水平器

箱型アルミレベルV溝付