

LEDLENSER

Rechargeable LED Work Light LEDLENSER iF3R

充電式LEDワークライト“レッドレンザー iF3R”

New

LEDLENSER
ドイツ同商品群
在庫数 8 アイ
テム

502171



裏面

特長 ●稼働可能な底面にマグネット付です。
●小型でありながら1000lmのハイスpekモデルです。仕様 ●電源:専用充電電池
●最大点灯時間:約15時間
●充電時間:約5時間 ●保護等級:IP54材質 ●アルミニウム
付属品 ●マグネットチャージングケーブル
製造国 ●中国

発注単位1個

レッドレンザージャパン株式会社[971107]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	明るさ (lm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
244-0855	502171	¥14,464	オープン	1000(強)/100(弱)	71×36×140	6	392	-

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.ledlenser.co.jp/

LEDLENSER

Rechargeable LED Work Light LEDLENSER iF2R

充電式LEDワークライト“レッドレンザー iF2R”

New

LEDLENSER
ドイツ同商品群
在庫数 8 アイ
テム

502170



裏面

特長 ●稼働可能な底面にマグネット付です。
●バッテリーインジケーター付です。仕様 ●電源:専用充電電池 ●トップライト付き(75lm)
●最大点灯時間:約6時間 ●充電時間:約3時間 ●保護等級:IP54材質 ●アルミニウム
付属品 ●マグネットチャージングケーブル
製造国 ●中国

発注単位1個

レッドレンザージャパン株式会社[971107]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	明るさ (lm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
244-0869	502170	¥8,036	オープン	200(強)/100(弱)	48×21×115	6	88	-

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.ledlenser.co.jp/

GENTOS

COB Type LED Rechargeable Work Light Ganz

LED作業灯“GANZ”(充電式)

New

GENTOS
日本同商品群
在庫数 23 アイ
テム

GZ-011



GZ-210

特長 ●COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です。
●トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です。
●背面クリップ採用で胸ポケット等に吊り下げ可能です。
●ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます。
●底面マグネット搭載で貼り付けが可能です。

仕様 ●電源:専用充電電池 ●保護等級:IP66 ●落下耐久:2m

材質 ●アルミ・ABS樹脂
付属品 ●専用Micro USBケーブル
製造国 ●中国

底面マグネット使用時



発注単位1台

ジェントス株式会社[506600]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
197-9050	GZ-011	¥6,000	¥6,000	150	30.5×21.4×157.5	10	97	-
197-9040	GZ-210	¥6,000	¥6,000	125	30.5×36.5×220.0	10	130	-

☎商品のお問い合わせ:0120-73-1668 http://www.gentos.jp/

長谷川電機

Rechargeable LED Work Light

充電式LED作業灯

New 修理
可能 RoHSHASEGAWA
日本同商品群
在庫数 3 アイ
テム

EWL-4 SET

EWL-2B
(バッテリー)EWL-2C
(アダプター)

特長 ●耐衝撃・耐薬品性に優れた2段(ワークライト・スポットライト)切り替え式の充電式ライトです。

仕様 ●電源:専用充電電池
●最大点灯時間:5時間(強)/15時間(弱)/5時間(スポット)
●充電時間:4.5時間 ●保護等級:IP44付属品 ●専用充電電池 ●充電アダプター ●肩掛けベルト
製造国 ●台湾

発注単位1台

長谷川電機工業株式会社[764261]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-6822	EWL-4 SET	¥20,438	¥21,800	388(強)/120(弱)/202(スポット)	275	1	480	-

オプション

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
731-0056	EWL-2B	¥5,625	¥6,000	バッテリー	1	245	-
851-3979	EWL-2C	¥1,575	¥1,800	アダプター	1	70	-

☎商品のお問い合わせ:06-6429-6144 http://www.hasegawa-elec.co.jp/