

実験用クランプ/ラボジャッキ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

SIBATA Clamp ジョイントクランプ



特長 ●金属製、テーパージョイント用のクランプです。
製造国 ●日本

047410シリーズ



1個あたり目安単価
-1525A ¥320 -24A ¥430
-1535A ¥370 -29A ¥680
-19A ¥370 -34A ¥820

発注単位1箱 メーカー直送 運賃別途 (価格改定日 21.06) 柴田科学株式会社 [503820]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	適合ジョイント		箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				TS	SPC				
★483-6529	047410-1525A	¥3,200	¥3,200	15/25用	15用	10	1	70	1(34)
★483-6537	047410-1535A	¥3,700	¥3,700	15/35用	-	10	1	80	0(-)
★483-6545	047410-19A	¥3,700	¥3,700	19/38用	19用	10	1	130	0(-)
★483-6553	047410-24A	¥4,300	¥4,300	24/40用	24用	10	1	170	1(25)
★483-6561	047410-29A	¥6,800	¥6,800	29/42用	29用	10	1	240	2(-)
★483-6570	047410-34A	¥8,200	¥8,200	34/45用	34用	10	1	320	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-228-766 https://www.sibata.co.jp/

テラオカ Teradoka Separa Clamp セパラクランプ



特長 ●ガラス器具・セパラルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。●セパラルフラスコ・セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質 ●本体:特殊合金(ダイカスト)にニクロメッキ ●ゴム:ネオプレン
製造国 ●日本

発注単位1個 株式会社テラオカ [637520]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	締付範囲 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-9186	20-4984-10	¥1,200	¥1,200	5~20	1	80	162(118)

替ゴム

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	組入数 (個)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-9194	20-4984-11	¥240	¥240	2	1	4.5	20(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6386-0667 https://www.teraoka-jp.com/

テラオカ Teradoka Free Arm Stand フリーアームスタンド



特長 ●pHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
仕様 ●フリーアーム:16×313mm
製造国 ●日本



発注単位1セット 株式会社テラオカ [637520]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	締付範囲 (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-9496	22-0242-46	¥12,100	¥12,100	1~20	1	3185	16(67)
413-9488	22-0242-45	¥12,300	¥12,300	3~55	1	3285	34(65)

☎商品のお問い合わせ:06-6386-0667 https://www.teraoka-jp.com/

テラオカ Teradoka Clamp 両開きクランプ



特長 ●実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
●爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニール加工がしてあります。
材質 ●特殊合金(ビニール被覆)
製造国 ●日本

発注単位1個 株式会社テラオカ [637520]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	締付範囲 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-9437	22-0242-04	¥1,200	¥1,200	1~25	1	66	122(104)
413-9429	22-0242-03	¥1,600	¥1,600	3~55	1	158	223(79)
413-9411	22-0242-02	¥1,900	¥1,900	5~80	1	260	180(123)
413-9402	22-0242-01	¥2,000	¥2,000	8~90	1	284	144(78)

☎商品のお問い合わせ:06-6386-0667 https://www.teraoka-jp.com/

テラオカ Teradoka Free Clamp フリークランプ



特長 ●従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムフを外すことなく行えます。
製造国 ●日本

注意
●手作り仕上げのため製品寸法に多少誤差があります。

発注単位1個 株式会社テラオカ [637520]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	締付範囲 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-9470	22-0242-31	¥3,900	¥3,900	3~55	1	293	67(69)
413-9461	22-0242-30	¥4,500	¥4,500	5~80	1	384	41(50)

☎商品のお問い合わせ:06-6386-0667 https://www.teraoka-jp.com/

テラオカ Teradoka Chane Clamp チェーンクランプ



特長 ●重量物も確実に固定できる設計です。
●締付範囲が広く、微調整も思いのままです。●大型ピーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質 ●柄:ステンレスパイプ
●固定部:ビニール被覆
●チェーン部:ピアノ線
製造国 ●日本



発注単位1個 株式会社テラオカ [637520]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	締付範囲 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-9399	22-0241-01	¥7,500	¥7,500	φ50~200	1	290	71(162)

☎商品のお問い合わせ:06-6386-0667 https://www.teraoka-jp.com/

レオナ Leona Lab Jack カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)



特長 ●電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。
●操作が容易で、安定性があります。
仕様 ●ノブハンドル式
材質 ●電解処理アルミ
製造国 ●スイス

品番	天板サイズ(mm)
100	50×40
105	80×75
110	120×140
115	122×150
116	180×216
118	240×320

補助プレート 特長 ●天板を広くするためのプレートです。
●補助プレートはベースにも使えます。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	天板サイズ (mm)	適合本体	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★115-1236	130	¥10,000	¥10,000	200×200	110, 115	1	0.5	2(67)
★115-1237	131	¥17,000	¥17,000	300×300	110, 115	1	1.0	0(-)
★115-1238	134	¥49,800	¥49,800	400×500	118	1	3.2	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0725-53-4488 https://julabo-japan.co.jp/