

Other hand tools

ピックアップ／トレイ／ハンマー

ピックアップ

| 型番 | バーコード 731415+ | 全長 (mm) | 重量 g | 入数 |
|----------------------|------------------|------------|---------|----|
| ■LEDライト付 強力磁気式ピックアップ | | | | |
| 2535L | 0125357 | 200 | 100 | 12 |



2535L

| 型番 | バーコード 731415+ | 先端径 (mm) | シャフト長 (mm) | ハンドル長さ (mm) | 全長 (mm) | 重量 g | 入数 | 備考 |
|--------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------|----|-----------|
| ■エルゴ・マグネティックピックアップ | | | | | | | | |
| 2535F1 | 1064495 | 10 | 413 | 122 | 535 | 150 | 1 | 小型ハンドルタイプ |
| 2535F2 | 0233854 | 10 | 413 | 122 | 535 | 125 | 1 | |
| 2535F3 | 0180233 | 17 | 413 | 122 | 535 | 170 | 1 | |



2535F

マグネットパーツトレイ

| 型番 | バーコード 731415+ | 径 (mm) | 寸法 | | 重量 g | 入数 |
|--------------|------------------|-----------|-------|-------|---------|----|
| | | | 縦(mm) | 横(mm) | | |
| ■マグネットパーツトレイ | | | | | | |
| BMD150 | 0242238 | 150 | | | 420 | 1 |
| BMR240 | 0242245 | | 140 | 240 | 480 | 1 |



BMD150



BMR240


ハンマー

| 型番 | バーコード 731151+ | 長さ(mm) | | | ヘッド重量 (g) | 重量 g | 入数 |
|-----------|------------------|--------|-----|----|--------------|---------|----|
| | | A | B | C | | | |
| ■無振動ハンマー | | | | | | | |
| 3625PU-30 | 8276119 | 82 | 300 | 35 | 300 | 400 | 12 |
| 3625PU-50 | 8276126 | 107 | 340 | 50 | 640 | 795 | 6 |
| 3625PU-60 | 8276133 | 138 | 400 | 60 | 1080 | 1270 | 6 |



3625PU-30

| 型番 | バーコード 731415+ | 長さ(mm) | | | ヘッド重量 (g) | 重量 g | 入数 |
|------------|------------------|--------|-----|-----|--------------|---------|----|
| | | A | B | C | | | |
| ■無振動ハンマー | | | | | | | |
| 3625PU-105 | 0170098 | 195 | 910 | 105 | | 5970 | 1 |



3625PU-105

| 型番 | バーコード 731415+ | 長さ(mm) | | | ヘッド重量 (g) | 重量 g | 入数 |
|--------------|------------------|--------|-----|----|--------------|---------|----|
| | | A | B | C | | | |
| ■エルゴ・クローハンマー | | | | | | | |
| 529-16-L | 0198139 | 134 | 327 | 31 | 450 | 775 | 4 |
| 529-16-XL | 0198146 | 134 | 327 | 31 | 450 | 795 | 4 |
| 529-20-L | 0198160 | 140 | 329 | 33 | 570 | 925 | 4 |
| 529-20-XL | 0198153 | 140 | 329 | 33 | 570 | 895 | 4 |



529-16-L

