

コニシ **Bond EFLEX Water-resistant Adhesive**
“**ボンド エフレックス**”

特 長 ●1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
●日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 ●日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。

用 途 ●コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。

材 質 ●主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂系

製造国 ●日本

カタログ掲載品番 メーカー品番
BFX-333:GY #46831

同商品群在庫数 104 アイテム

Com SDS

GREEN SPIRIT

BFX-333:W (#46821)

発注単位1本

発注コード	品番	OP	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
103-7633	BFX-333	WV	¥1,356	¥1,550	白色	333	10	532	2415(153)
103-7706	BFX-333	GY	¥1,356	¥1,550	灰色	333	10	532	7264(135)

◎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>

セメダイン **KONKURIMENTO**
“**コンクリメント**”(一般用)

特 長 ●柔らかいペースト状で垂直面でも垂れません。
●充てん効果があり凹凸面に使えます。
●発泡スチロールも溶かさずに接着できます。

用 途 ●コンクリート面へタイル、木材等の接着に。
●コンクリート面への発泡スチロールの接着に。

材 質 ●主成分:酢酸ビニル

製造国 ●日本

同商品群在庫数 69 アイテム

Com SDS

CA-134

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
813-5161	CA-134	¥175	¥200	灰白色	20	5	40	52(60)

◎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemeline.co.jp/>

ルビロン **Remover**
“**ルビロン拭き取り剤(床材用)**”

特 長 ●はみ出した硬化する前の接着剤を床材を痛めることなく拭き取ることができます。(硬化した接着剤は拭き取ることができません。)

用 途 ●ルビロン接着剤(硬化前)の拭き取り除去に。

仕 様 ●危険物第4アルコール類(危険物等級2)

材 質 ●主成分:イソプロピルアルコール

製造国 ●日本

同商品群在庫数 10 アイテム

Com SDS

2RTF-014

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-8638	2RTF-014	¥16,100	¥23,000	無色	14	1	15	0(-)

◎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 <http://toyopolymer.co.jp/>

ルビロン **Adhesive Remover (sheet type)**
“**ルビロン 匠の技一発拭き取り**”

特 長 ●高性能壁紙接着剤拭き取りシートです。
●優れた吸水力、保水力、高耐久性があり、優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。
●水に含ませひと拭きするだけで余分な壁紙用接着剤を拭き取ることができます。

用 途 ●壁紙用接着剤の拭き取りに。

材 質 ●素材:ポリウレタンフォーム

製造国 ●日本

同商品群在庫数 10 アイテム

Com SDS

2TAKUMI

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-8640	2TAKUMI	¥1,834	¥2,200	180×240	5	20	4(-)

◎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 <http://toyopolymer.co.jp/>

セメダイン **KONKURIMENTO**
“**コンクリメント**”(建築内装用)

特 長 ●熱や水に強く屋外でも使用可能です。
●衝撃や振動に強い弾性接着剤です。
●使いやすい一液タイプです。
●日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。

用 途 ●コンクリート面へタイル、木材等の接着に。

材 質 ●主成分:酢酸ビニル

製造国 ●日本

同商品群在庫数 69 アイテム

Com SDS

CA-133

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
341-9452	CA-133	¥588	¥670	灰白色	170	10	270	11930(100)

◎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemeline.co.jp/>

ルビロン **Adhesive RUBYLON REMOVER F-16**
“**接着剤除去剤“ルビロンリムーバー F-16”**”

特 長 ●臭気が少なく、短時間でビルアップ接着剤の除去ができます。

用 途 ●ビルアップ接着剤の除去に。

仕 様 ●危険物第4類第2石油類(非水溶性)危険物等級3

製造国 ●日本

同商品群在庫数 10 アイテム

Com SDS

2RRMF16-014

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-8637	2RRMF16-014	¥24,500	¥35,000	14	1	15	1(100)

◎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 <http://toyopolymer.co.jp/>

ルビロン **Remover**
“**ルビロン拭き取り剤(洗浄用)**”

特 長 ●硬化する前の接着剤が付着した塗布具を洗浄できます。(硬化した接着剤は拭き取ることができません。)

用 途 ●ルビロン接着剤(硬化前)の洗浄除去に。

仕 様 ●危険物第4類第1石油類(非水溶性液体)危険物等級2

材 質 ●主成分:メチルエチルケトン

製造国 ●日本

同商品群在庫数 10 アイテム

Com SDS

2RTM-014

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-8639	2RTM-014	¥16,100	¥23,000	無色	14	1	15	2(200)

◎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 <http://toyopolymer.co.jp/>

ルビロン **Adhesive RUBYLON 101**
“**ウレタン樹脂系接着剤“ルビロン101”**”

特 長 ●抜群の初期粘着性と耐水性を持たせたハイグレードタイプです。

用 途 ●塩ビ床シート、タイル、人工芝の施工に。

仕 様 ●日本接着剤工業会 JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆

材 質 ●主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

付属品 ●専用クシ目ゴテ(塗布用)

製造国 ●日本

同商品群在庫数 10 アイテム

Com SDS

2R101-005 2R101-016

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8610	2R101-005	¥8,050	¥11,500	グレー	5	4	5.5	103(202)
855-8611	2R101-010	¥14,000	¥20,000	グレー	10	2	10.5	18(82)
★855-8612	2R101-016	¥19,600	¥28,000	グレー	16	1	17.0	21(70)

◎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 <http://toyopolymer.co.jp/>