



水性多用途スプレー

ラッカーエナメル調高光沢タイプの水性多用途スプレー

水溶性アクリル樹脂塗料



ツヤあり
33色
ツヤ消し
3色

回しやすい
パターン変更ノズル付
(だ円吹き)

規 格 300ml・420ml

特 長

- タレにくく、きれいに仕上がります。
- 油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
- 乾燥前には水ぶきで落として、いったん乾くと日光や雨に強い。
- フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。
- 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き。

用 途 ●発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。

色 数 36色

乾燥時間 夏期/40~50分・冬期/1~2時間

標準塗り面積(2回塗り)

300ml...0.6~1.0㎡(タタミ0.4~0.6枚分)
420ml...0.8~1.4㎡(タタミ0.5~0.9枚分)

白	ライトグレー	グレー	チャコールグレー	黒	赤	
300ml 420ml	4970925-565013 -566010	4970925-565020 -566027	4970925-565037 -566034	4970925-565044 -566041	4970925-565051 -566058	4970925-565068 -566065
オレンジ	イエロー	フレッシュグリーン	緑	トロピカルグリーン	スカイブルー	
300ml 420ml	4970925-565075 -566072	4970925-565082 -566089	4970925-565099 -566096	4970925-565105 -566102	4970925-565112 -566119	4970925-565129 -566126
ウルトラマリン	パープル	コスモスピンク	ブライトイエロー	モスグリーン	ミントグリーン	
300ml 420ml	4970925-565136 -566133	4970925-565143 -566140	4970925-565150 -566157	4970925-565167 -566164	4970925-565174 -566171	4970925-565181 -566188
カジュアルグリーン	水色	ラベンダー	ミルクホホワイト	アイボリー	ライトブラウン	
300ml 420ml	4970925-565198 -566195	4970925-565204 -566201	4970925-565211 -566218	4970925-565228 -566225	4970925-565235 -566232	4970925-565242 -566249
ブラウン	チョコレート色	ブリックレッド	カントリークリーム	オールドグリーン	カントリーブルー	
300ml 420ml	4970925-565259 -566256	4970925-565266 -566263	4970925-565273 -566270	4970925-565280 -566287	4970925-565297 -566294	4970925-565303 -566300
クリア	ツヤ消し白	ツヤ消し黒	ツヤ消しクリア	シルバー	ゴールド	
300ml 420ml	4970925-565310 -566317	4970925-565327 -566324	4970925-565334 -566331	4970925-565341 -566348	4970925-565358 -566355	4970925-565365 -566362