



油性 トタン用

サビに強く、耐久性抜群



ツヤあり
10色

標準塗り面積(1回塗り)

一般色	0.7L...	8.0~10.0㎡ (タタミ4.8~6.0枚分)
	1.8L...	20~25㎡ (タタミ12~15枚分)
	7L...	77~98㎡ (タタミ46~59枚分)
	14L...	154~196㎡ (タタミ92~118枚分)
銀	0.7L...	10.0~12.0㎡ (タタミ6.0~7.2枚分)
	1.8L...	26~31㎡ (タタミ16~19枚分)
	7L...	100~116㎡ (タタミ60~70枚分)
	14L...	200~231㎡ (タタミ120~139枚分)

規格 0.7L・1.8L・7L・14L

特長 ●耐久性にすぐれ、酸性雨(酸性雪)や塩害に強いトタン専用塗料です。
●簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。
●トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれを生じません。
●消防法の非危険物(指定可燃物)です。ただし銀を除く。

用途 ●屋根・といひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部。(床・椅子・ベンチ・テーブルを除く)

色数 10色(0.7L・1.8Lは6色、14Lは9色)

うすめ方 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液または合成ボイル油(15%以内)でうすめて下さい。※銀はうすめずに塗って下さい。

乾燥時間 夏期/5~8時間(銀は3~5時間)
冬期/12~20時間(銀は6~10時間)

用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

グレー	赤さび	こげ茶	緑
0.7L 4970925-517012	4970925-517029	4970925-517036	
1.8L -516213	-516220	-516237	
7L -514011	-514028	-514035	4970925-514059
14L -513014	-513021	-513038	-513052
スカイブルー	青	オーシャンブルー	銀
0.7L 4970925-517067	4970925-517081	4970925-517081	4970925-517104
1.8L -516268	-516282	-516282	-516305
7L -514066	4970925-514073	-514080	-514103
14L -513069	-513076	-513083	-513106
クリーム色	新茶		
0.7L 4970925-514134	4970925-514202		
1.8L -513205			

油性 トタン用S

のびがよく、広い面積が塗れる



ツヤあり
10色

標準塗り面積(1回塗り)

一般色	3kg...	27~38㎡ (タタミ16~23枚分)
	7kg...	64~89㎡ (タタミ39~54枚分)
	14kg...	129~179㎡ (タタミ79~110枚分)
銀	7kg...	103~119㎡ (タタミ63~73枚分)
	14kg...	206~238㎡ (タタミ127~146枚分)

規格 3kg・7kg・14kg

特長 ●耐久力に優れ、トタン板を保護します。
●簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。
●トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれを生じません。
●銀はコールターを塗った上にも塗装することができます。
●消防法の非危険物(指定可燃物)です。ただし銀を除く。

用途 ●屋根・といひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。
●屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルを除く)

色数 10色(3kgは8色)

うすめ方 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液または合成ボイル油(15%以内)でうすめて下さい。※銀はうすめずに塗って下さい。

乾燥時間 夏期/5~8時間(銀は3~5時間)
冬期/12~20時間(銀は6~10時間)

用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

赤さび	こげ茶	スカイブルー	オーシャンブルー
3kg 4970925-514707	4970925-514714	4970925-514721	4970925-514738
7kg -514783	-514790	-514806	-514813
14kg -514882	-514899	-514905	-514912
コーヒーブラウン	グレー	銀	白
3kg 4970925-514820	4970925-514745	4970925-514844	4970925-514752
7kg -514829	-514837	-514844	-514851
14kg -514929	-514936	-514943	-514950
ニュークリーム	ソフトブラウン		
3kg 4970925-514769	4970925-514776		
7kg -514868	-514875		
14kg -514967	-514974		