


# ジグソー用／セーバーソー用アクセサリ



※イラストは形状見本です。実際と異なる場合がございます。

品名 (備考)	注文番号	標準小売価格 (円)	型番										標準付属	適合可能		
			GST 10.8V-LIH	GST 90BE/N	GST 160BCE	GST 18V-LIBH	GST 18V-LISH	GSA 10.8V-LIIN	GSA 18V-32N(H)	GSA 18V-LICH	GSA 18V-LIIN(H)	GSA 11 00E			GSA 1200PE	
<b>NEW</b> ガイドレール (長さ 800mm)	FSN800	10,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール (長さ 1,100mm)	FSN1100	13,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール (長さ 1,600mm)	FSN1600	16,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール (長さ 2,100mm)	FSN2100	21,000		○	○	○										
<b>NEW</b> アングルガイド	FSNWAN	20,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ジグソー用ガイドレールアダプター	FSNSA	2,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール用クランプ	FSNKCZ	8,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレールコネクタ	FSNVEL	12,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール用エンドキャップ	FSNKK	2,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール用滑り止めストリップ	FSNHB	5,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール用保護バンド	FSNSS	5,000		○	○	○										
<b>NEW</b> ガイドレール用キックバックストッパー	FSNRS	4,500		○	○	○										
① 円曲平行ガイド (平行・円曲半径=最大180mm)	2 608 040 289	2,200	○	○	○	○										①
② (GST 90BE/N型用・5個入)	2 607 010 079	700		●A												②
③ バリ止めガイド (5個入)	2 601 016 096	900			●A	●A	●A									③
④ (GST 10.8V-LIH型用・1個入)	2 601 016 093	200	●													④
④ (GST 90BE/N型用・1個入)	1 619 P07 166	40		●												④
④ (GST 10.8V-LIH型用・1個入)	1 619 P10 583	200	●													④
透明防じんカバーと吸じんアダプターのセット	2 605 510 301	1,400			●	●										
⑤ メタルベースプレート	2 601 098 123	1,300			○	○	○									
⑤ プラスチックベースプレート	1 619 P07 598	300	●													⑤
⑥ 六角棒レンチ (5mm)	1 907 950 006	120	●	●												⑥
⑦ 吸じんアダプター (GST 90BE/N型用)	1 619 P07 167	310		●												⑦
⑦ (GST 10.8V-LIH型用)	1 619 P10 585	600	●													⑦
<b>NEW</b> ⑧ バッテリー (10.8V リチウムイオン 6.0Ah)	GBA10.8V6.0Ah	14,000	○													
(10.8V リチウムイオン 4.0Ah)	A 1040 LIB	13,000	○						○							
(10.8V リチウムイオン 3.0Ah)	GBA10.8V3.0Ah	9,000	○						○							
(10.8V リチウムイオン 2.0Ah)	A 1020 LIB	7,500	○						●B							⑧
⑨ バッテリー (18V リチウムイオン 12.0Ah)	ProCORE18V12	42,000			○	○			○	○	○					
(18V リチウムイオン 8.0Ah)	ProCORE18V8.0	30,000			○	○			●C	○	○					
(《在庫僅少》18V リチウムイオン 7.0Ah)	ProCORE18V7.0	27,000			○	○			○	○	○					
(18V リチウムイオン 6.0Ah)	A 1860 LIB	23,000			○	○			○	○	○					
⑨ バッテリー (18V リチウムイオン 5.0Ah)	A 1850 LIB	21,000			○	○			○	○	○	●C				⑨
(18V リチウムイオン 4.0Ah)	ProCORE18V4.0	18,000			○	○			○	○	○					
(18V リチウムイオン 4.0Ah)	A 1840 LIB	17,500			○	○			○	○	○					
(18V リチウムイオン 3.0Ah)	GBA18V3.0Ah	14,000			○	○			○	○	○					
(18V リチウムイオン 2.0Ah)	A 1820 LIB	10,500			○	○			○	○	○					
⑩ バッテリー充電器セット (ProCORE18V4.0(2個)+GAL 1880 CV)	ProCORE18V4S2	40,000			○	○			○	○	○					
(ProCORE18V8.0(2個)+GAL 18V-160C)	ProCORE18V8S2	70,000			○	○			○	○	○					
(A 1860 LIB+GAL 1880 CV)	A 1860 LIB-SET	30,000			○	○			○	○	○					
⑩ 充電器 (《在庫僅少》3.6V-10.8V)	AL 1115 CV	8,800	○						○							
(《在庫僅少》10.8V ターボ充電)	AL 1130 CV	9,700	○						●							⑩
(10.8V ターボ充電)	GAL 12V-40	10,000	○						○							
(14.4V-18V)	GAL18V-40	10,000			○	○			○	○	○					
(14.4V-18V ターボ充電)	GAL 1880 CV	14,000			○	○			●C	○	●C					
(14.4V-18V ターボ充電)	GAL 18V-160 C	16,000			○	○			○	○	○					
⑪ その他の充電器については、44ページをご覧ください。			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注釈A: 標準付属は1個 注釈B: 標準付属は2個 注釈C: H型(本体のみ)には付属しません。取り付け可能 注釈D: ジグソーで使用する場合は、ジグソー用ガイドレールアダプターが必要です。