


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ルビロン Adhesive RUBYLON R
ウレタン樹脂系接着剤 “ルビロンエース”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RA-016

特長 ●優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向けです。
 ●耐水性、耐熱性、耐油性が強いので屋外や水廻りの施工にも適しています。

用途 ●塩ビ床シート、タイルの接着、マンション等半屋外のノンスリップシートの接着施工に。

仕様 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆

材質 ●主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

付属品 ●専用クシ目ゴテ (塗布用)

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-8614	2RA-016	¥16,100	¥23,000	グレー	16	1	17	7(350)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON 202
ウレタン樹脂系接着剤 “ルビロン202”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2R202-015

特長 ●ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプです。

用途 ●塩ビ床シート、タイルの接着、くせの強い床材、人工芝の接着施工に。

仕様 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆

材質 ●主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

付属品 ●専用クシ目ゴテ (塗布用)

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-8613	2R202-015	¥24,500	¥35,000	グレー	15	1	16	9(75)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON MEISTER
ウレタン樹脂系接着剤 “ルビロマイスター”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RMS-005 2RMS-016

特長 ●施工中、施工後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。

用途 ●臭気が問題となる現場に。
 ●病院、学校、店舗の改修などでの塩ビ床材の接着施工に。

仕様 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆、非危険物

材質 ●主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

付属品 ●専用クシ目ゴテ (塗布用)

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8615	2RMS-005	¥12,250	¥17,500	グレー	5	4	5.5	9(70)
★855-8616	2RMS-016	¥29,400	¥42,000	グレー	16	1	17.0	3(60)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON R
ウレタン樹脂系接着剤 “ルビロンR”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RR-005 2RR-016

特長 ●接着強度、耐水性が非常に強いので一般床材でも安心して施工して頂けます。

用途 ●ゴム系シート、タイル、ゴムチップ床材の接着施工に。

仕様 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆

材質 ●主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

付属品 ●専用クシ目ゴテ (塗布用)

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8617	2RR-005	¥8,050	¥11,500	緑	5	4	5.5	61(175)
★855-8618	2RR-016	¥21,000	¥30,000	緑	16	1	17.0	10(67)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON FLOOR 503
ウレタン樹脂系接着剤 “ルビロンフロア-503”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RF503-010 2RF503-016

特長 ●直張りフローリング用ウレタン樹脂系接着剤です。
 ●コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。
 ●接着剤に起因する床鳴りが発生しません。

用途 ●直張りフローリング材の接着施工に。

仕様 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JAIA F☆☆☆☆、非危険物

材質 ●主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8619	2RF503-010	¥9,100	¥13,000	白	10	2	10.5	4(100)
★855-8620	2RF503-016	¥14,700	¥21,000	白	16	1	17.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON ECOPLUS
アクリル樹脂系接着剤 “ルビロンエコプラス”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RECO-005 2RECO-015

特長 ●非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。

用途 ●塩ビ床シート、タイルの接着施工に。

仕様 ●アクリル樹脂系エマルジョン型接着剤 (非耐水)
 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆、非危険物

材質 ●主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

セット内容 ●専用クシ目ゴテ (塗布用)

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8621	2RECO-005	¥5,950	¥8,500	グレー	5	4	5	7(175)
★855-8622	2RECO-015	¥15,400	¥22,000	グレー	15	1	15	3(150)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON ECOPOWER
アクリル樹脂系接着剤 “ルビロンエコパワー”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RECOPOWER-001 2RECOPOWER-003 2RECOPOWER-015

特長 ●強力粘着で垂直面に施工できます。

用途 ●巾木の接着施工に。

仕様 ●アクリル樹脂系エマルジョン型接着剤 (非耐水)
 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JIS A 5536 GB0607078、F☆☆☆☆、非危険物

材質 ●主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8623	2RECOPOWER-001	¥2,800	¥4,000	グレー	1	5	1	29(108)
855-8624	2RECOPOWER-003	¥4,725	¥6,750	グレー	3	4	3	15(125)
★855-8625	2RECOPOWER-015	¥18,900	¥27,000	グレー	15	1	15	1(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

ルビロン Adhesive RUBYLON P-1000
タイルカーペット用接着剤 “ルビロンP-1000”

同商品群在庫数 10 アイテム

●Com SDS



2RP1000-PK003 2RP1000-018

特長 ●抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも収まります。

用途 ●優れたピールアップ性で張り替えやレイアウト変更時に再塗布の必要がありません。

仕様 ●タイルカーペットの接着に。
 ●日本接着剤工業会JAIA 4VOC適合品、JAIA F☆☆☆☆、非危険物

材質 ●主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

製造国 ●日本

発注単位1缶 (価格改定日 21.10) トーヨーポリマー(株) [693597]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-8626	2RP1000-PK003	¥7,700	¥11,000	白	3	3	3	108(150)
★855-8627	2RP1000-018	¥19,600	¥28,000	白	18	1	19	7(44)

☎商品のお問い合わせ:06-6397-8001 http://toyopolymer.co.jp/

接着剤 補修剤

瞬間接着剤 接着剤 1液タイプ

接着剤 2液タイプ ねじゆるみ止め剤

接着剤用 ディスバナー

UV硬化型 接着剤

スプレー のり

ホットメルト 接着剤

工業用 シーリング剤

配管用 シール剤

金属用 補修剤

ゴム・コンクリート用 補修剤

水中用 補修剤

簡易 補修剤

建築・内装用 補修剤

コーキング ガン

建築用 シーリング剤

発泡 ウレタン