

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

盛光   Plate Shears for Straight Cutting
切着直刃(左用)  再研磨可能

同商品群在庫数 **87** アイテム



特長 ●左利きの直線切りに対応できます。
材質 ●本体:極軟鋼SAE1006
製造国 ●日本

全長
HSTM-5030

株盛光[925501]

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄板	銅板	ステンレス板					
404-9128	HSTM-5030	¥28,029	¥32,700	0.5	0.6	0.4	320	80	1	690	7(117)
404-9136	HSTM-5033	¥40,457	¥47,200	0.5	0.6	0.4	355	90	1	800	0(-)

☎商品のお問い合わせ:048-995-9821 <http://www.morimitu.co.jp/>

キャナリー   Arm Wrestler
板金ハサミ“アームレスラー”  再研磨可能

同商品群在庫数 **1** アイテム





特長 ●トタン板の切断に最適です。
材質 ●刃部:ステンレス鋼
●ハンドル:ABS樹脂
製造国 ●日本

215mm
AWH-215

長谷川刃物株式会社[774024]


発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄板	銅板	ステンレス板					
363-6577	AWH-215	¥1,457	¥1,700	0.4	0.5	0.2	215	52	10	130	95(87)

☎商品のお問い合わせ:0575-22-1511 <http://www.canary.jp/>

アルス   Handicraft Scissors for Thin Metal Cutting
金属クラフト  再研磨可能

同商品群在庫数 **2** アイテム

.Com
含有化学物質調査済



ワイヤーカット付
160mm
350-T (直刃タイプ)
曲刃
350-M (曲刃タイプ)

特長 ●アルミ板、銅板、プリキ板などの薄板(0.3~0.5mm)程度なら手軽にカットできます。
●ハードクロムメッキ仕上げです。
材質 ●高炭素刃物鋼
製造国 ●日本




直刃タイプ 特長 ●直刃にはワイヤーカット(φ1.6mmまで)がついています。

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				アルミ板	銅板	プリキ板					
243-1378	350-T	¥2,056	¥2,300	1.0	1.0	0.5	160	30	10	50	708(76)


曲刃タイプ

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				アルミ板	銅板	プリキ板					
243-1386	350-M	¥2,191	¥2,400	1.0	1.0	0.5	160	30	10	50	239(88)

☎商品のお問い合わせ:0120-833-202 <http://www.ars-edge.co.jp/>

ベッセイ   Snip(D27type)
コーティングハサミ  再研磨可能

同商品群在庫数 **4** アイテム



260mm
D27AHL-TIN (左曲りタイプ)
左曲りタイプ
D27AH-TIN (右曲りタイプ)
右曲りタイプ

特長 ●焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
材質 ●高速度鋼
製造国 ●ドイツ

刃先:左曲りタイプ

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄板	銅板	ステンレス板					
327-2451	D27AHL-TIN	¥31,314	¥38,360	1.2	-	0.8	260	33	1	520	14(46)

刃先:右曲りタイプ

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄板	銅板	ステンレス板					
327-2460	D27AH-TIN	¥31,314	¥38,360	1.2	-	0.8	260	33	1	520	1(25)

☎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

ベッセイ   Snip(D15Atype)
小型ハサミ  再研磨可能

同商品群在庫数 **4** アイテム



180mm
D15AL

特長 ●従来品に比べコンパクトな設計です。
●小さなヘッドは非常に機能的で小さいR部やせまいスペースでの切断に最適です。
●直きり左用です。
仕様 ●刃先:左曲り
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●台湾

使用例

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄板	銅板	ステンレス板					
449-3931	D15AL	¥3,643	¥4,470	1.2	-	0.6	180	10	200	57(73)	

☎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

ベッセイ   Snip(D22type)
ロングタイプハサミ  再研磨可能

同商品群在庫数 **4** アイテム



280mm
D22A

特長 ●刃が長いので連続切り、大きなR用です。
仕様 ●刃先:左曲り
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●ドイツ

使用例

発注コード	品番	税抜価格(1J)	メーカー希望小売価格(1J)	切断能力(mm)			全長(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄板	銅板	ステンレス板					
327-2494	D22A	¥6,386	¥7,830	1.2	-	0.6	280	64	5	430	238(83)

☎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>