

スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング

Stubby Ball End L-Wrenches Extra Long



(特長)

スタビーは短手が通常の長さよりもかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。

AnteGuard
PMS21

六角・面付・トルク・メトリック

型番	セット内容	UPCコード	発注単位
SBLX7MB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	037231167929	1
SBLX9MB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	037231167998	1

型番	セット内容	UPCコード	発注単位
SBLX10B	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4インチ	037231167387	1
SBLX13B	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	037231167370	1

型番	規格	長さ / 短手×長手	UPCコード	発注単位
SBL1.27MM	1.27mm	6×74mm	037231167493	5
SBL1.5MM	1.5mm	7×92mm	037231167509	5
SBL2MM	2mm	10×102mm	037231167523	5
SBL2.5MM	2.5mm	10×115mm	037231167547	5
SBL3MM	3mm	11×130mm	037231167561	5
SBL4MM	4mm	13×148mm	037231167608	5
SBL5MM	5mm	16×165mm	037231167646	2
SBL6MM	6mm	18×179mm	037231167684	2
SBL8MM	8mm	23×205mm	037231167721	2
SBL10MM	10mm	31×223mm	037231167769	2

型番	規格	長さ / 短手×長手	UPCコード	発注単位
SBL.050	0.050インチ	6×74mm	037231167028	5
SBL1/16	1/16インチ	7×78mm	037231167035	5
SBL5/64	5/64インチ	9×83mm	037231167042	5
SBL3/32	3/32インチ	10×88mm	037231167059	5
SBL7/64	7/64インチ	11×94mm	037231167066	5
SBL1/8	1/8インチ	11×99mm	037231167073	5
SBL9/64	9/64インチ	12×105mm	037231167080	5
SBL5/32	5/32インチ	14×111mm	037231167097	5
SBL3/16	3/16インチ	15×119mm	037231167103	5
SBL7/32	7/32インチ	18×130mm	037231167110	2
SBL1/4	1/4インチ	18×140mm	037231167127	2
SBL5/16	5/16インチ	22×161mm	037231167134	2
SBL3/8	3/8インチ	29×180mm	037231167141	2

ミリ
インチ
ミリ+インチ
スター
多機能型