

デジタル防水はかり

CS-1000WP/2000WP/5000WP/10KWP/20KWP

1/2000高分解能、消費電力1/3(当社従来品と比較)、水平調整可能スクリュー式足部



CS-1000WP JAN:4983621490015 CS-2000WP JAN:4983621490039
CS-5000WP JAN:4983621490046 CS-10KWP JAN:4983621490060
CS-20KWP JAN:4983621490077

一般仕様

型番	CS-1000WP	CS-2000WP	CS-5000WP	CS-10KWP	CS-20KWP
秤量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示単位	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
精度	±1.5g	±3g	±6g	±15g	±50g
使用温湿度	0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)				
保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)				
電源	単2形乾電池×4本、またはACアダプター(別売)				
電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)				
寸法	本体: 約W250×H108×D260mm 計量皿: 約W230×D190mm				
重量	約2.5kg(電池を含む)				
付属品	取扱説明書(保証書付)、ステンレス計量皿(SUS304): CS-SUSP1(下記参照)、単2形乾電池×4個				
オプション	ACアダプター: VSM-1231(下記参照)				
校正	可				


*電池駆動時のみ。

標準価格 本体 **¥17,000** (税別)

デジタルシャワープルーフはかり

CS-1000S/2000S/5000S/10KS/20KS

1/2000高分解能、消費電力1/3(当社従来品と比較)、水平調整可能スクリュー式足部



CS-1000S JAN:4983621490084
CS-2000S JAN:4983621490091
CS-5000S JAN:4983621490107
CS-10KS JAN:4983621490114
CS-20KS JAN:4983621490138

一般仕様

型番	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
秤量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示単位	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
精度	±2g	±4g	±8g	±20g	±20g
使用温湿度	0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)				
保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)				
電源	単2形乾電池×4本(非付属)、またはACアダプター(別売)				
電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)				
寸法	本体: 約W250×H108×D260mm 計量皿: 約W230×D190mm				
重量	約1.9kg(電池を含む)				
付属品	取扱説明書(保証書付)				
オプション	ACアダプター: VSM-1231(下記参照)、ステンレス計量皿(SUS304): CS-SUSP1(下記参照)				
校正	可				

*電池駆動時のみ。

標準価格

本体 **¥7,200** (税別)

デジタルシャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

CS-1000SS/2000SS/5000SS/10KSS/20KSS

上記シャワープルーフはかりに、ステンレス皿をプラス!



CS-1000SS JAN:4983621490190
CS-2000SS JAN:4983621490206
CS-5000SS JAN:4983621490213
CS-10KSS JAN:4983621490220
CS-20KSS JAN:4983621490237

標準価格

本体 **¥9,300** (税別)

ACアダプター

VSM-1231



コード長	約180cm
対応製品	CS-1000S/2000S/5000S/10KS/20KS、CS-1000WP/2000WP/5000WP/10KWP/20KWP、CS-1000SS/2000SS/5000SS/10KSS/20KSS
JAN	4983621900064

標準価格 本体 **¥3,300** (税別)

ステンレス計量皿

CS-SUSP1



材質	ステンレス(SUS304)
寸法・重量	W230×H15×D190mm、約215g
対応製品	CS-1000S/2000S/5000S/10KS/20KS、CS-1000WP/2000WP/5000WP/10KWP/20KWP、CS-1000SS/2000SS/5000SS/10KSS/20KSS
JAN	4983621490145

標準価格 本体 **¥2,100** (税別)