



接続ケーブル ▶ 自動ステージ ◀

- **NEW** ケーブル、ドライバ側切り離しケーブル

0.75A/相 0.75A/相
无 无

0.75A/相
干 一 夕

1.2A/相

1.2A/相
于 一 夕



● 規制10物質
● 不含有品

特長 Sales Point

- コントローラ／ドライバとステージを接続するケーブル類です。
- ドライバ側切り離し接続ケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用ください。

製品番号	製品名	価格(税抜)	RoHS 指令対応状況
NEW ACB-BTD2	接続ケーブル 1.5m	¥9,000	RoHS2 規制 10 物質不含有品
NEW ACB-BTD3	接続ケーブル 3m	¥11,000	
NEW ACB-BTD-D3	ドライバ側切り離しケーブル 3m	¥10,000	

製品番号	製品名	価格(税抜)	RoHS 指令対応状況
NEW ACB-BTM2	接続ケーブル 1.5m	¥9,000	RoHS2 規制 10 物質不含有品
NEW ACB-BTM3	接続ケーブル 3m	¥11,000	
NEW ACB-BTM-D3	ドライバ側切り離しケーブル 3m	¥10,000	

接続するコントローラ/
ドライバ

コントローラドライバ
QT-Bシリーズ
QT-BDL1
QT-BMM2
QT-BMH2
QT-BMM3

QT-Aシリーズ
QT-ADM2
D-SUB15ピンメス、3列

■ACB-BTD2




No	コントロール側	緑色		No	ステーション側	
1	モーター(FB青)	茶青		1	モーター(FB青)	茶青
2	モーター(FD赤)	赤		2	モーター(FD赤)	赤
3	モーター(FA桃)	桃		3	モーター(FA桃)	桃
4	モーター(C緑)	緑		4	モーター(C緑)	緑
5	モーター(C黒)	黒		5	モーター(C黒)	黒
6	センサVcc	茶		6	センサVcc	茶
7	CWリミット	茶		7	CWリミット	茶
8	CCWリミット	茶		8	CCWリミット	茶
9	センサGND	黄		9	センサGND	黄
10	原点センサ	赤		10	原点センサ	赤
11	原点前センサ	白		11	原点前センサ	白
12	システムで使用※	白/青		12	システムで使用※	白/青
13	ブレーキ制御	白/赤		13	ブレーキ制御	白/赤
14	ブレーキ制御	白/緑		14	ブレーキ制御	白/緑
15	FG	シールド		15	FG	シールド

点線はシールドです

※ QT-Bシリーズ自動ステージ用コントローラ専用の信号線です。お客様はご利用になれません。

■ACB-BTD-D3



緑色		No ステンシル	
1 本青		1 モタリート(B(青))	
2 本青		2 モタリート(D(赤))	
3 本青		3 モタリート(A(橙))	
4 本青		4 モタリート(C(緑))	
5 本青		5 モタリート(E(黒))	
6 センサVcc		6 センサVcc	
7 QWリミット		7 QWリミット	
8 CCWリミット		8 CCWリミット	
9 センサGND		9 センサGND	
10 原点センサ		10 原点センサ	
11 原点前センサ		11 原点前センサ	
12 システムで使用 ※		12 システムで使用 ※	
13 フレーキ制御		13 フレーキ制御	
14 フレーキ制御		14 フレーキ制御	
15 FG		15 FG	

※の線は使用していません

点線はシールドです

※QT-Bシリーズ自動ステージ用コントローラ専用の信号線です。お客様はご利用になれません。

※ ACB-BTD3, ACB-BTM2, ACB-BTM3, ACB-BTM-D3の結線図はホームページ(<https://www.chuo.co.jp>)をご覧ください。

自動ステージ

顯微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

ステージ

ステージ

ステージ

Steel

스카

.....

ジ

ステージ

傾斜ステール

.....

接統

ブル

タ