

ステンレス作業台(パンチングパネル天板タイプ)/一般作業台(300kgタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

シンコー



Stainless Steel Table

ステンレス作業台(三方枠タイプ・パンチングパネル天板)

組立式

均等荷重

120 kg



PWT-12060 (SUS430)



PWTN-12060 (SUS304)

特長 ●天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています。
製造国 ●日本

組立 2人
目安 40分

SUS430 材質 ●ステンレス (SUS430)

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

シンコー株式会社[472734]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-1614	PWT- 9060	¥49,679	¥53,500	900×600×800	15.6	5(42)
★116-1615	PWT- 9075	¥57,526	¥61,950	900×750×800	17.7	1(25)
★116-1616	PWT-12060	¥59,800	¥64,400	1200×600×800	18.7	3(150)
★116-1617	PWT-12075	¥69,829	¥75,200	1200×750×800	21.2	1(15)
★116-1618	PWT-15060	¥70,479	¥75,900	1500×600×800	21.7	0(-)
★116-1619	PWT-15075	¥81,900	¥88,200	1500×750×800	24.6	3(300)

SUS304 材質 ●ステンレス (SUS304)

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-1644	PWTN- 9060	¥69,457	¥74,800	900×600×800	16.0	3(60)
★116-1645	PWTN- 9075	¥81,900	¥88,200	900×750×800	18.2	0(-)
★116-1646	PWTN-12060	¥83,850	¥90,300	1200×600×800	19.3	1(100)
★116-1647	PWTN-12075	¥99,543	¥107,200	1200×750×800	21.9	2(-)
★116-1648	PWTN-15060	¥100,936	¥108,700	1500×600×800	22.2	4(-)
★116-1649	PWTN-15075	¥117,093	¥126,100	1500×750×800	25.3	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 <http://www.sinko-ltd.co.jp/>

キャニオン



Stainless Steel Work Table

ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

別作可能 RoHS 完成品

均等荷重

200 kg



SWT5-612

特長 ●クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持するR付パンチング天板の作業台です。
仕様 ●天板:パンチングパネル天板(5mm-8ピッチ 60°千鳥配列) ●枠形状:H型枠
材質 ●ステンレス (SUS304)
製造国 ●日本



発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

株式会社キャニオン[345555]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★458-3043	SWT5-609	¥172,550	¥238,000	900×600×740	19.7	0(-)
★458-3051	SWT5-612	¥190,675	¥263,000	1200×600×740	21.5	0(-)
★458-3060	SWT5-615	¥213,875	¥295,000	1500×600×740	26.7	0(-)
★458-3078	SWT5-618	¥235,625	¥325,000	1800×600×740	30.7	6(-)
★458-3086	SWT5-709	¥183,425	¥253,000	900×750×740	22.3	2(-)
★458-3094	SWT5-712	¥206,625	¥285,000	1200×750×740	26.8	7(350)
★458-3108	SWT5-715	¥232,725	¥321,000	1500×750×740	30.3	16(229)
★458-3116	SWT5-718	¥260,275	¥359,000	1800×750×740	34.8	41(820)

☎商品のお問い合わせ:03-3616-7742 <http://www.canyon.jp/>

アール・エフ・ヤマカワ



Working Table

作業台

同商品群在庫数 4 アイテム

均等荷重

300 kg



RFSGD-1275



オプション棚板使用時

特長 ●厚みのある積層合板を天板(25mm)に使った丈夫な作業台です。
●別売りのオプション棚板を足元に設置すれば収納スペースにもなります。
仕様 ●天板耐荷重:約300kg
材質 ●天板:高圧メラミン樹脂化粧合板、PVCエッジ
●脚部:スチール(粉体塗装)
製造国 ●中国

組立 2人
目安 30分

発注単位1台

アール・エフ・ヤマカワ株式会社[193250]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	天板色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5209	RFSGD-1275	¥28,971	¥33,800	ホワイト	1200×750×740	22.7	25(105)
819-5210	RFSGD-1575	¥37,543	¥43,800	ホワイト	1500×750×740	24.7	35(292)

オプション棚板

発注単位1台

(価格改定日 19.10)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	天板色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5211	RFSGD-OP12T	¥12,206	¥14,240	ホワイト	980×450×25	6.8	4(67)
819-5212	RFSGD-OP15T	¥14,263	¥16,640	ホワイト	1280×450×25	8.3	3(60)

☎商品のお問い合わせ:03-6280-3001 <https://www.rf-yamakawa.co.jp/>