

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**DICプラスチック** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **51** アイテム

特長 ● 野外作業に適したツバ、溝付タイプです。  
● 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)  
仕様 ● 頭囲:55.5~61cm  
● 衝撃吸収ライナー付  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

SYA-X-XE-KP-W (ホワイト)  
SYA-X-XE-KP-Y (イエロー)  
SYA-X-XE-KP-B (ブルー)

Y(イエロー) B(ブルー)

衝撃吸収ライナー付

発注単位1個 DICプラスチック株式会社営業部 [648278]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-2048	SYA-X-XE-KP-W	¥2,857	¥4,200	ホワイト	20	360	1221(117)
405-2056	SYA-X-XE-KP-Y	¥2,857	¥4,200	イエロー	20	360	36(110)
405-2030	SYA-X-XE-KP-B	¥2,857	¥4,200	ブルー	20	360	177(68)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857 <http://www.dic-plas.co.jp/>

**DICプラスチック** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **51** アイテム

特長 ● 屋外作業に適したつば、溝付タイプです。  
仕様 ● ワンタッチあごバンド付  
● 標準SYF内装(テープFRP用4点止め)  
● 頭囲:55.5~60.5cm  
材質 ● 帽体:FRP樹脂  
製造国 ● 日本

SYF-SYFE-3W (ホワイト)  
SYF-SYFE-60Y (イエロー)  
SYF-SYFE-848B (ブルー)

Y(イエロー) B(ブルー)

衝撃吸収ライナー付

発注単位1個 DICプラスチック株式会社営業部 [648278]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-2072	SYF-SYFE-3W	¥3,017	¥4,400	ホワイト	20	325	102(140)
405-2081	SYF-SYFE-60Y	¥3,017	¥4,400	イエロー	20	325	166(314)
405-2064	SYF-SYFE-848B	¥3,017	¥4,400	ブルー	20	325	46(128)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857 <http://www.dic-plas.co.jp/>

**DICプラスチック** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **51** アイテム

特長 ● 頭頂部2列の通気孔で、ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。  
仕様 ● 頭囲:55.5~61cm  
● 衝撃吸収ライナー付  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

A07-WV-HA1E-KP-W (ホワイト)  
A07-WV-HA1E-KP-K (紺)

K(紺)

衝撃吸収ライナー付

発注単位1台 DICプラスチック株式会社営業部 [648278]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	帽体色	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
330-6593	A07-WV-HA1E-KP-W	¥2,743	¥4,800	ホワイト	20	410	951(116)
795-3739	A07-WV-HA1E-KP-K	¥2,743	¥4,800	紺	20	410	574(212)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857 <http://www.dic-plas.co.jp/>

**DICプラスチック** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **51** アイテム

特長 ● メーカー従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。  
用途 ● 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)  
仕様 ● 頭囲:53~62cm  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

AA16-HA2E-W  
AA16-HA2E-KP-W

品番	衝撃吸収ライナー	墜落時保護用
AA16-HA2E-W	なし	×
AA16-HA2E-KP-W	あり	○

発注単位1個 DICプラスチック株式会社営業部 [648278]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2383	AA16-HA2E-W	¥2,500	¥3,900	ホワイト	20	320	14(140)
819-2384	AA16-HA2E-KP-W	¥2,900	¥4,400	ホワイト	20	340	15(34)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857 <http://www.dic-plas.co.jp/>

**DICプラスチック** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **51** アイテム

特長 ● センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。  
● ヘルメット内部のムレを軽減しました。  
仕様 ● 頭囲:55.5~59.5cm  
● 衝撃吸収ライナー付  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

SYA-WV-SYE-KP-W (ホワイト)  
SYA-WV-SYE-KP-Y (イエロー)  
SYA-WV-SYE-KP-B (ブルー)

Y(イエロー) B(ブルー)

衝撃吸収ライナー付

発注単位1個 DICプラスチック株式会社営業部 [648278]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-2013	SYA-WV-SYE-KP-W	¥3,357	¥5,200	ホワイト	20	415	594(167)
405-2021	SYA-WV-SYE-KP-Y	¥3,357	¥5,200	イエロー	20	415	164(288)
405-2005	SYA-WV-SYE-KP-B	¥3,357	¥5,200	ブルー	20	415	532(999)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857 <http://www.dic-plas.co.jp/>

**DICプラスチック** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **51** アイテム

特長 ● フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。  
仕様 ● 頭囲:53~62cm  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

AA16-FV-HA2E-KP-W

品番	衝撃吸収ライナー	墜落時保護用
AA16-FV-HA2E-W	なし	×
AA16-FV-HA2E-KP-W	あり	○

発注単位1個 DICプラスチック株式会社営業部 [648278]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2387	AA16-FV-HA2E-W	¥2,500	¥3,900	ホワイト	20	320	38(123)
819-2388	AA16-FV-HA2E-KP-W	¥2,900	¥4,400	ホワイト	20	340	255(117)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857 <http://www.dic-plas.co.jp/>

**ミドリ安全** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **23** アイテム

特長 ● 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。  
● 後頭部保護形状です。  
● 通気孔付でムレを軽減します。  
仕様 ● 頭囲:55~62cm  
● 衝撃吸収ライナーなし  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

SC-11BVRA-Y (イエロー)  
SC-11BRA-W (ホワイト)  
SC-11BRA-BL (ブルー)

W(ホワイト) BL(ブルー)

発注単位1個 ミドリ安全株式会社 [883194]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
422-8545	SC-11BVRA-W	¥2,286	¥3,300	ホワイト	20	380	1209(127)
422-8553	SC-11BVRA-Y	¥2,286	¥3,300	イエロー	20	380	260(110)
422-8537	SC-11BVRA-BL	¥2,286	¥3,300	ブルー	20	380	328(221)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

**ミドリ安全** **RoHS** **Japan** **Helmet**  
**ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)**

同商品群  
在庫数 **23** アイテム

特長 ● 後頭部保護形状です。  
用途 ● 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)  
仕様 ● 頭囲:55~62cm  
● 衝撃吸収ライナーなし  
材質 ● 帽体:ABS樹脂  
製造国 ● 日本

SC-11BRA-W (ホワイト)  
SC-11BRA-Y (イエロー)  
SC-11BRA-BL (ブルー)

W(ホワイト) BL(ブルー)

発注単位1個 ミドリ安全株式会社 [883194]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
422-8502	SC-11BRA-W	¥2,133	¥3,100	ホワイト	20	380	296(58)
422-8511	SC-11BRA-Y	¥2,133	¥3,100	イエロー	20	380	151(47)
422-8499	SC-11BRA-BL	¥2,133	¥3,100	ブルー	20	380	177(118)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ヘルメット・軽作業帽

つば無しヘルメット  
つば付ヘルメット  
透明バイザーヘルメット  
シールド付ヘルメット  
蓄光ヘルメット  
遮熱ヘルメット  
ヘルメット関連用品  
軽作業帽  
ミリタリー用ヘルメット

⚠ 電気絶縁用ヘルメットを電気用で使う際には、定期自主検査が必要です。