

アームロックカップリング

材質 ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ

CONSUSSのアームロックカップリングは、米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します。

下記の寸法図はステンレス製です。アルミ、ブロンズ製とは多少異なります。

type-A メネジアダプター



| 品番 | サイズ(inch) | サイズ(mm) | | | | 寸法表 |
|----|-----------|---------|-----|----|----|-----|
| | | D | K | h | H | |
| A | 1/2 | 32 | 33 | 27 | 40 | |
| A | 3/4 | 32 | 33 | 27 | 40 | |
| A | 1" | 37 | 41 | 33 | 49 | |
| A | 1-1/4 | 46 | 51 | 41 | 54 | |
| A | 1-1/2 | 53 | 57 | 40 | 55 | |
| A | 2" | 64 | 68 | 48 | 63 | |
| A | 2-1/2 | 76 | 83 | 50 | 79 | |
| A | 3" | 92 | 96 | 51 | 73 | |
| A | 4" | 120 | 129 | 53 | 80 | |

type-B オネジカプラー



| 品番 | サイズ(inch) | サイズ(mm) | | | | 寸法表 |
|----|-----------|---------|-----|----|-----|-----|
| | | B | C | h | H | |
| B | 1/2 | 52 | 32 | 34 | 53 | |
| B | 3/4 | 52 | 32 | 34 | 53 | |
| B | 1" | 60 | 37 | 40 | 64 | |
| B | 1-1/4 | 80 | 46 | 47 | 71 | |
| B | 1-1/2 | 87 | 54 | 49 | 73 | |
| B | 2" | 97 | 64 | 51 | 79 | |
| B | 2-1/2 | 110 | 76 | 54 | 85 | |
| B | 3" | 133 | 92 | 60 | 93 | |
| B | 4" | 165 | 120 | 60 | 102 | |

type-C ホースシャंकカプラー



| 品番 | サイズ(inch) | サイズ(mm) | | | | | 寸法表 |
|----|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|
| | | B | C | l | h | H | |
| C | 1/2&3/4 | 52 | 32 | 21 | 34 | 86 | |
| C | 1" | 60 | 37 | 27 | 40 | 100 | |
| C | 1-1/4 | 80 | 46 | 34 | 47 | 107 | |
| C | 1-1/2 | 87 | 54 | 41 | 49 | 111 | |
| C | 2" | 97 | 64 | 53 | 51 | 128 | |
| C | 2-1/2 | 110 | 76 | 67 | 54 | 135 | |
| C | 3" | 133 | 92 | 79 | 60 | 160 | |
| C | 4" | 165 | 120 | 106 | 60 | 170 | |

type-D メネジカプラー



| 品番 | サイズ(inch) | サイズ(mm) | | | | 寸法表 |
|----|-----------|---------|-----|----|----|-----|
| | | B | C | h | H | |
| D | 1/2 | 52 | 32 | 34 | 53 | |
| D | 3/4 | 52 | 32 | 34 | 53 | |
| D | 1" | 60 | 37 | 40 | 62 | |
| D | 1-1/4 | 80 | 46 | 47 | 68 | |
| D | 1-1/2 | 87 | 54 | 49 | 72 | |
| D | 2" | 97 | 64 | 51 | 79 | |
| D | 2-1/2 | 110 | 76 | 59 | 83 | |
| D | 3" | 133 | 92 | 60 | 87 | |
| D | 4" | 165 | 120 | 60 | 95 | |

オプションパーツ

ガスケット



材質はNBR・EPDM・シリコン・FPM・PTFE・PTFE/NBR三方包PTFEラッピングがあります。

チェーン



20cm・30cmが標準です。その他寸法も製作可能です。

レバーロック



レバーが不意に動くのを防止します。

カムレバー&ピン



1本から注文お受け致します。