

マイクログラインダー(先端工具)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

電動工具

インパクト
レンチ

シャーレンチ

インパクト
ドライバー

電動
ドライバー

ツール
バラササー

ドリル
ドライバー

電気
ドリル

ハンマ
ドリル

ドリル
チャック

コンクリ
ートハンマ

磁気
ボール盤

コアドリル

ディスク
グラインダー

カーボン
ブラシ

高周波
グラインダー

ストレート
グラインダー

マイクロ
グラインダー

機械装着用
電動スピンドル

超音波
カッター

黒皮・
面取り機

電動
ヤスリ

サンダー・
ポリッシャー

研磨機

かな・
トリマー

電動
はくり機

ベルト
研磨機

ジグソー・
レシプロソ

バンドソー

小型
切断機

ドレメル Fiber Glass Cutoff Wheel

ファイバーグラス補強カットオフホイール(イージーロックシステム)



同商品群
在庫数 57 アイ
テム



特長 ●カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。
●イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。
製造国 ●中国

適合マンドレル(5-297に掲載) 品番: EZ402

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-5692	EZ409	¥1,583	¥2,110	38.1×0.6	5	1	11.5	17(68)
407-5731	EZ456	¥1,583	¥2,110	38.1×1.1	5	1	16.2	22(48)
407-5749	EZ456B	¥2,993	¥3,990	38.1×1.1	12	1	46.8	51(93)
407-5781	EZ476	¥1,583	¥2,110	38.1×1.1	5	1	14.0	6(75)

セット品

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-5684	EZ406	¥2,100	¥2,800	EZ402 1本, EZ456 5枚	1	33.9	56(92)


☎商品のお問い合わせ: 0-800-500-4159 <http://www.bosch.co.jp/>

ドレメル Cutting Bit

切削ビット



同商品群
在庫数 57 アイ
テム



特長 ●560:石こうボード用, 561:多目的用, 562:タイル用, 569, 570:目地除去用です。
それぞれカッティングガイド, 目地カッターガイドを使用してください。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	軸径 (mm)	錐径 (mm)	製造国	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-5137	560	¥488	¥650	3.2	3.2	ブラジル	1	3.0	4(134)
407-5145	561	¥653	¥870	3.2	3.2	アメリカ	1	3.9	71(45)
407-5153	562	¥2,400	¥3,200	3.2	3.2	アメリカ	1	5.0	5(39)
407-5170	569	¥2,723	¥3,630	3.2	1.6	アメリカ	1	9.2	2(200)
407-5188	570	¥2,723	¥3,630	3.2	3.2	アメリカ	1	9.3	3(50)

☎商品のお問い合わせ: 0-800-500-4159 <http://www.bosch.co.jp/>

ドレメル Brad Point Drill Bit Set

ブラッドポイントドリルビットセット



同商品群
在庫数 57 アイ
テム



特長 ●チタンコーティングされた
木材用ドリルビットです。
製造国 ●中国

ドレメル Fiber Glass Cutoff Wheel

ファイバーグラス補強カットオフホイール



同商品群
在庫数 57 アイ
テム



特長 ●ボルトやねじ, 板金, プラスチックの
カットや切り込みを簡単に行えます。
製造国 ●中国

適合マンドレル(5-297に掲載) 品番: 402

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-4670	426	¥855	¥1,140	31.8×1.1	5	1	9.0	53(106)
407-4688	426B	¥2,970	¥3,960	31.8×1.1	20	1	45.7	38(80)
407-4840	456	¥2,640	¥3,520	38.1×1.1	10	1	27.1	12(86)


☎商品のお問い合わせ: 0-800-500-4159 <http://www.bosch.co.jp/>

ドレメル Collet

コレット



同商品群
在庫数 57 アイ
テム



製造国 ●メキシコ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-4882	480	¥435	¥580	3.2	1	2	46(128)
166-0027	2610027349	¥580	¥580	3.0	1	2	63(700)
407-4891	481	¥435	¥580	2.4	1	2	36(80)
407-4904	482	¥435	¥580	1.6	1	2	70(389)
407-4912	483	¥435	¥580	0.8	1	2	43(105)

(価格改定日 20.12) ポッシュ棟[835071]

コレットナットキット セット内容 ●コレット(品番:480, 481, 482, 483)
●コレットナット

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-4793	4485	¥825	¥1,100	1	7.9	161(166)

☎商品のお問い合わせ: 0-800-500-4159 <http://www.bosch.co.jp/>