

# アクセサリ ACCESSORIES

オイルホール用シールナット

メガパーフェクトシール PAT. (メガニューベビーチャック用) 把握径:  $\phi 3 \sim \phi 20$

クーラント圧  
7MPa対応



● 型式説明

MPS | 6 | - 03035

- 把握範囲:  $\phi 3 \sim \phi 3.5$
- 適合本体サイズ
- メガパーフェクトシールの略

刃先からの給油




PSリングあり

端面からの給油



PSリングなし



## クーラントコレット不要!

- 低圧のみならずクーラント圧が高いほど、PSリングが刃具シャンク部へ密着し、シール性能が高まる新発想のシール機能。

型 式	$\phi D$	$\phi d_1$	$\phi d_2$	$L_1$	適合刃具 シャンク径	適合コレット 型 式				
MPS 6-03035	20	11.2	14.7	2.3	3~ 3.5	NBC 6- 3~ 3.75				
-0304					3~ 4	- 3~ 4.25				
-04045					4~ 4.5	- 4~ 4.75				
-0405					4~ 5	- 4~ 5.25				
-05055					5~ 5.5	- 5~ 5.75				
-0506					5~ 6	- 5~ 6				
MPS 8-03035	25	12.2	19.2	3.9	3~ 3.5	NBC 8- 3~ 4				
-0304					3~ 4	- 3~ 4.5				
-04045					4~ 4.5	- 4~ 5				
-0405					4~ 5	- 4~ 5.5				
-05055					5~ 5.5	- 5~ 6				
-0506					5~ 6	- 5~ 6.5				
-06065		15.2	19.2	3.4	6~ 6.5	- 6~ 7				
-0607					6~ 7	- 6~ 7.5				
-07075					7~ 7.5	- 7~ 8				
-0708					7~ 8	- 7~ 8				
MPS10-03035					30	12.2	23.9	3.9	3~ 3.5	NBC10- 3~ 4
-0304									3~ 4	- 3~ 4.5
-04045	4~ 4.5	- 4~ 5								
-0405	4~ 5	- 4~ 5.5								
-05055	5~ 5.5	- 5~ 6								
-0506	5~ 6	- 5~ 6.5								
-06065	15.2	23.9	4.3	6~ 6.5		- 6~ 7				
-0607				6~ 7		- 6~ 7.5				
-07075				7~ 7.5		- 7~ 8				
-0708				7~ 8		- 7~ 8.5				
-08085				8~ 8.5		- 8~ 9				
-0809				8~ 9		- 8~ 9.5				
-09095	19.2	23.9	3.5	9~ 9.5		- 9~ 10				
-0910				9~ 10		- 9~ 10				

型 式	$\phi D$	$\phi d_1$	$\phi d_2$	$L_1$	適合刃具 シャンク径	適合コレット 型 式
MPS13-03035	35	12.2	28.7	4.3	3~ 3.5	NBC13- 3~ 4
-0304					3~ 4	- 3~ 4.5
-04045					4~ 4.5	- 4~ 5
-0405					4~ 5	- 4~ 5.5
-05055					5~ 5.5	- 5~ 6
-0506					5~ 6	- 5~ 6.5
-06065		15.2	28.7	4.6	6~ 6.5	- 6~ 7
-0607					6~ 7	- 6~ 7.5
-07075					7~ 7.5	- 7~ 8
-0708					7~ 8	- 7~ 8.5
-08085					8~ 8.5	- 8~ 9
-0809					8~ 9	- 8~ 9.5
-09095		19.4	28.7	4.9	9~ 9.5	- 9~ 10
-0910					9~ 10	- 9~ 10.5
-10105	20.3	28.7	4.9	10~ 10.5	- 10~ 11	
-1011				10~ 11	- 10~ 11.5	
-11115	21.2	28.7	4.2	11~ 11.5	- 11~ 12	
-1112				11~ 12	- 11~ 12.5	
-12125	22.2	28.7	4.2	12~ 12.5	- 12~ 13	
-1213				12~ 13	- 12~ 13	

1. PSリングが1個付属しています。

PSリングを外して「端面からの給油」としてご使用の場合は、刃具シャンク径はナット最大把握径でのご使用をお勧めします。