

密閉形 圧力計

概 要

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。

特 長

- 密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
- 大きさ、ケース形状、圧力スパンの種類が豊富なので機種選択が容易にできます。

■弊社製品の計量法第77条第2項に基づく型式承認番号

合金鋼系ブルドン管式圧力計	第X953号
銅系ブルドン管式圧力計	第X954号

(ただし、真空計・連成計は特定計量器の対象外)



■密閉形圧力計 MPP (プラスチック)

大きさ	ケース外観	一 般 用 途						G1/4B(PF)	R1/2(PT)
		G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)	G1/2B(PF)	R1/2(PT)		
75	A ー	MPP-231A	MPP-731A	MPP-331A	MPP-831A	ー	ー	MPP-236A	MPP-
	B 取付穴	MPP-231B	MPP-731B	MPP-331B	MPP-831B	ー	ー	MPP-236B	MPP-
100	A ー	MPP-241A	MPP-741A	MPP-341A	MPP-841A	MPP-441A	MPP-941A	MPP-246A	MPP-
	B 取付穴	MPP-241B	MPP-741B	MPP-341B	MPP-841B	MPP-441B	MPP-941B	MPP-246B	MPP-

■密閉形圧力計 MPK (金属)

大きさ	ケース外観	一 般 用 途						G1/4B(PF)	R1/2(PT)
		G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)	G1/2B(PF)	R1/2(PT)		
60	A ー	MPK-221A	MPK-721A	ー	ー	ー	ー	MPK-226A	MPK-
	B 取付穴	MPK-221B	MPK-721B	ー	ー	ー	ー	MPK-226B	MPK-
	D 取付穴	MPK-221D	MPK-721D	ー	ー	ー	ー	MPK-226D	MPK-
	DB 取付金具	MPK-221DB	MPK-721DB	ー	ー	ー	ー	MPK-226DB	MPK-
75	A ー	MPK-231A	MPK-731A	MPK-331A	MPK-831A	ー	ー	MPK-236A	MPK-
	B 取付穴	MPK-231B	MPK-731B	MPK-331B	MPK-831B	ー	ー	MPK-236B	MPK-
	D 取付穴	MPK-231D	MPK-731D	MPK-331D	MPK-831D	ー	ー	MPK-236D	MPK-
	DB 取付金具	MPK-231DB	MPK-731DB	MPK-331DB	MPK-831DB	ー	ー	MPK-236DB	MPK-
100	A ー	MPK-241A	MPK-741A	MPK-341A	MPK-841A	MPK-441A	MPK-941A	MPK-246A	MPK-
	B 取付穴	MPK-241B	MPK-741B	MPK-341B	MPK-841B	MPK-441B	MPK-941B	MPK-246B	MPK-
	D 取付穴	MPK-241D	MPK-741D	MPK-341D	MPK-841D	MPK-441D	MPK-941D	MPK-246D	MPK-
	DB 取付金具	MPK-241DB	MPK-741DB	MPK-341DB	MPK-841DB	MPK-441DB	MPK-941DB	MPK-246DB	MPK-
150	A ー	ー	ー	MPK-361A	MPK-861A	MPK-461A	MPK-961A	ー	ー
	B 取付穴	ー	ー	MPK-361B	MPK-861B	MPK-461B	MPK-961B	ー	ー
	D 取付穴	ー	ー	MPK-361D	MPK-861D	MPK-461D	MPK-961D	ー	ー
	DB 取付金具	ー	ー	MPK-361DB	MPK-861DB	MPK-461DB	MPK-961DB	ー	ー
200	A ー	ー	ー	MPK-381A	MPK-881A	MPK-481A	MPK-981A	ー	ー
	B 取付穴	ー	ー	MPK-381B	MPK-881B	MPK-481B	MPK-981B	ー	ー