

花ボルト

FLOWER BOLT


登録商標 No.1-33671号

特長

- 多取金型での成型のため、低コスト。(例No.1タイプ70個取り)
- 花弁をデザインした優美なフォルム。
- 頭部は強度の高いポリアミド樹脂、ネジ部はSWCH-1 OR相当を使用。

用途

- 弱電機器、機械、金属雑貨、その他



●寸法表 (m/m)

型	D	D ₁	C	H	B	d
No.1	11	10	7	5	1	M3M4
No.2	15	14	11	6	1	M4M5
No.3	17	16	13	7	1	M4 M5 M6

ネジ部材質:SWCH (三価クロメート)
頭部材質:ナイロン樹脂

型	L寸法 d	寸法																												
		6	7	8	9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28										
No.1	M3	○		○		○	○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○
	M4	○		○		○	○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○
No.2	M4	○		○		○	○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○
	M5		○		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○
No.3	M4	(受注生産)																												
	M5		○		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○
	M6						○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○

○印は、白および黒色にて標準在庫。L寸法は別注にて50mmぐらいまで製作可能です。

花ナット

FLOWER NUT


登録商標 No.1-33672号

特長

- 多取金型での成型のため、低コスト。(例No.1タイプ70個取り)
- 花弁をデザインした優美なフォルム。
- 頭部は強度の高いポリアミド樹脂、ネジ部はBSBMを使用。

用途

- 弱電機器、機械、金属雑貨、その他



●寸法表 (m/m)

型	M	D	D ₁	C	H	B
No.1	M3	11	10	7	5	1.5
	M4					
No.2	M4	15	14	11	6	2
	M5					
No.3	M4					
	M5	17	16	13	7	2
	M6					

●インサート金具寸法表 (m/m)

型	ネジ径	D	H	L	C	有効深さ
No.1	M3	6	2	3	4	3
	M4	7	2	3	5	3
No.2	M4	8	2.5	3.8	6	4.5
	M5	9	2.5	3.8	7	4
No.3	M4	8	2.5	5	6	6
	M5	9	2.5	5	7	5.5
	M6	10	2.5	5	8	5.5

標準在庫は白および黒
頭部材質:ナイロン樹脂
ナット部材質:BSBM カドミウム75ppm以下