

3/8" (9.53mm) 差込角

9 スパナ、めがね、ソケット、インパクトソケット、打撃用レンチ

トレー収納式工具セット

スパナ、レンチ

インダストリアルプロテクターソケット

インパクトソケット

パワーレンチ

打撃スパナ、めがね、レンチ

シノ付きレンチ

モンキーレンチ

フック、ヒンジ、四角ソケット、レンチ

(3/8"DR) ソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV-1	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (12個組)	26~30	7,950円

(3/8"DR) ソケット (単品) ●差込角...3/8"

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV-207	7	10.8	26	695円
EA618BV-208	8	12	26	695円
EA618BV-210	10	14.5	26	695円
EA618BV-211	11	15.8	26	695円
EA618BV-212	12	16.8	26	695円
EA618BV-213	13	18	26	760円
EA618BV-214	14	19.5	27	760円
EA618BV-215	15	20.8	28	760円
EA618BV-216	16	22	28	760円
EA618BV-217	17	23.3	29	760円
EA618BV-218	18	24.5	30	760円
EA618BV-219	19	25.8	30	760円
EA618BV-221	21	28	32	815円
EA618BV-222	22	29.5	32	850円
EA618BV-223	23	30.8	33	900円
EA618BV-224	24	32	34	925円
EA618BV-226	26	34.5	35	1,560円

(3/8"DR) ソケットセット (インチ)

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV-2	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4 (9個組)	26~30	6,740円

●差込角...3/8"

(3/8"DR) ディープソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BP	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (12個組)	55	16,400円

(3/8"DR) ディープソケット (単品) ●差込角...3/8"

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BP-5.5	5.5	8.9	55	1,400円
EA618BP-6	6	9.9	55	1,400円
EA618BP-7	7	10.6	55	1,400円
EA618BP-8	8	12	55	1,400円
EA618BP-9	9	13	55	1,400円
EA618BP-10	10	14.5	55	1,400円
EA618BP-11	11	16	55	1,400円
EA618BP-12	12	16.8	55	1,400円
EA618BP-13	13	18	55	1,530円
EA618BP-14	14	20	55	1,530円
EA618BP-15	15	21	55	1,530円
EA618BP-16	16	22	55	1,530円
EA618BP-17	17	23.5	55	1,560円
EA618BP-18	18	24.5	55	1,660円
EA618BP-19	19	25	55	1,660円
EA618BP-20	20	26	65	1,910円
EA618BP-21	21	27	65	1,770円
EA618BP-22	22	29	65	1,810円
EA618BP-23	23	30	65	1,940円
EA618BP-24	24	31	65	2,050円
EA618BP-25	25	33	65	2,310円
EA618BP-26	26	34	65	2,190円
EA618BP-27	27	35	65	2,190円

(3/8"DR) [ナットグリップ] ソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BM	8-10-11-12-13-14-17-19 (8個組)	26~29	8,480円

(3/8"DR) [ナットグリップ] ソケット (単品) ●差込角...3/8"

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BM-8	8	12	26	1,120円
EA618BM-10	10	14.5	26	1,120円
EA618BM-12	12	16.8	26	1,120円
EA618BM-13	13	18	26	1,200円
EA618BM-14	14	19.5	27	1,200円
EA618BM-15	15	20.8	27	1,240円
EA618BM-16	16	22	27	1,240円
EA618BM-17	17	23.3	28	1,240円
EA618BM-18	18	24.5	29	1,250円
EA618BM-19	19	25.8	29	1,250円

●ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。

(3/8"DR) ソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (12個組)	26~30	7,950円

(3/8"DR) ソケット (単品) ●差込角...3/8"

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV-7	7	10.8	26	695円
EA618BV-8	8	12	26	695円
EA618BV-9	9	13.3	26	695円
EA618BV-10	10	14.5	26	695円
EA618BV-11	11	15.8	26	695円
EA618BV-12	12	16.8	26	695円
EA618BV-13	13	18	26	760円
EA618BV-14	14	19.5	27	760円
EA618BV-15	15	20.8	28	760円
EA618BV-16	16	22	28	760円
EA618BV-17	17	23.3	29	760円
EA618BV-18	18	24.5	30	760円
EA618BV-19	19	25.8	30	760円
EA618BV-20	20	27	31	850円
EA618BV-21	21	28	32	815円
EA618BV-22	22	29.5	32	850円
EA618BV-23	23	30.8	33	900円
EA618BV-24	24	32	34	925円
EA618BV-25	25	33.3	34	1,480円
EA618BV-26	26	34.5	35	1,560円

(3/8"DR) ディープソケットセット (インチ)

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BP-2	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4 (9個組)	55	13,800円

(3/8"DR) ディープソケット (単品) ●差込角...3/8"

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BR	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (12個組)	55	16,400円

(3/8"DR) ディープソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格	
EA618BR-6	6	9.9	55	1,400円
EA618BR-7	7	10.6	55	1,400円
EA618BR-8	8	12	55	1,400円
EA618BR-9	9	13	55	1,400円
EA618BR-10	10	14.5	55	1,400円
EA618BR-11	11	16	55	1,400円
EA618BR-12	12	16.8	55	1,400円
EA618BR-13	13	18	55	1,530円
EA618BR-14	14	20	55	1,530円
EA618BR-15	15	21	55	1,530円
EA618BR-16	16	22	55	1,530円
EA618BR-17	17	23.5	55	1,560円
EA618BR-18	18	24.5	55	1,660円
EA618BR-19	19	25	55	1,660円
EA618BR-20	20	26	65	1,910円
EA618BR-21	21	27	65	1,770円
EA618BR-22	22	29	65	1,810円
EA618BR-23	23	30	65	1,940円
EA618BR-24	24	31	65	2,050円
EA618BR-26	26	34	65	2,190円
EA618BR-27	27	35	65	2,190円

(3/8"DR) ソケットセット (インチ)

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV-3	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4 (9個組)	26~30	6,740円

(3/8"DR) ソケット (インチ) (単品) ●差込角...3/8"

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BV-301	3/16	8.3	26	785円
EA618BV-302	1/4	10.3	26	785円
EA618BV-303	5/32	10.8	26	785円
EA618BV-304	3/16	12	26	785円
EA618BV-305	11/32	13.3	26	785円
EA618BV-306	3/8	13.9	26	785円
EA618BV-307	13/32	13.3	26	850円
EA618BV-308	7/16	15.8	26	785円
EA618BV-309	1/2	18	26	850円
EA618BV-310	9/16	19.5	27	850円
EA618BV-311	19/32	20.8	28	850円
EA618BV-312	5/8	22	28	850円
EA618BV-313	11/16	24.5	30	850円
EA618BV-314	3/4	25.8	30	850円
EA618BV-315	25/32	27	31	915円
EA618BV-316	19/16	28	32	915円
EA618BV-317	7/8	29.5	32	970円
EA618BV-318	15/8	32	34	1,010円
EA618BV-319	1	34.5	35	1,210円

(3/8"DR) [ナットグリップ] ディープソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BM-100	8-10-12-13-14 (5個組)	55	8,650円

(3/8"DR) [ナットグリップ] ディープソケット (単品) ●ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BM-108	8	12	55	1,900円
EA618BM-110	10	14.5	55	1,900円
EA618BM-112	12	16.8	55	1,900円
EA618BM-113	13	18	55	1,900円
EA618BM-114	14	19.5	55	1,900円

(3/8"DR) エクストラディープソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BR-400	8-10-12-14 (4個組)	120	11,000円

(3/8"DR) エクストラディープソケット (単品) ●ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618BR-408	8	12	120	2,920円
EA618BR-410	10	14.5	120	2,920円
EA618BR-412	12	16.8	120	2,920円
EA618BR-413	13	18	120	3,250円
EA618BR-414	14	20	120	3,250円

