

両口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615AM	5.5×7・8×10・11×13 12×14・17×19・22×24 (6本組)	102~ 225	5,640円
EA615AM-60	8×10・11×13・12×14 14×17・17×19・22×24 (6本組)	111~ 225	6,060円

- 材質…特殊鋼
- 指と面が接触する為、力が入りやすい握り部分
- スパナホルダー付

Revo wave



Revo waveとは…
先端はコンパクトなやり型形状。先端部に緩やかな曲面のついたスパナシリーズです。
ネック部の持つ緩やかな曲面は工具と指が接する部分を面接触とする為、使用時に手に良く馴染み、快適な作業ができます。

片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614A-21	5.5・6・7 (3本組)	48~ 60	2,590円
EA614A-22	8・10・12 (3本組)	60~ 76	2,840円
EA614A-23	8・10・12・13・14・17 (6本組)	60~ 115	5,990円

片目型口スパナ(単品)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614A-5	5.5	48	880円
EA614A-6	6	48	880円
EA614A-7	7	60	895円
EA614A-8	8	60	1,000円
EA614A-10	10	68	1,070円
EA614A-12	12	76	1,140円
EA614A-13	13	87	1,260円
EA614A-14	14	95	1,290円
EA614A-17	17	115	1,590円

フレアナットレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614AC-1	8×10	8.5×9	154	68	1,140円
EA614AC-2	10×11	8.5×9	154	65	1,140円
EA614AC-3	10×12	8.5×9	154	65	1,140円
EA614AC-4	11×13	10×11	182	115	1,260円
EA614AC-5	12×14	10×11	182	100	1,260円
EA614AC-6	14×17	11.5×12	213	155	1,430円
EA614AC-7	19×22	14×15	242	253	2,130円

- 材質…ニッケルクロムメッキ
- 15°タイプ
- 6ポイント

両口めがねレンチセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616AC	8×10・10×12・11×13・ 14×17・19×21・22×24 (6本組)	180~ 334	10,800円

- 12ポイント
- 45°タイプ
- めがね部はフラワードライブ形状。ボルト・ナットを傷めずに強い締め付けが可能です。
- 指と面が接触する為、力が入りやすいグリップ形状

トレー付

両口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615AM-100	5.5×7・6×7・8×9 8×10・10×12・11×13 12×14・14×17・19×21 22×24 (10本組)	102~ 225	9,590円

両口スパナ(単品)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615AM-1	5.5×7	2.9×2.9	102	12	630円
EA615AM-2	6×7	2.9×2.9	102	12	630円
EA615AM-3	8×9	4×4	111	25	660円
EA615AM-4	8×10	4.2×4.2	122	28	665円
EA615AM-5	10×12	5.2×5.2	133	43	695円
EA615AM-5A	10×13	5.6×5.6	136	50	810円
EA615AM-6	11×13	6×6	138	56	895円
EA615AM-7	12×14	6.5×6.5	143	68	895円
EA615AM-7A	13×17	6.6×6.6	168	90	975円
EA615AM-8	14×17	6.7×6.7	170	100	1,010円
EA615AM-9	17×19	7×7	185	130	1,220円
EA615AM-10	19×21	7.6×7.6	205	170	1,320円
EA615AM-11	22×24	8.5×8.5	225	240	1,670円

- 材質…特殊鋼
- 指と面が接触する為、力が入りやすい握り部分

片目片口スパナセット(軽量)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614AA-60	10・12・13・14・17・19 (6本組)	119~ 235	6,560円

- 材質…クロムバナジウム鋼
- 12ポイント
- ビニールクリップ付
- 強度を保持しつつ軽量化を実現

片目片口スパナセット(軽量)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614AA-100A	5.5・7・8・10・12・13 14・17・19・24 (10本組)	100~ 280	12,100円

片目片口スパナ(軽量)(単品)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614AA-5.5	5.5	2.9×5	100	11	830円
EA614AA-7	7	3.5×5.7	105	14	830円
EA614AA-8	8	3.5×5.7	105	13	830円
EA614AA-10	10	4.2×6.5	119	21	905円
EA614AA-12	12	5×7.5	141	38	950円
EA614AA-13	13	5.4×8	151	45	1,060円
EA614AA-14	14	5.8×8.5	171	60	1,060円
EA614AA-15	15	6×9.5	191	83	1,230円
EA614AA-16	16	6×9.5	191	80	1,230円
EA614AA-17	17	6.5×10.5	216	100	1,300円
EA614AA-19	19	7×11.5	235	135	1,600円
EA614AA-21	21	7.5×12	255	200	2,040円
EA614AA-22	22	7.5×12	255	195	2,140円
EA614AA-24	24	8×13	280	220	2,530円
EA614AA-27	27	10.5×16	340	380	3,980円
EA614AA-30	30	11×18	370	450	5,010円
EA614AA-32	32	11.5×18.5	400	600	5,800円

- 材質…クロムバナジウム鋼
- 12ポイント
- デニムツールロール付
- 強度を保持しつつ軽量化を実現

LIGHTOOL® (ライツール)

LIGHTOOL®は独自の形状に肉抜きを施し軽量化を実現。これだけの軽量化に對しても強度はほぼ変わりません。

両口スパナセット(軽量)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615AN	5.5×7・8×10・ 11×13・12×14・ 17×19・22×24 (6本組)	102~ 215	5,130円

(軽量)両口スパナ(単品)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615AN-1	5.5×7	2.9×2.9	102	11	585円
EA615AN-2	6×7	2.9×2.9	102	11	585円
EA615AN-3	8×10	4.2×4.2	115	23	610円
EA615AN-4	10×12	5×5	125	34	630円
EA615AN-5	11×13	5.4×5.4	130	46	820円
EA615AN-6	12×14	5.8×5.8	140	51	820円
EA615AN-7	13×17	6.7×6.7	160	73	920円
EA615AN-8	14×17	6.7×6.7	160	73	920円
EA615AN-9	17×19	7×7	177	111	1,110円
EA615AN-11	22×24	8×8	215	201	1,570円

- 材質…クロムバナジウム鋼 (クロムメッキ)
- ★ツールロール付

片目片口スパナセット(軽量)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614AA	10・12・13・14・17・19 (6本組)	119~ 235	6,070円

- 材質…クロムバナジウム鋼
- 12ポイント
- ビニールケース付
- 強度を保持しつつ軽量化を実現

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614AD-1	8・10・12・13・14・17 (6本組)	140~ 225	22,700円

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチ(単品)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614AD-8	8	6.6	140	40	3,440円
EA614AD-10	10	7.9	160	65	3,520円
EA614AD-12	12	8.5	172	85	3,790円
EA614AD-13	13	8.8	178	105	3,950円
EA614AD-14	14	9.2	190	125	4,180円
EA614AD-17	17	10.8	225	190	4,920円
EA614AD-19	19	12.2	247	255	5,350円
EA614AD-21	21	13	275	370	6,640円
EA614AD-22	22	13	275	370	7,030円
EA614AD-24	24	14.5	312	570	7,660円

片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614AB	8・10・12・13・14・ 17・19・21・22・24 (10本組)	130~ 337	14,300円

- 材質…特殊鋼
- 12ポイント
- 面で指に接するので力が入りやすい形状
- トレー付

片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614AB-1	8・10・12・13・14・17 (6本組)	130~ 231	6,300円

- 材質…特殊鋼
- 12ポイント
- 面で指に接するので力が入りやすい形状
- ホルダー付

片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614AB-5.5	5.5	2.9×5	105	13	880円
EA614AB-7	7	3.5×5	120	17	880円
EA614AB-8	8	3.5×5.7	130	20	880円
EA614AB-9	9	4.2×6.2	136	31	985円
EA614AB-10	10	4.8×6.5	152	40	955円
EA614AB-11	11	5×7	161	55	1,080円
EA614AB-12	12	5.5×7.5	175	70	1,060円
EA614AB-13	13	6×8	187	80	1,190円
EA614AB-14	14	6×8.5	197	100	1,240円
EA614AB-17	17	7×10.5	231	150	1,470円
EA614AB-19	19	7.5×11.5	254	200	1,670円
EA614AB-21	21	8×12.5	290	290	2,250円
EA614AB-22	22	8.5×13	304	300	2,250円
EA614AB-24	24	9×15	337	380	2,660円
EA614AB-27	27	10×16	370	495	3,940円
EA614AB-30	30	11×18	410	625	5,060円
EA614AB-32	32	11.5×18	420	765	5,830円

片目片口スパナ(単品)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614AB-5.5	5.5	2.9×5	105	13	880円
EA614AB-7	7	3.5×5	120	17	880円
EA614AB-8	8	3.5×5.7	130	20	880円
EA614AB-9	9	4.2×6.2	136	31	985円
EA614AB-10	10	4.8×6.5	152	40	955円
EA614AB-11	11	5×7	161	55	1,080円
EA614AB-12	12	5.5×7.5	175	70	1,060円
EA614AB-13	13	6×8	187	80	1,190円
EA614AB-14	14	6×8.5	197	100	1,240円
EA614AB-17	17	7×10.5	231	150	1,470円
EA614AB-19	19	7.5×11.5	254	200	1,670円
EA614AB-21	21	8×12.5	290	290	2,250円
EA614AB-22	22	8.5×13	304	300	2,250円
EA614AB-24	24	9×15	337	380	2,660円
EA614AB-27	27	10×16	370	495	3,940円
EA614AB-30	30	11×18	410	625	5,060円
EA614AB-32	32	11.5×18	420	765	5,830円

薄口スパナセット

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615AF-100	8×9・10×12・ 11×13・14×17・ 19×21 (5本組)	3.2~ 4	106~ 192		2,290円

薄口スパナ(単品)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615AF-1	8×9	3.2	106	20	395円
EA615AF-2	10×12	3.2	126	30	395円
EA615AF-3	11×13	4	136	50	445円
EA615AF-4	14×17	4	148	60	480円
EA615AF-5	19×21	4	192	100	720円
EA615AF-6	22×23	4.5	205	110	965円
EA615AF-7	24×27	4.5	235	182	1,250円
EA615AF-8	30×32	4.5	275	244	2,040円

9
スパナ、めがね、ソケット、
インパクトソケット、
打撃用レンチ

トレー
収納式
工具セット

スパナ
レンチ

インダ
ストリアル
プロテクター
ソケット

インパクト
ソケット

パワー
レンチ

打撃スパナ
めがね
レンチ

シノ付き
レンチ

モンキー
レンチ

フック・
ピンジ、
四