

[TORX]精密ドライバーセット (ドイツ)

〈セット内容〉
T5・T6・T7・T8・T9・T10
●全長…137・157mm

品番 EA550ME-100 税抜価格 **6,480円**

●T5・T6はイジリ止め無、T7・T8・T9・T10はイジリ止め付です。

[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付) (ドイツ)

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

品番 EA550ME-110 税抜価格 **6,150円**

〈セット内容〉 (6本組価格)
T7・T8・T9・T10・T15・T20
●全長…157mm

[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付) (ドイツ)

〈セット内容〉 (ドイツ)
T7・T8・T9・T10・T15・T20
●全長…157mm

品番 EA550ME-120 税抜価格 **7,930円**

(6本組価格)

[Hexagon]精密ドライバーセット (ドイツ)

〈セット内容〉 (ドイツ)
0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3mm
●全長…137・157mm

品番 EA550MF-100 税抜価格 **4,460円**

(6本組価格)

[TORX]精密ドライバー (ドイツ)

イジリ止無

品番	先端	軸長 (mm)	税抜価格
EA550ME-1	T1	40	1,330円
EA550ME-2	T2	40	1,330円
EA550ME-3	T3	40	1,330円
EA550ME-4	T4	40	1,330円
EA550ME-5	T5	40	1,170円
EA550ME-6	T6	40	960円

イジリ止付

品番	先端	軸長 (mm)	税抜価格
EA550ME-7	T7	60	1,140円
EA550ME-8	T8	60	1,140円
EA550ME-9	T9	60	1,100円
EA550ME-10	T10	60	1,100円
EA550ME-15	T15	60	1,120円
EA550ME-20	T20	60	1,120円

●先端は耐久性と腐食保護に優れています
●全長…1~6:137mm、7~20:157mm

[Hexagon]精密ドライバーセット(インチ) (ドイツ)

〈セット内容〉 (ドイツ)
0.05"・1/16"・9/64"・3/32"・7/64"
●全長…137~157mm

品番 EA550MF-120 税抜価格 **3,490円**

(5本組価格)

[Hexagon]精密ドライバーセット (ドイツ)

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

品番 EA550MF-130 取扱中止

〈セット内容〉 (6本組価格)
0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm
●全長…137・157mm

[Hexagon]精密ドライバーセット(ボールポイント付) (ドイツ)

品番 EA550MF-140 税抜価格 **6,200円**

〈セット内容〉 (5本組価格)
1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm
●全長…157mm ●ボールポイント付

[Hexagon]精密ドライバー(インチ) (ドイツ)

品番	サイズ (インチ)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MF-19	0.028"	40	730円
EA550MF-20	0.035"	40	730円
EA550MF-21	0.05"	40	730円
EA550MF-22	1/16"	60	705円
EA550MF-23	9/64"	60	705円
EA550MF-24	3/32"	60	705円
EA550MF-25	7/64"	60	705円
EA550MF-26	1/8"	60	705円

●全長…19~21:137mm、22~26:157mm

[Hexagon]精密ドライバー (ドイツ)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MF-0.7	0.7	40	1,000円
EA550MF-0.9	0.9	40	875円
EA550MF-1.3	1.3	40	770円
EA550MF-1.5	1.5	60	740円
EA550MF-2	2.0	60	670円
EA550MF-2.5	2.5	60	670円
EA550MF-3	3.0	60	615円

●先端は耐久性と腐食保護に優れています
●全長…0.7~1.3:137mm、1.5~3:157mm

[Hexagon]精密ドライバー(ボールポイント付) (ドイツ)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MF-31	1.3	60	1,080円
EA550MF-32	1.5	60	1,050円
EA550MF-33	2	60	970円
EA550MF-34	2.5	60	895円
EA550MF-35	3	60	875円

●全長…157mm
●ボールポイント付

[TORX-PLUS]精密ドライバー (ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA550ME-31	1IPR	40	1,600円

●全長…137mm

[Hexagon]精密ドライバーセット(ボールポイント付/インチ) (ドイツ)

品番 EA550MF-150 税抜価格 **6,200円**

〈セット内容〉
1/16"・9/64"・3/32"・7/64"・1/8"
●全長…157mm ●ボールポイント付

[Nut]精密ドライバーセット (ドイツ)

●先端は耐久性と腐食保護に優れています
●全長…157mm

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MG-100	3.2・3.5・4.4・5.5 (6本組)	60	7,920円

[Nut]精密ドライバーセット (ドイツ)

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です
●全長…157mm

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MG-110	2.25・3・3.5・4.5 (6本組)	60	8,220円

精密ドライバーセット (ドイツ)

●クイックリリース ツールポーチ付

品番 EA550MR 税抜価格 **7,970円**

●先端は腐食保護されています (11点組価格)

〈セット内容〉
●ビット…#00・#0・#1
●ビット…(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.4・3.0×0.5mm
●トルクスビット…T5・T6
●ヘキサゴンビット…(対辺)1.5・2.0mm
●ハンドル全長…122mm
●ビット全長…44mm ●差込…φ4mm

[Hexagon]精密ドライバー(ボールポイント付)(インチ) (ドイツ)

品番	サイズ (インチ)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MF-36	1/16"	60	1,150円
EA550MF-37	9/64"	60	960円
EA550MF-38	3/32"	60	960円
EA550MF-39	7/64"	60	975円
EA550MF-40	1/8"	60	975円

●全長…157mm
●ボールポイント付

[Nut]精密ドライバーセット(インチ) (ドイツ)

〈セット内容〉 (ドイツ)
1/8"・9/64"・3/32"・7/64"・1/4"
●全長…157mm

品番 EA550MG-120 税抜価格 **8,900円**

(6本組価格)

[Nut]精密ドライバー (ドイツ)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MG-1.5	1.5	60	1,460円
EA550MG-1.8	1.8	60	1,440円
EA550MG-2	2.0	60	1,440円
EA550MG-2.5	2.5	60	1,270円
EA550MG-3	3.0	60	1,270円
EA550MG-3.2	3.2	60	1,270円
EA550MG-3.5	3.5	60	1,350円
EA550MG-4	4.0	60	1,350円
EA550MG-4.5	4.5	60	1,390円
EA550MG-5	5.0	60	1,390円
EA550MG-5.5	5.5	60	1,390円
EA550MG-6	6.0	60	1,270円

精密用ドライバーセット (ドイツ)

●クイックリリース ツールポーチ付

品番 EA550MR-1 税抜価格 **14,200円**

●ハイオク社の差込み径4mmのビットも使用できます (11点組価格)

〈セット内容〉
●ビット…#0・#00・#000
●ビット…(刃幅×刃厚)2.5×0.35mm
●トルクスビット…T8
●トルクスプラスビット…3IP
●ヘキサゴンビット…(対辺)2.5・3.0mm
●ファイブローブビット…#1
●マイクロスティックビット…m ●差込…φ4mm
●ビット全長…44mm ●ハンドル全長…97mm

[ESD]精密ドライバーセット (ドイツ)

●導電性のグリップの為、静電気を逃がします (11点組価格)

品番 EA550MS-100 税抜価格 **11,800円**

〈セット内容〉
●ビット…#00・#0・#1
●ビット…(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm
●トルクスビット…T5・T6
●ヘキサゴンビット…(対辺)1.5・2.0mm
●ビット全長…44mm ●差込…φ4mm
●ハンドル全長…122mm

[ESD]精密ドライバーセット (ドイツ)

●クイックリリース ツールポーチ付

品番 EA550MS-102 税抜価格 **30,700円**

●導電性のグリップの為、静電気を逃がします (20点組価格)

〈セット内容〉
●ビット…#00・#0・#1
●ビット…(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm
●トルクスビット…T1・T2・T3・T4・T5・T6
●トルクスプラスビット…1IP・2IP・3IP・4IP
●ヘキサゴンビット…1.5・2mm
●ファイブローブビット…#1 ●差込…φ4mm
●ビット全長…44mm ●ハンドル全長…122mm

●先端は耐久性と腐食保護に優れています
●全長…157mm

品番	サイズ (インチ)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MG-51	3/32"	60	1,270円
EA550MG-52	7/64"	60	1,270円
EA550MG-53	1/8"	60	1,270円
EA550MG-54	9/64"	60	1,330円
EA550MG-55	3/32"	60	1,270円
EA550MG-56	7/64"	60	1,400円
EA550MG-57	1/8"	60	1,420円
EA550MG-58	1/4"	60	1,420円