

### 精密ドライバーハンドル

(ドイツ)



品番 EA550MS-200 税抜価格 **4,380円**

- 半月ドライバー、ハイスドライバービットに使用可能
- 差込…φ4mm ●全長…130mm
- クイックリリース
- 適応ビット…EA550MSシリーズとハイス社の差込み径4mmのビット

### [ESD]精密ドライバーハンドル

(ドイツ)



品番 EA550MS 税抜価格 **4,040円**

- 導電性のグリップの為、静電気を逃がします
- 差込…φ4mm ●全長…122mm
- 適応ビット…EA550MSシリーズとハイス社の差込み径4mmのビット

### [ESD]精密トルクドライバーハンドル

(ドイツ)



品番 EA550MT 税抜価格 **22,400円**

- 導電性のグリップの為、静電気を逃がします
- 差込…φ4mm ●トルク値…3.5Ncm
- 精度…±10% ●全長…129mm
- 適応ビット…EA550MSシリーズとハイス社の差込み径4mmのビット

### [ESD]アジャスタブル型トルクドライバー

(ドイツ)



品番	トルク範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	全長 (mm)	税抜価格
EA550MT-6	0.02~0.06	0.0025	141	33,100円
EA550MT-7	0.05~0.11	0.005	141	33,100円

- 差込…φ4mm ●精度…±10%
- 適応ビット…EA550MSシリーズとハイス社の差込み径4mmのビット

### [ESD]精密ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA560WV-36 税抜価格 **12,300円**

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容17点)
- クイックリリース
- ビット六角シャック…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…5.5mm
- Hex-Plusビット…3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジドライブビット…#1-#2-#3

### [ESD]精密ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550MJ-110 税抜価格 **7,440円**

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

品番 EA550MJ-110 税抜価格 **7,440円**

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

**注意**

ESD仕様のドライバーのハンドルは、導電性のある素材からできています。電源や電気のつながっているところでは、絶対に使用しないで下さい。

### 精密ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA550MS-0	#000	44	900円
EA550MS-1	#00	44	900円
EA550MS-2	#0	44	900円
EA550MS-3	#1	44	790円
EA550MS-203	#000	64	1,010円
EA550MS-202	#00	64	1,010円
EA550MS-204	#0	64	900円
EA550MS-205	#1	64	900円

- 差込…φ4mm
- EA550MS、MTシリーズ用

### [TORX]精密ドライバービット


(ドイツ)

品番	サイズ	税抜価格
EA550MS-31	T1	2,800円
EA550MS-32	T2	2,800円
EA550MS-33	T3	2,800円
EA550MS-34	T4	2,800円
EA550MS-35	T5	2,800円
EA550MS-36	T6	2,800円
EA550MS-38	T8	2,800円

- 全長…44mm ●差込…φ4mm
- EA550MS、MTシリーズ用

### [ESD]アジャスタブル型トルクドライバー

(ドイツ)



品番	トルク範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	全長 (mm)	税抜価格
EA550MT-11	0.1-0.34	0.015	142	20,700円
EA550MT-12	0.3-1.0	0.05	142	20,700円

- 差込…φ4mm ●精度…±6%
- 適応ビット…EA550MSシリーズとハイス社の差込み径4mmのビット

### [ESD]精密ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550MK-100 税抜価格 **5,320円**

- 全長…137・157・177mm ●導電性グリップ

### [ESD]精密ドライバー

(ドイツ)

品番	先端	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MJ-11	#000	40	1,070円
EA550MJ-12	#00	40	1,070円
EA550MJ-13	#00	60	1,100円
EA550MJ-14	#0	40	920円
EA550MJ-15	#0	60	940円
EA550MJ-16	#1	80	1,050円

- 導電性のグリップの為、静電気を逃がします
- 全長…-11-12-14-137mm、-13-15-157mm、-16-177mm

### [ESD]精密ドライバー

(ドイツ)

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA550MK-1	1.2×0.25	40	875円
EA550MK-2	1.5×0.23	40	875円
EA550MK-3	1.8×0.30	60	775円
EA550MK-4	2.0×0.40	60	775円
EA550MK-4.5	2.5×0.35	40	875円
EA550MK-5	2.5×0.40	80	730円
EA550MK-6	3.0×0.50	80	750円
EA550MK-7	3.5×0.60	80	880円
EA550MK-8	4.0×0.80	80	970円

- 導電性のグリップの為、静電気を逃がします
- 全長…-1-2-4.5-6-137mm、-3-4-157mm、-5-7-177mm

### 精密ドライバービット

(ドイツ)

品番	刃幅×刃厚	税抜価格
EA550MS-11	1.5×0.23mm	770円
EA550MS-11B	2.5×0.35mm	770円
EA550MS-12	2.0×0.40mm	770円
EA550MS-13	3.0×0.50mm	770円

- 全長…44mm ●差込…φ4mm
- EA550MS、MTシリーズ用

### [TORX-PLUS]精密ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	税抜価格
EA550MS-41	1 IP	3,660円
EA550MS-42	2 IP	3,660円
EA550MS-43	3 IP	3,660円
EA550MS-44	4 IP	3,660円
EA550MS-45	5 IP	3,540円
EA550MS-46	6 IP	3,540円
EA550MS-48	8 IP	3,540円
EA550MS-50	10 IP	3,540円

- 全長…44mm ●差込…φ4mm
- EA550MS、MTシリーズ用

### [ESD]プリセット型トルクドライバー

(ドイツ)



品番	初期設定トルク (N・m)	トルク範囲 (N・m)	全長 (mm)	税抜価格
EA550MT-16	0.1	0.1~0.34	138	13,400円
EA550MT-17	0.3	0.3~1.0	138	13,400円

- 差込…φ4mm ●精度…±6%
- 適応ビット…EA550MSシリーズとハイス社の差込み径4mmのビット

### [ESD]精密ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550MJ-100 税抜価格 **5,990円**

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

品番 EA550MJ-100 税抜価格 **5,990円**

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

### [ESD]精密ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550MJ-120 税抜価格 **8,730円**

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

品番 EA550MJ-120 税抜価格 **8,730円**

●スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

### [ESD]ポジドライブ精密ドライバー

(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA550ML-1	PZ#0	60	1,120円
EA550ML-2	PZ#1	60	1,210円

- 全長…-1:157mm、-2:177mm

**ESDとは**

ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気は電子回路や半導体部品を破壊する恐れがあります。そのため、電子部品や半導体関連の作業工程では、静電気の帯電レベルを制御する必要があります。

### [Hex]精密ドライバービット

(ドイツ)

品番	対辺	税抜価格
EA550MS-21	1.5mm	945円
EA550MS-22	2.0mm	945円

- 全長…44mm ●差込…φ4mm
- EA550MS、MTシリーズ用

### [TORX-PLUS]精密ドライバービット


(ドイツ)

品番	サイズ	軸径	税抜価格
EA550MS-56	1 IPR	1.5mm	4,940円
EA550MS-57	1 IPR	1.8mm	4,940円
EA550MS-58	3 IPR	1.8mm	4,940円

- 全長…44mm
- 差込…φ4mm
- EA550MS、MTシリーズ用

### 精密ドライバー

(ドイツ)



品番 EA550MS-51 税抜価格 **220円**

品番 EA550MS-52 税抜価格 **220円**

品番 EA550MS-53 税抜価格 **220円**

### 差替式ドライバー

(ドイツ)

品番	サイズ	先端軸径	税抜価格
EA550MS-61	#00	2.0mm	445円
EA550MS-62	#0	2.5mm	445円
EA550MS-63	#1	4.5mm	445円

### 差替式ドライバー (WERA)


(ドイツ)

品番	サイズ	先端軸径	税抜価格
EA550MS-71	#00	2.0mm	660円
EA550MS-72	#0	2.5mm	660円
EA550MS-73	#1	4.5mm	660円

●カメラに使われているような小さなねじに最適です

### 1/4" Hex ミニドライバーハンドル

(ドイツ)



品番 EA560WB-9A 税抜価格 **2,660円**

- 差込六角対辺…1/4"
- マグネット付
- ラビッドアダプター式

### [ESD]ミニドライバーハンドル

(ドイツ)



品番 EA560WV-34 税抜価格 **2,780円**

- 差込六角対辺…1/4"
- クイックリリース
- 導電性グリップの為、静電気を逃がします
- 短い全長の為、狭い場所での作業に最適です

### [ESD]精密ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550MJ-150 税抜価格 **29,800円**

●携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています (セット内容25点)

●携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています (セット内容25点)

●導電性グリップ

●全長…137、157、177mm

精密ドライバー  
ドライバー  
差替式ドライバー  
ショートビット  
差替式ドライバー (WERA)  
ビット  
その他差替式ドライバー  
きり  
スクロースターター  
インパクトドライバー  
六角棒レンチ  
トルクス XZN レンチ