

[充電式] マルチインパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-31	EZ75A9PN2G-B	樹脂ケースセット	70,400円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

最大トルク:インパクト135N・m
ドリルHighモード:10N・m
ドリルLowモード:28N・m

●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応

●充電器…AC100V ●充電時間…約35分

●穴あけ能力…木工ドリルビット:φ35mmまで、金工ドリルビット:φ13mmまで、金工ホールソー:φ33mmまで

●回転数…インパクトモード:0~2,300rpm、ドリルHighモード:180~1,200rpm、ドリルLowモード:60~380rpm

●打撃数…インパクトモード時:0~3,500回/分

●サイズ…198×161×226(H)mm

●重量…1.7kg

●インパクト/ドライバードリル切替式で1台2役

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチ



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-13	EZ75A8LJ2G-B	樹脂ケースセット	79,200円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	22,900円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

最大トルク:280N・m

●バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)

●充電器…AC100V ●充電時間…約40分

●回転数…強:0~2,500、中:0~1,500、弱:0~1,000rpm

●打撃数…強:0~3,600、中:0~2,900、弱:0~1,900回/分

●サイズ…143×73×249(H)mm ●重量…1.8kg

●無段変速、電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付

●カラビナ対応フック付 ●防じん・耐水性…IP56

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

キャリアケース付(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-111A	EZ75A3PN2G-H	セット	97,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●持ち運びに便利なキャリアケース付

●EA813PD-11:充電式インパクトレンチ

●EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角)(P.506)...

10-12-13-14-17-19-21-22-24-26-27-30-32mm、150mmエクステンションバー、ボールジョイント

●手袋(人工皮革)

●キャリアケース…サイズ:420×250×400(H)mm

材質:ポリエステル

[充電式] インパクトドライバーセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-111A	EZ76A1PN2G-B	セット	70,700円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●セット内容

●EA813PA-11A(P.877):充電式インパクトドライバー

●両頭ビット#2×65mm

●両頭ビット#2×110mm

●両頭ビット#2×φ6.0mm

●ソケットアダプター

●ソケットセット

●6本組コーティングストレートドリル

●Hexドライバービットセット

●マグネットキャッチ

キャリアケース付(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-101B	EZ75A3LJ2F-H	セット	99,200円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	22,900円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)

●充電器…AC100V ●充電時間…実用充電:約40分、フル充電:約60分

●回転数…強:0~2,300、中:0~1,400、弱:0~1,000rpm

●打撃数…強:0~3,500、中:0~2,800、弱:0~2,000回/分

●サイズ…155×61×233(H)mm ●重量…1.55kg

●電子スピードコントロール、無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付、カラビナ対応フック

●防じん・耐水性…IP56

●本体付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

●セット内容

●EA813PD-1B:充電式インパクトレンチ

●EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角)(P.506)...

10-12-13-14-17-19-21-22-24-26-27-30-32mm、150mmエクステンションバー、ボールジョイント

●手袋(人工皮革)

●キャリアケース…サイズ:420×250×400(H)mm

材質:ポリエステル

[充電式] (1/2"DR) インパクトレンチ・グラインダーセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-211	EZ75A3PN2G-H、EZ46A1X-H	セット	105,100円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●セット内容

●EA813PD-11:充電式インパクトレンチ

●EA809PA-1:充電式ディスクグラインダー

●切断砥石φ100×1mm(10枚)

●オフセット砥石φ100×4mm/WA24P(5枚)

●ジルクフリップディスクφ100mm/#60(2枚)

●ディスクグラインダー用ケース(ポリプロピレン製)

●保護めがね(クリアー)

(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチ



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-1B	EZ75A3LJ2F-H	樹脂ケースセット	74,400円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(3.0Ah)	22,900円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

最大トルク:200N・m

●バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…実用充電:約40分、フル充電:約60分

●回転数…強:0~2,300、中:0~1,400、弱:0~1,000rpm

●打撃数…強:0~3,500、中:0~2,800、弱:0~2,000回/分

●サイズ…155×61×233(H)mm ●重量…1.55kg

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

●防じん・耐水性…IP56

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチ



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-12	EZ7552LJ2S-H	樹脂ケースセット	113,000円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(5.0Ah)	26,000円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

最大トルク:470N・m

●バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約60分(空→フル充電)

●回転数…0~1,550rpm

●打撃数…0~2,400回/分

●サイズ…214×77×252(H)mm

●電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ付

●防じん・耐水性…IP56

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

●セット内容

●EA813PD-12:充電式インパクトレンチ

●EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角)(P.506)...


10-12-13-14-17-19-21-22-24-26-27-30-32mm、150mmエクステンションバー、ボールジョイント

●手袋(人工皮革)

●キャリアケース…サイズ:420×250×400(H)mm

材質:ポリエステル

[充電式] ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809PA-11	EZ46A1PN2G-H	樹脂ケースセット	75,500円
EA809PA-101	EZ46A1X-H	本体のみ	30,400円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)

●充電器…AC100V ●充電時間…約55分

●砥石サイズ…φ100×穴径15mm

●回転数…10,000rpm ●サイズ…333×98(H)mm

●重量…1.95kg ●防じん・耐水性…IP56

●付属品…バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランチ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース

[充電式] グラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809PA-12	EZ46A1LJ2G-H	樹脂ケースセット	80,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(5.0Ah)	26,000円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)

●充電器…AC100V ●充電時間…40分

●砥石サイズ…φ100×穴径15mm

●回転数…10,000rpm ●サイズ…345×98(H)mm ●重量…2.5kg

●防塵・耐水性IP56

●付属品…バッテリー×2、充電器×1、樹脂ケース

[充電式] インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-112	EZ76A1LJ2G-B	樹脂ケースセット	79,700円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(5.0Ah)	26,000円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

最大トルク:強:即力:170N・m

中:150N・m

弱:26N・m

●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約35分

●穴あけ能力…木工ドリルビット:φ35mmまで、金工ドリルビット:φ13mmまで、金工ホールソー:φ33mmまで

●回転数…インパクトモード:0~2,300rpm、ドリルHighモード:180~1,200rpm、ドリルLowモード:60~380rpm

●打撃数…インパクトモード時:0~3,500回/分

●サイズ…198×161×226(H)mm

●重量…1.7kg

●インパクト/ドライバードリル切替式で1台2役

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチ



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PD-11	EZ75A3PN2G-H	樹脂ケースセット	73,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

最大トルク:205N・m

●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)

●充電器…AC100V ●充電時間…約55分

●回転数…強:0~2,300、中:0~1,400、弱:0~1,000rpm

●打撃数…強:0~3,600、中:0~2,900、弱:0~1,900回/分

●サイズ…155×61×233(H)mm ●重量…1.45kg

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付