

## LAN ケーブルアクセサリ

LANケーブルの加工に便利です。

### LANケーブルアクセサリ

#### ●ケーブルテスタ

##### リモートタイプ LAN ケーブルテスタ



**LD-RCTEST3** 4953103046078  
 本体 **¥9,800** 税込 ¥10,584

- 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作
- 本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます
- ポケットやカバンなどに入れて手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
- 1~8番ピンの導通チェックはもちろん、ストレート/クロスケーブルの判別も可能

[仕様]  
 ■W36×D141×H24mm  
 ■重量:55g  
 ■測定範囲:ケーブル長0.5m~100mまで  
 ※一部細いケーブルは90mまで  
 ■付属品:電池1個(9V角形電池)

##### リモート対応ケーブルテスタ



**LD-RCTEST/U** 4953103109223  
 本体 **¥14,800** 税込 ¥15,984

- 取り外し可能なケーブルテスタ
- パッケージ形態:プリスタ
- RJ45、RJ11、USB (ABタイプ)、BNCケーブル結線テストができます
- 本体が分離できるので敷設済のケーブルもテストできます

##### LINK RUNNER

受注



**LINKRUNNER LRAT-1000** 4953103447073  
 本体 **¥160,000** 税込 ¥172,800

**LINKRUNNER LRAT-2000** 4953103447079  
 本体 **¥258,000** 税込 ¥278,640

- ネットワーク接続性に関する基本6要素を簡単確実に自動試験できる最速のネットワーク・オートテスターです。
- RJ45メタルケーブル試験(ワイヤーマップ、ケーブル長)
- 10/100/1000Mbps、Full/Half判別機能
- スイッチモデル/ポート/VLAN判別(CDP/EDP/LLDP)
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
- 付属品:ソフトキャリングケース、マニュアル、USBケーブル、リチウムイオン電池、充電器、ケーブルID#1、操作説明/管理ソフトCD

**LINK RUNNERKIT**  
**LINKRUNNER LRAT-2000-KIT** 4953103447103  
 本体 **¥332,000** 税込 ¥358,560

- ネットワーク接続テストに必要な機能を備えたLRAT-2000に、ケーブル位置探索用プローブ、ケーブルID1~6、ホルスターなどを同梱したバンドルキットです。
- 付属品:マニュアル、USBケーブル、リチウムイオン電池、充電器、ケーブルID#1、ID#2-6、IntelliToneProbe200、ホルスター、デラックスケース、操作説明/管理ソフトCD

##### CableIQ

受注



**CIQ-100** 4953103098266  
 本体 **¥220,000** 税込 ¥237,600

- 検証、トラブルシューティング、ケーブルテスト等の機能に加え、グラフィカルな画面表示機能を装備し、試験結果をパソコンを通じて編集、印刷することも可能
- グラフィカルなマップによる派生先行性とインテリジェント・ワイヤーマップを使用した不良までの距離表示が可能
- 250件までの試験結果を内蔵メモリに保存でき、専用ソフトウェアでパソコンから編集、印刷が可能
- 付属品:リモートアダプター、ソフトキャリングケース、USBケーブル、CD-ROM、パッチケーブル2m×2

**CableIQ**  
**CIQ-KIT** 4953103068333  
 本体 **¥330,000** 税込 ¥356,400

- CIQ-100に現場での作業を効率よく進める各種オプションを付属
- 付属品:リモートアダプター、リモート・オフィスID×6、IntelliTone200プローブ、ハードキャリングケース、USBケーブル、CD-ROM、パッチケーブル2m×2、同軸ケーブル2m×1、JJコネクタ×1

#### ●工具

##### ラチェットタイプ RJ45 コネクタかしめ工具



**LD-KKTP2** 4953103046450  
 本体 **¥9,800** 税込 ¥10,584

- 上下から均一な力がかしめを行いますので確実な加工が可能です
- RJ45コネクタ専用
- 単線:ヨリ線両対応
- ラチェット機構なので、ケーブルをきちんとかしめるとカチッと音がして確認できます
- 中途半端でかしめられている場合には、手元がラチェットにより固定されますので、誤って何度もかきしめコネクタ部分を破損させることを防ぎます
- 皮むき、ケーブルカッター付

##### ラチェットタイプ RJ45 コネクタかしめ工具



**LD-KKTR** 4953103114487  
 本体 **¥9,800** 税込 ¥10,584

- ラチェット機構なので、ケーブルをきちんとかしめるとカチッと音がして確認できます
- 中途半端にかしめられている場合、手元がラチェットで固定され、何度もかきしめることによるコネクタ部分の破損を防ぐことができます
- RJ45コネクタ、RJ11コネクタ両対応
- 単線:ヨリ線両対応

##### RJ45 コネクタかしめ工具



**LD-KKTA2** 4953103046443  
 本体 **¥3,980** 税込 ¥4,298

- RJ45コネクタ専用
- 単線:ヨリ線両対応
- 皮むき、ケーブルカッター付

##### RJ45 ツールキット



**LD-TOOLKIT** 4953103121645  
 本体 **¥14,800** 税込 ¥15,984

- 専用収納ケース付
- RJ45コネクタかしめ工具(LD-KKTR)、外皮むき工具(LD-GKTY)、ケーブルカッター(LD-CUT)のセット


##### ケーブルカッター



**LD-CUT** 4953103116320  
 本体 **¥1,500** 税込 ¥1,620

- 10BASE-T、10BASE-2ケーブル対応
- 刃が内側に付いている安全性の高いケーブルカッター

##### RJ45 用外皮むき工具



**LD-GKTY** 4953103779056  
 本体 **¥2,500** 税込 ¥2,700

- パッケージ形態:ピニルヘッド

#### ●スーパーフラット (LD-CTFS専用)

##### スーパーフラットケーブル専用外皮むき工具



**LD-KKTF5** 4953103158146  
 本体 **¥14,800** 税込 ¥15,984

- スーパーフラットケーブルの外皮むきが簡単に行えます(LD-CTFSシリーズ専用です)

##### スーパーフラットケーブル専用コネクタ(ブーツ付・10個)



**LD-FRJ45T10** 4953103158153  
 本体 **¥2,000** 税込 ¥2,160

- パッケージ形態:プリスタ(LD-CTFSシリーズ専用です)
- かしめ工具は当社RJ45コネクタかしめ工具をご使用ください

#### ネットワーク

無線LAN

有線LAN/  
スイッチングハブ

LANケーブル

NAS

ハードディスク/  
DVD

液晶ディスプレイ

カスタムPC

USBメモリ

SDメモリーカード

メモリモジュール

メモリ  
リーダライタ

マウス

キーボード/  
テンキーボード

ゲームパッド

WEBカメラ/  
レーザーポインター

ヘッドセット/  
スピーカ

USBハブ

USB/IEEE  
1394ケーブル

ディスプレイ/  
プリンタケーブル

その他  
PC用ケーブル

切替器/  
ディスプレイ分配器

PCタップ/  
ACアダプタ

ADSL/  
ケーブルアクセサリ

セキュリティ/  
耐震用品

OAフィルター

キーボードカバー

冷却用品

クリーナー

マウスパッド

キャリングバッグ/  
インナーバッグ

デジカメ/  
電子辞書用品

メディアケース

ラベル/用紙

インク/  
トナーカートリッジ

デスク/ラック/  
チェア

スマートフォン用  
アクセサリ

タブレットPC用  
アクセサリ

iPod用  
アクセサリ

Bluetoothイヤホン/  
ヘッドセット

FMトランスミッタ

ヘッドホン

その他アクセサリ

AVケーブル

ライフスタイル